






ASSEMBLED CONDITION
Montageansicht



SECTION A-A
Schnitt A-A



CONDITION BY DELIVERY
TPA IN PRELOCKED POSITION
Lieferzustand
TPA in Vorraststellung




H

2x MALE TERMINAL 9.5mm (FCI)	Sn VERSION	6 017 02 71	>6.00 - 10.00	CuSn4 R540 1-3µm Sn	6 099 33 04 OR / oder 6 099 33 03 OR / oder 6 099 33 01	5.4 - 6.6 5.8 - 6.6 3.5 - 5.5	YELLOW / gelb OR / oder RED / rot OR / oder BLACK / schwarz	9 084 06 00
		6 017 02 61	>4.00 - 6.00	CuSn4 R540 1-3µm Sn	6 099 33 08 OR / oder 6 099 33 01	3.4 - 4.4 3.5 - 5.5	GREEN / gruen OR / oder BLACK / schwarz	
		6 017 02 51	>2.50 - 4.00	CuSn4 R540 1-3µm Sn	6 099 33 08 OR / oder 6 099 33 01	3.4 - 4.4 3.5 - 5.5	GREEN / gruen OR / oder BLACK / schwarz	
DESCRIPTION Benennung	FCI PART-NO. FCI Teilennr.	WIRE CROSS SECTION (mm ²) Leitungsquerschnitt(mm ²)	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberflaeche	PART-NO. Teilenr.	FOR INSULATION Ø(mm) fuer Isolations Ø(mm)	COLOR Farbe	CRIMP SPEC Crimpspezifikation	
SUITABLE TERMINALS Geeignete Kontakte				SUITABLE SINGLE WIRE SEAL Geeignete Einzeladerdichtungen				

3 050 04 01	2W MALE CONNECTOR 2pol. Stiftgehäuse	C	ZMW2-120	24 413 501	18.4	2	I	TPA Kontaktsicherung	PBT-GF15	VIOLET violett	GM OK006612	FEMALE HOUSING 2-WAY Buchsengehäuse 2-pol. 3 040 07 01 3 040 10 01
						1	I	MALE HOUSING - 2WAY Steckergehäuse - 2pol.	PBT-GF30	BLACK schwarz	GM OK006615R OK006429	
FCI - PART-NO. FCI-Teile-Nr.	ASSEMBLY NAME Baugruppe-Benennung	REV. INDEX	OPEL ABBREVIATION Opel Kurzzeichen	OPEL-DRAWING-NO. Opel-Zeichnungs-Nr.	WEIGHT Gewicht [g]	ITEM Position	QUANTITY Menge	NAME Benennung	MATERIAL Material	COLOUR Farbe	OPEL MATERIAL GROUP SPEC. Opel Material Gruppenspez.	COUNTER PART Gegenteil

NOTES / Bemerkungen:	
1	MATERIAL IDENTIFICATION CODE Materialkennzeichnung
2	FCI COMPANY LOGOTYPE FCI Firmenlogo
3	CAVITY MARK Nestmarkierung
4	DATE CLOCK Datumsuhr
5	CAVITY-NO. Kammernummerierung
6	FCI PART - NO. FCI Teilenummer
7	PART REVISION INDEX Teileänderungsindex
8	FCI ASSEMBLY PART - NO. FCI Baugruppe Teilenummer
9	ASSEMBLY INDEX Baugruppenindex
10	OPEL ABBREVIATION Opel Kurzzeichen
11	GM - COMPANY LOGOTYPE GM - Firmenlogo
12	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend

3D VIEW / 3D Ansicht
M 1:1



492/10	BC13-10	suitable SWS updated
454/10	- LMI-3 AB5-II	Redrawn in ProE; drawing updated;3D view added Table added Table revised
ECN-NO. ECK-NUMMER	POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.
-	-	9 902 12 30
TOLERANCES TOLERANZEN		
±0.1	±2*	MATERIAL : MATERIAL : SEE TABLE siehe Tabelle
COUNTERPART N. GEGENSTÜCK-NR.	SEE TABLE	COLOR : FARBE : SEE TABLE
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	TOOL NO. Werkzeug-Nr.	TOO Lst: Tool STANDORT CODE GN
DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BETITELUNG
2009-02-19	M WELTHER	2W SEALED MALE CONNECTOR
CREATED BY GEZEIGT VON	DATE DATUM	PROJECT PROJEKT
20080702	20080702	2W SEALED MALE CONNECTOR
APPROVED BY GEPRÜFT VON	DATE DATUM	TEST NO. PRÜF-NR.
20080702	20080702	EU-090230
FILE NAME DOK.-NAME	30500401C	30500401
DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER		REV. INDEX H
30500401C		SHEET BLATT
STATUS STATUS		1
PART NUMBER TEILENUMMER		REV. INDEX H
30500401		1
30500401		2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[30500401-B](#)