







	Merkm al / feature	No.
①	Firmenzeichen / Supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2013=P; 2014=R Week and year of production	9 909 12 90
④	Mas z nur gueltig fuer Kabelkonfektionae r Dimension only valid for the Harnessmaker	-
Querverweise / Cross references		
5)	zugehoerige Kammer / Associated cavity - $\varnothing 12 \pm 0.1$	9 017 00 00
⑥	Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte und wasserdichte Anwendung ausser ⑥ Einzeladerdichtung (EAA) siehe Zeichnung. The contact is suitable for non waterproof and waterproof application except ⑥. Single wire seal (SWS) see drawing.	6 099 33 01C
7)	Crimpspezifikation / Crimpspecification	9 084 06 00
8)	Material siehe Tabelle / Material see table	-
9)	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten! / Coils transported and stored horizontal! Retaining strip down!	-
Zeichenerklaerung / symbol key		
10)	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
11)	E = Eckenmas z / E = Width across corners	-
⑫	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations- $\varnothing$ der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation- $\varnothing$ of the wire only, not from the wire section	-
13)	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
14)	Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage Crossed out part no. only on request	-
15)	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

C	6 017 07 42	F	33522385	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i> 1-3 µm Sn feuerverzinkt <i>hot tin</i>	>1.5-2.5	6M	CuFe2P	4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	6 099 33 05	13756673	blau/blue	2.7-3.0	
	6 017 02 42	F	33522386	01			6B	CuSn4											
	6 017 07 41	F	13546126	01			6L	CuFe2P											
	6 017 02 41	F	13583876	01			6A	CuSn4											
	6 017 04 42	F	33504020	01	AWG14 2.5	5B	CuSn4	3.8	1.8	4.3	6.1	4.1	6.0	---	---	----	----		
	6 017 04 41	F	33504021	01		5A	CuSn4												
B	6 017 06 72	F	13669775	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i> 1-3 µm Sn feuerverzinkt <i>hot tin</i>	>6.0-10.0	3M	CuFe2P	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	6 099 33 03 oder/or 6 099 33 04 oder/or 6 099 33 01	10721071 oder/or 10889241 oder/or 15327788	rot/red oder/or gelb/yellow oder/or schwarz/black	5.8-6.6	
	6 017 02 72	F	13667456	01			3B	CuSn4										5.4-6.6	
	6 017 05 71	F	33511720	01			3L	CuFe2P										3.5-5.5	
	6 017 02 71	F	10756638	01			3A	CuSn4											
	6 017 06 62	F	15503438	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i> 1-3 µm Sn feuerverzinkt <i>hot tin</i>	4.0-6.0	4M	CuFe2P	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	6 099 33 01 oder/or 6 099 33 08	15327788 oder/or 13546490	schwarz/black oder/or gruen/green	3.5-5.5	
	6 017 02 62	F	13985934	01			2B	CuSn4										7.7	4.4
6 017 05 61	F	13986440	01	4L			CuFe2P	8.0										4.2	8.4
6 017 02 61	F	10756639	01	2A			CuSn4	7.7										4.4	7.6
A	6 017 06 52	F	33511722	01	1.2-3.5µm Ag passiviert <i>passivated</i> 1-3 µm Sn feuerverzinkt <i>hot tin</i>	>2.5-4.0	1M	CuFe2P	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	6 099 33 01 oder/or 6 099 33 08	15327788 oder/or 13546490	schwarz/black oder/or gruen/green	3.5-5.5	
	6 017 02 52	F	33511721	01			1B	CuSn4										3.4-4.4	
	6 017 05 51	F	33511719	01			1L	CuFe2P											
	6 017 02 51	F	10756637	01			1A	CuSn4											
	MVL Teile-Nr. MVL Part no.	Rev.	Delphi Teile-Nr. Delphi Part no.	Rev.	OBERFLÄCHE CONTACT FINISH	Crimpgrösse Crimp size (mm ²)	Teile code Part code	Material	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	MVL-Nr. MVL-no.	Delphi-Nr. Delphi-no.	Farbe/Color	ISOLAT.-Ø (mm) INSUL.-Ø 	
	Anwendung mit Einzeldichtung Application with single wire seal																		

14-10262	ACII, AC7	DELPHI P/N ADDED				
11-00200-I	F9/F7	Rev."L" - 29.01.13: CHANGED: no.11 was 7E ADDED: no37				
352/I I	G/F9 B10	Rev."K" - 18.05.11: Dim. 11 changed: was angle 60±2° (2x); was >4.0-6.0 pictorial presentation updated				
ECN-NO. ECN-NUMBER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG				
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD WITH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.	DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRM DELPHI UND ENTFALLT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONS. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTE SIND ODERN VERBOTEN. DAS DATUM, AUF WELCHE KOMMUNIKATION VON BEZUGEN WIRDT ZU WECHSELN, 15. JANUAR 2001. VERBREITUNGSPERMITTLUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNLESS ES SONST ANGEZEIGT.		
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN ISO 2768-fh DIN EN ISO 1101	MATERIAL : MATERIAL : siehe Tabelle see table	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE siehe Tabelle see table	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUREMBERG, GERMANY	CAD SYSTEM pro / eng:	
COURTNEY No. GERÄTESTECK- Nr.	---	COLOR : FARBE : ---	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION	ONE SIZE FORMAT A2	
DO NOT MEASURE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSSEN	DATE DATUM	NAME NAME	PROJECT PROJEKT	DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER	REV. INDEX	APPROVAL VALUE FREIGABESTUFE
CREATED BY ERSTELLT	1998-03-25	NUE	Flachstecker / Male terminal	STATE STATUS	60107251C	M
MODIFIED BY GEÄNDERT	2014-01-18	Sylvia WEISS	9.5mm - DCSI	PART NUMBER TEILENUMMER	SHEET BLATT	I
CHECKED BY GEPRÜFT	2014-01-26	Peter NUETZEL	ESR NO. ESP-NUMMER ---	CAT. NO. KATALOG-Nr. ---	of 1 row	1
APPROVED BY GEHECHWIGT	2014-01-26	Olf HOERNLEIN	DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE	DOCUMENT IST IM PDS VERWALTET ÄNDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLÄUBT	See Table	-
FILE NAME CAD-DNAME	60107251C					SCALE Maßstab: 2:

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)
[60170251](#)