





BEMERKUNGEN / NOTES

- | | | |
|----|---|--|
| 45 | 1 | MVL-FIRMENZEICHEN / MVL-SUPPLIER CODE |
| 46 | 2 | CRIMP- CODE / CRIMP CODE |
| | 3 | MASS GILT NUR FUER KABELKONFEKTIONAER
DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER |
| 47 | 4 | FASEN AUF AUSSENSEITE NUR GUELTIG FUER
CRIMPGRÖSSE (>1-2.5mm ²
CHAMFER ON THE OUTSIDE ARE AVAILABLE FOR
CRIMP SIZE (>1-2.5mm ² ONLY |

ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG
SIND IM BEREICH DER UEBERFEDER ZULAESSIG
DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION
ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN!
HALTESTREIFEN UNTEN! / REELS TRANSPORTED AND
STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!

QUERVERWEISE / CROSS REFERENCES:

1. KAMMER / CAVITY: 9 001 17 00 - Ø 5.2±0.1
2. LEITUNGEN / CABLE: FLRY DIN 72551-6
3. EINZELADERDICHTUNG SIEHE TABELLE
SINGLE WIRE SEAL SEE TABLE

MATERIAL


1. UEBERFEDER / HOOD KALTBAND EN 10258
STAHL EN 10151 - X10 Cr Ni 18 8
2. GRUNDKOEPRER / CONTACT BODY BAND EN 1654

**AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT
DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED
ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF
THE MANUFACTURER !**

			A3	1-3µm Sn ALLSEITIG / ALL SIDES
6 011 07 14	33500681		A2	MIN. 0.8µm AuCo 0.3 UEBER / OVER 1.3-2µm N
6 011 07 34	33500682			
6 011 07 44	33512923		A1	0.5µm Ni ALLSEITIG / ALL SIDES
			A2	2-4µm Ag PASSIVIERT/PASSIVATED ALLSEITIG / ALL SIDES
6 011 07 12	33500680			
6 011 07 32	33505427		A1	1.5µm Ag PASSIVIERT/PASSIVATED ALLSEITIG / ALL SIDES
6 011 07 42	33500683			
6 011 07 11	10756351		A1	1-3µm Sn FEUERVERZINNT/HOT TIN
6 011 07 31	10756352			
6 011 07 41	10756353			
MVL TEILE-NR. PART NO.	DELPHI TEILE-NR. PART NO.	MASS DIMENSION	OBERFLAECHE SURFACE FINISH	

DARGESTELLT IST MVL P/N: 6 011 07 41/44
 PICTURED DELPHI P/N: 10756353/33512923

6 011 07 44	33512923	0.8µm Au	>1.0-2.5	□□□	3.6	3.8	0.9	5.3	5.0	1.75	3.3	6.8	0.8	CuSn4 R480	6 099 40 23	10779159	2.0-2.7	ROT-BRAUN AUBURN	
6 011 07 42	33500683	2-4µm Ag												CuFe2P R420	ODER / OR	ODER / OR			
6 011 07 41	10756353	1-3µm Sn												CuFe2P R420	6 099 40 34	10779161			2.7-2.9
6 011 07 34	33500682	0.8µm Au	0.5-1.0	□□	2.5	2.7	0.6	5.1	4.8	1.65	3.0	6.3	0.7	CuSn4 R480	6 099 40 15	10779162	1.2-2.0	BLAU BLUE	
6 011 07 32	33505427	2-4µm Ag												CuFe2P R420					
6 011 07 31	10756352	1-3µm Sn												CuFe2P R420					
6 011 07 14	33500681	0.8µm Au	>0.20-0.35	□	2.1	2.1	0.4	4.7	4.5	1.6	2.5	6.3	0.7	CuSn4 R480	6 099 40 15	10779162	1.2-2.0	BLAU BLUE	
6 011 07 12	33500680	2-4µm Ag												CuFe2P R420					
6 011 07 11	10756351	1-3µm Sn												CuFe2P R420					
MVL TEILE-NR. PART NO.	DELPHI TEILE-NR. PART NO.	OBERFLAECHE SURFACE FINISH	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	B1 ±0.3	(H1)	R1 ±0.2	B2 ±0.3	(H2)	R2 ±0.2	E1 ±0.2	F ±0.5	G ±0.2	GRUNDKÖRPER CONTACT BODY MATERIAL	MVL ART.-NR. ART.-NO.	DELPHI ART.-NR. ART.-NO.	ISOLATION-Ø INSULATION	FARBE COLOR SEAL	



14-10262	23.01.15	D	ABII, AB7	DELPHI P/N ADDED		Nethaj	S. Mueller	Wernerbach
918/06	10.12.08	C05	-	Hinzu: Hinweis Nr. 4				
432/07	14.08.07	C04	-	ERSTELLUNG IN PRO-E				
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DD / MM / YY DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG		DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEP.R.	APPR. BY AGN.
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPAKUNGS SPECIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS SPECIFIK.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.					
---	---	9 084 II 00	DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND EXKLUSIV DELPHI VERFÜGBAR. DIE Vervielfältigung, VERTEILUNG UND NUTZUNG DIESER SOWASWIE ODER ZUR FÜRDERUNG KÖNNEN, OHNE AUSNAHME VON DELPHI UNTERBETROFFEN WIRD, OHNE RECHTSGEBENDE FREIGABE DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNTERSAGT.					
TOLERANCES DIN 2768-fm TOLERANZEN DIN ISO 1101	MATERIAL MATERIAL	SIENE TABELLE SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NUMBERS GERMAN Y				CAD SYSTEM pro / eng.
COUNTERPART Nr. MASSE <0.5, ±0.05 GEGENSTÜCK Nr. ---	COLOUR : FARBE	---	SIENE TABELLE SEE TABLE	C ISO PROJECTION DIMENSIONS IN MILLIMETERN ISO PROJEKTION MASSSTÄBE IN MILLIMETERN				ONE SIZE FORMAT A2
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATE	NAME NAME	TITLE TITEL	ECO Lcd. Code STANDORT CODE GN	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMMER			
	14.08.07	S. Weiss	FLACHSTECKER 2.8 - DCS2 ANWENDUNG MIT EAA MALE TERMINAL 2.8 - DCS2 APPLICATION WITH SMS		6 011 07 11 - 44			
DRAWN BY GEZ.	14.08.07	S. Weiss			FILE NAME 60110711C.COS			
CHECKED BY GEP.R.	14.08.07	S. Mueller			SCALE 1:1			
INFORMED BY AGN.	14.08.07	M. Hopf						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60110734](#) [60110741](#) [60110731](#)