











SECTION A-A




SECTION C-C





SECTION D-D





SECTION B-B



PROTECTION OR / GOLD PLATING									
Reference				Pitch of strip = 10.50 95 terminals per meter					
MVL	Rev.	DELPHI	Rev.	Area	Ni		Sn	Thickness Au	
					B	C		nominal	Mini
211 CL 2S X 2 60	B	-	-	A	1μ MINI	0.1μ MIN	1 μMIN 6 μMAX	0.25μ	0.20μ
211 CL 2S X 4 60	B	-	-					1.52μ	1.27μ



JUF / SWS





Etat / State		Référence																Material	Classe
		JUF / SWS																	
		MVL	Rev.	DELPHI	Rev.	MVL	Rev.	DELPHI	Rev.	MVL	Rev.	DELPHI	Rev.	MVL	Rev.	DELPHI	Rev.		
Pré-étamé / Pre-tinned Sn 1 to 3μ		211 CL 2 S 1160	B	10730997	01	211 CL 2 S 1161	B	10776102	01	211 CL 2 S 2160	B	15368852	02	211 CL 2 S 2161	B	10775251	01	Cu Sn 0.1	125/155*
Post-doré / Post-gilded 0.2μ int/ext		211 CL 2 S 1260	B	10793528	01					211 CL 2 S 2260	-	33510918	01					Cu Sn 0.1	125/155*
Post-doré / Post-gilded 1.27μ int/ext		211 CL 2 S 1460	B	10889655	01					211 CL 2 S 2460	B	33501961	01					Cu Sn 0.1	125/155*
	Section/Gauge	0.35 to 0.75								1 to 2									
	∅ Isolant ∅ Insulation	1.3 to 2.1								1.65 to 2.7									
	A	2.55								3.15				3.30					
	B	2.20				2.25				3.50				3.60					
	R=C	0.75								0.75									
	D ± 0.3	4.20				4.70				4.70				5.00					
	E	3.40				4.15				4.20				4.50					
	R=F	1.30								1.30									

ECN-NO. NUMERO ECN	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION	DELPHI P/N ADDED
PRODUCT SPEC. SPECIF. PRODUIT	PACKAGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPECIF. APPLICATION	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED 1993. DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS CONTENT OR ANY DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED. (LE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE DELPHI CORPORATION ET CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. LA RÉPRODUCTION, LA DISTRIBUTION ET L'UTILISATION DE CE DOCUMENT OU DE SES DONNÉES INFORMATIONNELLES, TELS QUELS QUELS COMMUNICATIONS DE TOUT CONTENU À AUTRUI, SANS AUTORISATION EXPRESSE, EST INTERDITE.)
TOLERANCES TOLÉRANCES	±0.2 ± 2*	MATERIAL MATIÈRE	SEE TABLE
COUNTERPART N° CONTRÉPARTIE N°		COLOR COULEUR	
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS MESURER LE DRESSAGE		TOOL NO. OUTIL N°	
DATE	NAME NOM	TITLE DÉSIGNATION	15 X 08 MALE TERMINAL
CREATED BY CRÉÉ PAR	20030704	SH	
MODIFIED BY MODIFIÉ PAR	20130709	F FALLUHE	
CHECKED BY VÉRIFIÉ PAR	20130709	L LOUMERGUE	
APPROVED BY APPR. PAR	20140904	PAULUS CAPPE	
FILE NAME NOM DE FICHIER	211FT0471		
DRAWING NUMBER REF. PLAN	211FT0471		
STATE ÉTAT	1		
PART NUMBER REF. ARTICLE			
REV. IND.			
See Table			

$\rightarrow \Delta$  $\rightarrow \Delta$

(VALEUR): UNIQUEMENT POUR INFORMATION (VALUE): FOR INFORMATION ONLY



CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME GALIA
PACKAGING ACCORDING TO GALIA SPECIFICATION

DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE EPENON, FRANCE		CAD SYSTEM pro / eng.	
	ISO PROJECTION PROJECTION ISO	DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES	ONE SIZE / GRANDEUR A1
	DRAWING NUMBER REF. PLAN	REV. I IND.	APPROVAL / DELIV. N° D'APPROBATION 211FT0471 D
STATE / ÉTAT PART NUMBER / REF. ARTICLE		REV. I IND.	SHEET / FEUILLE of / sur 1 1st
See Table		SERIAL RELEASED	SCALE / ÉCH. 1 : 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211CL2S1260-L](#) [211CL2S1460-L](#) [211CL2S2460-L](#)