







BAND VON LINKS NACH RECHTS ABLAUFEND CRIMP MIT OFFENER SEITE NACH OBEN
FEED DIRECTION FROM LEFT TO RIGHT CRIMP WITH OPEN SIDE UPWARD

BEMERKUNGEN
NOTES

- 039 1 FCI-FIRMENZEICHEN
FCI-TRADEMARK
- 040 2 AENDERUNGSINDEX
REVISION INDEX
- 041 3 CRIMP-CODE
CRIMP CODE
- 042 4 TRENNMASS GILT NUR FUER KABELKONFEKTIONAER
CUT DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER
- 043 5 IN DIESEM BEREICH MIN. 0,8µm Au UEBER 1-3µm Ni
IN THIS AREA MIN. 0,8µm Au OVER 1-3µm Ni
- 6 OBERFLAECHE IM KONTAKTBEREICH LUBRIZIERT
SURFACE OF CONTACT AREA LUBRICATED
- 7 FUER NEUENTWICKLUNG MIT 0,75mm² LEITUNG NICHT ZULAESSIG
FOR NEW DEVELOPMENT WITH 0,75mm² NOT PERMISSIBLE
- PASSEND ZU FLACHKONTAKT 0,64 SIEHE ZEICHNUNG FCI: 6 008 01 11
SUITABLE FOR FEMALE CONTACT 0,64 SEE 6 008 01 11
- PASSEND ZU KONTAKTKAMMER 0,64 SIEHE ZEICHNUNG FCI: 9 909 07 70
SUITABLE FOR CONTACT CAVITY 0,64 : SEE DRAWING FCI: 9 909 07 70
- CRIMPBereich NUR FUER FLR-LEITUNG NACH DIN 72551-TEIL 6
CRIMP RANGE ONLY FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-06
- DARGESTELLT IST VERSION 6 018 10 31/34 (0,5 - 0,75mm²)
SHOWN IS VERSION 6 018 10 31/34 (0,5 - 0,75mm²)
- EINZELHEITEN DER AUSFUEHRUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER
UEBERLASSEN
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- BEI 0,5MM²- LEITUNG IM AIRBAGPFAD IST DIE VERWENDUNG
DER KONTAKTE FUER DRAHTGROESSENBEREICH 0,5 - 0,75MM² VORGESCHRIEBEN
FOR 0,5MM²- WIRE IN AIRBAG-APPLICATIONS THE CONTACT FOR
WIRE-SIZE 0,5 - 0,75MM² IS PRESCRIBED
- MASSGEBEND IST DER DEUTSCHE TEXT
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

33400475	33400475	--	min.0.8µm Au	0.5-0.75	3	2.0	1.0	2.35	2.85	1.8	3.0	2.8	CuNiSi	X10CrNi 18 8 EN 10151	CuFe 2P	
33400474	33400474	--	1 - 3 µm Sn FEUERVERZINNT													
6 018 10 34	33500685	6 018 17 34	min.0.8µm Au	0.50-0.75*7)	□	1.95	1.0	2.2	2.85	1.8	3.0	2.8				0.19g
6 018 10 31	13669746	6 018 17 31	1 - 3 µm Sn FEUERVERZINNT													
6 018 10 14	33500684	6 018 17 14	min.0.8µm Au	0.22-0.35	2	1.7	0.8	1.9	2.5	1.6	2.6	2.5				0.18g
6 018 10 11	13668473	6 018 17 11	1 - 3 µm Sn FEUERVERZINNT													
6 018 10 04	TBD	6 018 17 04	min.0.8µm Au	0.12-0.18	1	1.4	0.65	1.4	2.0	1.2	2.0	2.5				0.17g
6 018 10 01	TBD	6 018 17 01	1 - 3 µm Sn FEUERVERZINNT													
BESTELL-NR. BANDWARE MVL ORDER-NO. STRIP FORM	DELPHI-NR. DELPHI-NO.	BESTELL-NR. MVL EINZELAUSF. ORDER-NO. LOOSE PIECE	OBERFLÄCHE IM KONTAKTBEREICH SURFACE FINISH OF CONTACT AREA	ANSCHLUSSBEREICH CRIMP SIZE (mm²)	CRIMP CODE	B1	D1	H1	B2	D2	H2	A1	GEWICHT WEIGHT	WERKSTOFF /GRUNDKÖRPER MATERIAL /CONTACT BODY	WERKSTOFF /UEBERFEDER MATERIAL /ROOD	WERKSTOFF /STIFT MATERIAL /PIN

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60181011](#) [60181031](#) [60181034](#)