

MVL	DELPHI
16	15

14	13
12	11

10	9
8	7

6	5
4	3

2	1
16	15


14	13
12	11

10	9
8	7


6	5
4	3

2	1
16	15



PART-NO. Teile-Nr.	REV. INDEX Teile-Nr.	PART-NO. Teile-Nr.	REV. INDEX Teile-Nr.	ASSEMBLY NAME Baugruppe-Benennung	ITEM Position	SINGLE-PART-NO. Einzelteil-Nr.	QUANTITY Menge	NAME Benennung	BLIND CAVITIES Blindkammer	MATERIAL Material	COLOUR Farbe
6 043 05 01	D	33510838	01	5 WAY FEMALE CONNECTOR	3	8 040 04 80	1	SEAL Dichtung	-	SILICON	RED rot
					2	8 001 05 65	1	TPA Sekundaerverriegelung	-	PBT	BLUE blau
					1	8 004 37 81	1	HOUSING, 5 WAY Gehaeuse 5 pol.	6 u.7	PBT-GF30	BLACK schwarz
6 043 01 31	A	10847651	01	7 WAY FEMALE CONNECTOR	3	8 040 04 80	1	SEAL Dichtung	-	SILICON	RED rot
					2	8 001 05 65	1	TPA Sekundaerverriegelung	-	PBT	BLUE blau
					1	8 004 47 81	1	HOUSING, 7 WAY Gehaeuse 7 pol.	-	PBT-GF30	BLACK schwarz
6 043 01 41	A	10864040	01	5 WAY FEMALE CONNECTOR	3	8 040 04 80	1	SEAL Dichtung	-	SILICON	RED rot
					2	8 001 05 65	1	TPA Sekundaerverriegelung	-	PBT	BLUE blau
					1	8 004 47 71	1	HOUSING, 5 WAY Gehaeuse 5 pol.	6 u.7	PBT-GF30	BLACK schwarz
6 043 01 21	A	33500260	01	4 WAY FEMALE CONNECTOR	3	8 040 04 80	1	SEAL Dichtung	-	SILICON	RED rot
					2	8 001 05 65	1	TPA Sekundaerverriegelung	-	PBT	BLUE blau
					1	8 004 47 61	1	HOUSING, 4 WAY Gehaeuse 4 pol.	4,6 u.7	PBT-GF30	BLACK schwarz




VIEW	16	15	14
MVL P/N	6 043 01 31	6 043 01 41	6 043 01 21
DELPHI P/N	10847651	10864040	33500260
WAY	7-WAY / 7-polig	5-WAY / 5-polig	4-WAY / 4-polig



DESCRIPTION Benennung	MVL PART-NO. MVL Teilernr.	DELPHI PART-NO. DELPHI Teilernr.	WIRE CROSS SECTION (mm ²) Leitungsquerschnitt(mm ²)	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberflaeche	MVL PART-NO. MVL Teilernr.	DELPHI PART-NO. DELPHI Teilernr.	FOR INSULATION Ø(mm) fuer Isolations Ø(mm)	COLOR Farbe
DCSI 6.3mm FEMALE TERM.	6 004 00 51	10748126	4.00	CONTACT BODY / Grundkoerper CuCrSi Ti (K75)	6 099 26 06	12186636	3.10-5.50	WHITE Weiss
BLIND PLUG Blindstopfen	6 004 00 41	15340695	1.50-2.50	SURFACE / Oberflaeche: Sn 1-4 µm	6 099 26 04	15443869	2.20-3.20	YELLOW gelb
	6 004 00 31	12186637	0.50-0.75-1.00	CANTILEVER SPRING / Ueberfeder X10 CrNi 18 8	6 099 26 07	12186638	1.40-2.30	GREEN gruen
					6 099 26 02	15448883	-	BROWN braun



NOTES / Bemerkungen:	
1	IDENTIFICATION OF MATERIAL ACC. TO VDA 260 Materialkennzeichnung nach VDA 260
2	DATE CODE Datumscode
3	MOULD MARK, FOR EXAMPLE 1,2,3... Nestmarkierung, Beispiel 1,2,3...
4	TERMINAL IDENTIFICATION Kammer - Nummerierung
5	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend
6	SHOWN IS VERSION 60430131 / 10847651 Dargestellt ist Version 60430131 / 10847651



NEUTRAL VERSION

13-00544	FH-15-16	NEW VIEW ADDED REDRAWN IN DELPHI TITLE BLOCK, SEE REV. "C" FOR PREVIOUS CHANGES
AD 9-16	BOM TABLE MODIFIED AND DELPHI P/N	
ECN-NO. ECK-NUMMER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG
9 901 21 40		
PRODUCT SPEC. PRODUKT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.
9 901 21 40		9 902 14 40
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN 16901-130 DIN ISO 1101	MATERIAL : MATERIAL : SEE TABLE siehe Tabelle
COUNTERPART No. GEGENSTÜCK-Nr.	PCC0591325	COLOR : FARBE : SEE TABLE siehe Tabelle
DO NOT MEASURE DRAWING LEICHTNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME
	2004-05-12	Sebastian ANAP
CREATED BY ERSTELLT VON	2004-05-12	PROJECT PROJEKT
MODIFIED BY ÄNDERT VON	2013090164	4-5-7W FEMALE CONNECTOR
CHECKED BY GEPRÜFT VON	2013090164	4-5-7W SEALED FEMALE CONNECTOR
GENERATED BY GENERIERT VON	2013090164	4-5-7W SEALED FEMALE CONNECTOR
FILE NAME DATE	60430121C	
DRAWING NUMBER ZEICHN. - NUMMER		
60430121C		
STATUS STATUS		
PART NUMBER TEILENUMMER		
REV. INDEX REV. INDEX		
See Table		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60430141-B](#) [60430131-B](#) [60430131](#) [60430121-B](#) [33500260](#) [10847651](#)