









EUR C04 112 F28



BEREICHUNGEN / NOTES

1 MVL-FIRMENZEICHEN / MVL-SUPPLIER CODE

2 CRIMP- CODE / CRIMP CODE

3 MASS GILT NUR FUER KABELKONFEKTIONAER DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER

ABWEICHUNGEN VON DER BILDLICHEN DARSTELLUNG SIND IM BEREICH DER UEBERFEDER ZULAESSIG DEVIATIONS FROM THE FIGURATIVE REPRESENTATION ARE PERMISSIBLE IN THE RANGE OF HOOD

SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN! HALTESTREIFEN UNTEN! REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!

FUER FLACHSTECKER / FOR MALE TERMINAL: 0.8±0.03x2.8±0.1 MIT OBERFLAECHE / WITH FINISH: 1-3µm Sn // MIN. 0.8 µm Au AUF/OVER 1.3-2µm Ni

DER FLACHKONTAKT IST FUER NICHT DICHTS ALS AUCH FUER WASSERDICHTS ANWENDUNG GEEIGNET. BEI EINSATZ VON EINZELADERABDICHTUNGEN (EAA) SIND NUR EAA NACH MVL ZEICHNUNG ZU VERWENDEN. (SIEHE TABELLE) THE FEMALE TERMINAL IS FOR NORMAL APPLICATION AND ALSO FOR APPLICATION WITH SINGLE WIRE SEAL (SWS). BY APPLICATION WITH SWS USE ONLY SWS ACCORDING MVL-DRAWING. (SEE TABLE)

ZUGEOERIGE KAMMER / REFERENCE CAVITY: 9 001 01 01 - 9 001 01 04

FUER LEITUNGEN / FOR CABLE: FLYR DIN 72551-6

AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR ! / CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

ISPD PROZESSKRITISCHES KONTROLLMASS STATISTICAL PROCESS CONTROL DIMENSION

IF FUNKTIONSWICHTIGES MASS CRITICAL PERFORMANCE DIMENSION

KRITISCHES KONTROLLMASS CRITICAL INSPECTION DIMENSION

6 001 04 41		13648602		1.5-3µm Sn	>1.0-2.5	000	18.8	3.8	3.85	1.85	4.8	4.9	2.6	CuSn4 R540	X10CrNi 18-8 DIN EN 10151 OBERFLAECHE BLANK	6 099 34 05	33501746	2.2-2.7	BLAU BLUE	
6 001 04 34		15340262		1.27µm Au	0.5-1.0	00	19.0	2.7	2.85	1.2	3.7	4.0	2.0			6 099 34 03	15327786	1.7-2.1	ROT RED	
6 001 04 31		10847239		1.5-3µm Sn		18.8	6 099 34 01									33511807	1.2-1.6	SCHWARZ BLACK		
6 001 04 14		33512912		1.27µm Au	0.22-0.35	0	19.0	2.0	2.25	0.8	2.85	3.0	1.6							
6 001 04 11		33517218		1.5-3µm Sn			18.8													
MVL TEILE-NR. MVL PART NO.	DELPHI TEILE-NR. DELPHI PART NO.	OBER- FLAECHE SURFACE FINISH	CRIMP- GROESSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	X1 ±0.2	B1 ±0.2	H1 ±0.2	D1 ±0.2	B2 ±0.2	H2 ±0.2	D2 ±0.2	GRUNDKOEPPER CONTACT BODY	UEBERFEDER HOOD	MVL NUMMER MVL NUMBER	DELPHI NUMMER DELPHI NUMBER	ISOLATIONS-Ø INSULATIONS-Ø	FARBE COLOR			
										MATERIAL										

14-10262	17.11.14	K	AB11,AB6	DELPHI P/N ADDED	Weiss	Mueller	Werkzei	
734/07	15.10.07	H02	-	SIEHE AENDERUNGSMITTEILUNG				
110/07	07.02.07	H01	-	UEBERARBEITUNG IN PRO-E				
ECN-NO ECH NUMBER	DATE DD/ MM / YY DATUM	REVISION INDEX	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG		DRAWN BY GEZ.	CHK. BY GEPR.	APPR. BY GER.
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.				COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.		DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND KANNDELPHI ODER SEINER ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ANDEREN, IHNEN BEZÜGSSCHÜTZUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNNUTZLOS		
PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSSPEZIFIK.		APPLICATION SPEC. ANWENDUNGSSPEZIFIK.		9 084 04 00				
TOLERANCES DIN 2768-10 TOLERANZEN DIN ISO 1101 MASSE +0,5; -0,05				MATERIAL : MATERIAL : SIEHE TABELLE		SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE		CAD SYSTEM DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG GERMANY
COUNTERPART Nr. GEGENSTRECK Nr.				COLOUR : FARBE : SIEHE TABELLE		ECO Loc. Code STANDORT CODE GN		DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETERN
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN				TOOL NO. WERKZEUG Nr. ---		ISO PROJECTION ISO PROJEKTION		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER 6 001 04 11-6 001 04 41
DATE DATUM 25.07.06				NAME NAME S.Weiss		DIMENSION IN MILLIMETERS BEMASSUNG IN MILLIMETERN		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER 6 001 04 11-6 001 04 41
CHECKED BY GEPR.				DATE DATUM 25.07.06		NAME NAME S.Mueller		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER 6 001 04 11-6 001 04 41
APPROVED BY GER.				DATE DATUM 25.07.06		NAME NAME M.Hopf		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER 6 001 04 11-6 001 04 41
ESR NO. ESR NUMBER ---				CAT. NO. KATALOG Nr. ---		FILE NAME DATE/ NAME 60010411-41.B1.C.102		DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER 6 001 04 11-6 001 04 41

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60010431-L](#) [60010434-L](#) [60010411-L](#)