







	Merkmal / feature	No.
①	Firmenzeichen / Supplier code	-
②	Teile Code / Part code	9 909 12 90
③	Woche und Jahr der Herstellung - Jahr: 2013=P; 2014=R Week and year of production	9 909 12 90
④	Masß nur gueltig fuer Kabelkonfektionaeer Dimension only valid for the Harnessmaker	-
Querverweise / Cross references		
5)	zugehoerige Kammer / Associated cavity - Ø12±0.1	9 017 00 00
⑥	Der Kontakt ist geeignet fuer nicht wasserdichte und wasserdichte Anwendung ausser ⑥ Einzeladerdichtung (EAA) siehe Zeichnung. The contact is suitable for non waterproof and waterproof application except ⑥. Single wire seal (SWS) see drawing.	6 099 33 01C
7)	Crimpspezifikation / Crimpspecification	9 084 06 00
8)	Material siehe Tabelle / Material see table	-
9)	Spulen horizontal transportieren und lagern! Haltestreifen unten! / Coils transported and stored horizontal! Retaining strip down!	-
Zeichenerklaerung / symbol key		
10)	Rm = Radiusmitte / Rm = Radius center point	-
11)	E = Eckenmasß / E = Width across corners	-
⑫	Die Verwendung der Einzeldichtungen ist abhaengig vom Isolations-Ø der Leitung nicht vom Leitungsquerschnitt The application of single wire seals depends on the insulation-Ø of the wire only, not from the wire section	-
13)	Aenderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Changes to the technical progress, we reserve the right.	-
14)	Durchgestrichene Teilenummern nur auf Anfrage Crossed out part no. only on request	-
15)	Massgebend ist nur der deutsche Text Only the german language shall be binding	-

C	6 017 07 42	F	33522385	01	1.2-3.5µm Ag passiviert	>1.5-2.5	6M	CuFe2P	4.3	2.0	4.4	7.0	3.8	7.0	6 099 33 05	13756673	blau/blue	2.7-3.0	
	6 017 02 42	F	33522386	01	passiviert		6B	CuSn4											
	6 017 07 41	F	13546126	01	1-3 µm Sn feuerverzinkt		6L	CuFe2P											
	6 017 02 41	F	13583876	01	hot tin		6A	CuSn4											
	6 017 04 42	F	33504020	01	1.2-3.5µm Ag passiviert	AWG14 2.5	5B	CuSn4	3.8	1.8	4.3	6.1	4.1	6.0	---	---	----	----	
	6 017 04 41	F	33504021	01	1-3 µm Sn feuerverzinkt		5A	CuSn4											
B	6 017 06 72	F	13669775	01	1.2-3.5µm Ag passiviert	>6.0-10.0	3M	CuFe2P	7.0	4.0	7.2	10.6	6.4	10.3	6 099 33 03 oder/or 6 099 33 04 oder/or 6 099 33 01	10721071 oder/or 10889241 oder/or 15327788	rot/red oder/or gelb/yellow oder/or schwarz/black	5.8-6.6	
	6 017 02 72	F	13667456	01	passiviert		3B	CuSn4										5.4-6.6	
	6 017 05 71	F	33511720	01	1-3 µm Sn feuerverzinkt		3L	CuFe2P										3.5-5.5	
	6 017 02 71	F	10756638	01	hot tin		3A	CuSn4											
	6 017 06 62	F	15503438	01	1.2-3.5µm Ag passiviert	4.0-6.0	4M	CuFe2P	5.4	2.8	5.8	8.0	4.2	8.4	6 099 33 01 oder/or 6 099 33 08	15327788 oder/or 13546490	schwarz/black oder/or gruen/green	3.5-5.5	
	6 017 02 62	F	13985934	01	passiviert		2B	CuSn4										7.7	4.4
6 017 05 61	F	13986440	01	1-3 µm Sn feuerverzinkt	4L		CuFe2P	8.0										4.2	8.4
6 017 02 61	F	10756639	01	hot tin	2A		CuSn4	7.7										4.4	7.6
A	6 017 06 52	F	33511722	01	1.2-3.5µm Ag passiviert	>2.5-4.0	1M	CuFe2P	5.0	2.3	5.6	7.0	3.8	7.0	6 099 33 01 oder/or 6 099 33 08	15327788 oder/or 13546490	schwarz/black oder/or gruen/green	3.5-5.5	
	6 017 02 52	F	33511721	01	passiviert		1B	CuSn4										3.4-4.4	
	6 017 05 51	F	33511719	01	1-3 µm Sn feuerverzinkt		1L	CuFe2P											
	6 017 02 51	F	10756637	01	hot tin		1A	CuSn4											
	MVL Teile-Nr. MVL Part no.	Rev.	Delphi Teile-Nr. Delphi Part no.	Rev.	OBERFLÄCHE CONTACT FINISH	Crimpgrösse Crimp size (mm ²)	Teile code Part code	Material	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	MVL-Nr. MVL-no.	Delphi-Nr. Delphi-no.	Farbe/Color	ISOLAT.-Ø (mm) INSUL.-Ø 	

Anwendung mit Einzeldichtung
Application with single wire seal

14-10262	ACII,AC7	DELPHI P/N ADDED					
11-00200-1	F9/F7	Rev."L" - 29.01.13: CHANGED: no.11 was 7E ADDED: no37					
352/11	G/F9 B10	Rev."K" - 18.05.11: Dim. 11 changed: was angle 60±2° (2x); was >4,0-6,0 pictorial presentation updated					
ECN-NO. ECN-NUMBER	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG					
PRODUCT SPEC. PRODUCT-SPEZ.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGS-SPEZ.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS-SPEZ.	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD WITH DATA, IS AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.			DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRM DELPHI UND ENTWURF DELPHI VERTRÄULICH. WEDER DAS REPRODUZIEREN, VERTEILEN UND NUTZEN DIESER DOKUMENTE NOCH DEREN VERBREITUNG ODER DARAUF BASIERENDE KOPIERUNG ODER ANDERE VERWIRTLICHUNG, SO WIE JEDE BERECHTIGUNGSPRETTUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNLESS ES	
TOLERANCES TOLERANZEN	DIN ISO 2768-fh DIN EN ISO 1101	MATERIAL : MATERIAL : siehe Tabelle see table	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE siehe Tabelle see table	 DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE NÜRNBERG, GERMANY  ISO PROJECTION DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSION IN MILLIMETER	CAD SYSTEM pro / eng.		
COURTNEY No. GERÄTECKE-Nr.	---	COLOR : FARBE : ---	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN		DWG SIZE FORMAT A2		
DO NOT REUSE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERWESSEN		TOOL NO. WERKZEUG-Nr.	DRAWING NUMBER ZEICHN.-NUMMER			REV. INDEX	
DATE DATUM	NAME NAME	BENENNUNG	60170251C			APPROVAL VALUE FREIGABESTUFE	
CREATED BY ERSTELLT VON	1998-03-25	NUE	Flachstecker / Male terminal				
MODIFIED BY GEÄNDERT VON	2014-01-18	Sylvia WEISS	9.5mm - DCSI			SHEET BLATT	
CHECKED BY GEPRÜFT VON	2014-11-26	Peter NUETZEL	ESR NO. ESP-NUMMER			1 of 1 / von 1	
APPROVED BY GEHEBENGT VON	2014-11-26	Olaf HOERNLEIN	CAT. NO. KATALOG-Nr.			SCALE Maßstab: 2:	
FILE NAME CAD-NAME	60170251C		DOCUMENT UNDER PDS CONTROL NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE				
		DOCUMENT IST IM PDS VERWALTET ÄNDERUNG AUSSERHALB NICHT ERLAUBT					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[60170251-L](#)