






1008 F

Engineer's Kit : EK-1008F-X



Part No	Inductance L (μH)	f _L (MHz)	Tol ± (%)	Q min	f _Q (MHz)	SRF (MHz)	DCR max (Ω)	Rated DC Current (mA)
1008F-1R0K-YY	1.0	7.9	10	15	7.9	190 min	0.32	500
1008F-1R2K-YY	1.2	7.9	10	25	7.9	210 min	0.68	650
1008F-1R5K-YY	1.5	7.9	10	25	7.9	190 min	0.76	630
1008F-1R8K-YY	1.8	7.9	10	25	7.9	170 min	0.84	600
1008F-2R2K-YY	2.2	7.9	10	25	7.9	150 min	1.10	520
1008F-2R7K-YY	2.7	7.9	10	25	7.9	135 min	1.28	490
1008F-3R3K-YY	3.3	7.9	10	25	7.9	120 min	1.46	450
1008F-3R9K-YY	3.9	7.9	10	25	7.9	105 typ	1.56	420
1008F-4R7K-YY	4.7	7.9	10	25	7.9	90 typ	1.68	400
1008F-5R6K-YY	5.6	7.9	10	25	7.9	80 typ	1.82	380
1008F-6R8K-YY	6.8	7.9	10	25	7.9	70 typ	2.00	360
1008F-8R2K-YY	8.2	7.9	10	25	7.9	65 typ	2.65	330
1008F-100K-YY	10	7.9	10	25	7.9	60 typ	2.95	300
1008F-120K-YY	12	2.5	10	24	7.9	40 typ	4.80	280
1008F-150K-YY	15	2.5	10	23	7.9	35 typ	5.00	260
1008F-180K-YY	18	2.5	10	23	7.9	35 typ	5.80	220
1008F-220K-YY	22	2.5	10	22	7.9	30 typ	6.80	200
1008F-240K-YY	24	2.5	10	22	7.9	30 typ	6.80	200
1008F-270K-YY	27	2.5	10	23	7.9	30 typ	7.70	190
1008F-330K-YY	33	2.5	10	22	7.9	27 typ	8.90	180
1008F-390K-YY	39	2.5	10	20	7.9	20 typ	9.20	190
1008F-470K-YY	47	2.5	10	21	7.9	20 typ	11.0	150
1008F-820K-YY	82	2.5	10	13	7.9	14 typ	22.0	60
1008F-101K-YY	100	2.5	10	8	7.9	10 typ	25.0	55

Core Material : Ferrite

Revision date : 03 Sep 2020

SPQ : Taped / Reel
1000 [-08]
2000 [-01]
7500 [-04]

Remarks: - Unlisted inductance values available upon request.
- 2% and 5% tolerance available upon request.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Fastron:

[1008F-100K-01](#) [1008F-150K-01](#) [1008F-1R0K-01](#) [1008F-1R2K-01](#) [1008F-1R5K-01](#) [1008F-1R8K-01](#) [1008F-220K-01](#)
[1008F-2R2K-01](#) [1008F-2R7K-01](#) [1008F-330K-01](#) [1008F-3R3K-01](#) [1008F-3R9K-01](#) [1008F-470K-01](#) [1008F-5R6K-](#)
[01](#) [1008F-6R8K-01](#) [1008F-8R2K-01](#) [1008F-4R7K-01](#) [1008F-1R5K-08](#) [1008F-100K-08](#) [1008F-120K-08](#) [1008F-220K-](#)
[08](#) [1008F-2R2K-08](#) [1008F-270K-08](#) [1008F-1R0K-08](#) [1008F-4R7K-08](#) [1008F-101K-08](#) [1008F-240K-08](#) [1008F-390K-](#)
[08](#) [1008F-3R9K-08](#) [1008F-1R8K-08](#) [1008F-2R7K-08](#) [1008F-330K-08](#) [1008F-3R3K-08](#) [1008F-470K-08](#) [1008F-150K-](#)
[08](#) [1008F-180K-08](#) [1008F-5R6K-08](#) [1008F-1R2K-08](#) [1008F-6R8K-08](#) [1008F-820K-08](#) [1008F-8R2K-08](#) [1008F-470J-](#)
[01](#) [1008F-5R6K-04](#) [1008F-220G-01](#) [1008F-470G-01](#) [1008F-5R6J-01](#) [1008F-220K-04](#) [1008F-101G-01](#) [1008F-390G-](#)
[01](#) [1008F-4R7G-04](#) [1008F-101G-04](#) [1008F-8R2K-04](#) [1008F-150G-01](#) [1008F-1R0G-08](#) [1008F-3R9G-04](#) [1008F-](#)
[150G-04](#) [1008F-330J-04](#) [1008F-2R2J-04](#) [1008F-270J-04](#) [1008F-5R6J-08](#) [1008F-1R8K-04](#) [1008F-1R0J-08](#) [1008F-](#)
[4R7J-04](#) [1008F-1R8G-04](#) [1008F-3R9J-01](#) [1008F-390G-04](#) [1008F-180J-04](#) [1008F-220G-08](#) [1008F-8R2G-01](#) [1008F-](#)
[270K-04](#) [1008F-120K-04](#) [1008F-1R2J-08](#) [1008F-150J-08](#) [1008F-330G-08](#) [1008F-5R6G-08](#) [1008F-100J-08](#) [1008F-](#)
[470J-08](#) [1008F-390J-04](#) [1008F-101K-04](#) [1008F-1R5G-08](#) [1008F-390K-01](#) [1008F-3R9K-04](#) [1008F-100G-08](#) [1008F-](#)
[2R7G-04](#) [1008F-6R8G-04](#) [1008F-8R2J-01](#) [1008F-470J-04](#) [1008F-180G-04](#) [1008F-8R2J-08](#) [1008F-1R5G-04](#)
[1008F-820J-08](#) [1008F-390K-04](#) [1008F-470G-08](#) [1008F-1R0J-04](#) [1008F-6R8G-01](#) [1008F-390J-01](#) [1008F-6R8J-01](#)
[1008F-1R2G-01](#) [1008F-3R9J-08](#) [1008F-820G-04](#)