



Auer Signal

Beacon series R

-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)



WARNING

Device has to be installed or serviced by qualified electrical personnel only! Disconnect from power source to prevent electrical shock! Check power supply voltage and frequency before installation!

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être installé ou entretenu uniquement par du personnel qualifié en électricité ! Débranchez l'appareil de la source d'alimentation pour éviter tout choc électrique ! Vérifiez la tension et la fréquence de l'alimentation électrique avant l'installation !

WARNUNG

Installation ausschließlich durch ausgebildete Elektrofachkräfte! Bei Installations- oder Wartungsarbeiten Spannungsfreiheit sicherstellen! Versorgungsspannung und -frequenz vor Installation prüfen!

AVVERTENZA

L'installazione o la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da personale elettrico qualificato! Scollegare la fonte di alimentazione per evitare scosse elettriche! Controllare la tensione e la frequenza di alimentazione prima dell'installazione!

ATENÇÃO

O dispositivo tem de ser instalado ou reparado apenas por pessoal eléctrico qualificado! Desligue-se da fonte de energia para evitar choques eléctricos! Verifique a tensão e frequência da alimentação antes da instalação!

ATENCIÓN

¡El dispositivo debe ser instalado o reparado solamente por personal eléctricamente cualificado! ¡Descóncetelo de la alimentación eléctrica para prevenir una descarga! ¡Verifica el voltaje y frecuencia antes de su instalación!


FOR USE ON A FLAT RIGID SURFACE OF INDICATED TYPE ENCLOSURE
À UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE DE L'ENCEINTE DU TYPE INDICUÉ
ZUR VERWENDUNG AUF EINER FLACHEN OBERFLÄCHE DES ANGEGEBENEN GEHÄUSETYPUS
DA UTILIZZARE SU UNA SUPERFICIE PIANA DEL TIPO DI CUSTODIA INDICATO
PARA USO SOBRE LA SUPERFICIE PLANA DE UN ENVOLVENTE DEL TIPO INDICADO
PARA USO EM SUPERFÍCIE PLANA NO TIPO DE PROTEÇÃO INDICADA

* SCREWS NOT SUPPLIED
VIS NON FOURNIES
SCHRAUBEN SIND NICHT ENTHALTEN
VITI NON FORNITE
PARAFUSOS NÃO INCLUIDOS
TORNILLOS NO SUMINISTRADOS

RBL

IP66

UL Type 4, 4X, 13




RG-1 (850 590 900)

Flat gasket to seal on smooth enclosures
Joint d'étanchéité plat utilisable sur boîtiers lisses
Flachdichtung zur Abdichtung auf glatten Gehäusen
Guarnizione piana per l'impermeabilizzazione sugli alloggiamenti lisci
Vedação plana para vedar em compartimentos lisos
Junta plana para el sellado en carcassas lisas

RBH

IP66

UL Type 4, 4X, 13





WARNING

AVERTISSEMENT

WARNUNG

AVVERTENZA

ATENÇÃO

ADVERTENCIA

Do not use strobe lights around anyone suffering from cerebral disorders (epilepsy). Strobe lights may cause seizures to occur.


Ne pas utiliser de stroboscopique à proximité de personnes souffrant de problèmes cérébraux (épilepsie), afin d'éviter tout risque de crise.

Verwenden Sie keine Blitzleuchten-Module im Nahbereich von Personen die an Epilepsie leiden.

Non usare luci stroboscopiche nelle vicinanze di persone sofferenti di epilessia.

Não usar luzes strobe perto de pessoas sofrendo de problemas cerebrais (epilepsia). Estas luzes podem provocar um ataque.

No utilizar luz estroboscópica alrededor de personas con problemas cerebrales (epilepsia). La luz estroboscópica puede causar ataques epilépticos.



RDC

N	1
N	L

steady


12V DC:

N .. (-)

L .. (+)

RCMM

DIP switch position



N	1	2	3				
N	L			Green	Green	Green	Green
N		L		Yellow	Amber blink	Amber blink	Amber blink
N			L	Red	Red blink	Red blink	Red blink
N	L	L		Blue	Green beat	Green beat	Green beat
N	L		L	Turquoise	Red flash 6-times 1,0 Hz	Red flash 6-times 1,0 Hz	Red flash 6-times 1,0 Hz
N		L	L	Magenta	White beat	White low (-50%)	Blue blink
N	L	L	L	White	White	White	White beat

RCMD

La	N	Lb			
L	N			flashing	2,0 Hz
	N	L		6-times	1,0 Hz
L	N	L		steady	
L	N			2-times	1,4 Hz
	N	L		7,5 Hz	
L	N	L		2-times	1,0 Hz

RMM

N	1	2	3
N	L		
N		L	
N			L
N	L	L	
N	L		L
N		L	L
N	L	L	L

RDM, RDMHP, RDMUP

N	1	2	3				
N	L			Steady 100%	Rotating (1) 180rpm	Strobe (1) 1,4Hz	Steady 100%
N		L		Flashing 2Hz	Rotating (2) 180rpm	Flashing 2Hz	Steady Dim 50%
N			L	Strobe (6) 1 Hz	Rotating (2) 90rpm	Flashing 4Hz	Steady Dim 25%
N	L	L		Strobe (2) 1 Hz	Rotating (1) 90rpm	Steady 100%	Pulse 1,725s
N	L		L	Flashing 4Hz	Steady 100%	Strobe (2) 1Hz	Strobe (6) 1Hz
N		L	L	Rotating (1) 180rpm	Strobe (1) 1Hz	Rotating (1) 180rpm	Strobe (2) 1Hz
N	L	L	L	Pulse 1,725s	Pulse 3,75s	Pulse 3,75s	Pulse 3,75s

Steady

Flashing

Strobe (1)



Strobe (2)

Strobe (6)


Rotating (1)

Rotating (2)

Pulse




①




②

CLIC




CCW
2 x

RBH +




RBNPT


IP66
UL Type 4, 4X, 13




RBL IP66



RBH IP66





Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Auer Signal:](#)

[850500900](#) [850510900](#) [850515900](#)