

1	2	3	4	5	6	7	8
A HARTING M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m RoHS							
Technische Daten:							
Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104		30 V					
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104		3 A bei 40°C					
Isolationswiderstand: IEC 60512		≥100 MΩ					
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1		3/2					
Schutzart: IEC 60529		IP 67, im verschraubten Zustand					
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4		-25°C ... +80°C -40°C -40°C ... +85°C					
Steckzyklen: IEC 60512-9a		≥100					
Kabeleigenschaften:							
Umgebungstemperatur:		-25°C ... +80°C					
Kabel:		TPU, UL 20549 schwarz, 4x0,25mm ² , Li9Y11Y					
Werkstoffe:							
Kontakt:		CuZn, Ni3 Au 0,2 gal.					
Kontaktträger:		PA, UL 94 V-0					
Dichtung:		FPM					
Überwurfmutter/-schraube:		GD-Zn, Ni					
Griffkörper:		TPU, UL 94 HB, schwarz					
Montagedaten:							
empfohlenes Drehmoment M12x1:		0,6 Nm					
empfohlenes Drehmoment M8x1:		0,4 Nm					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[21348184489030](#) [21348184489100](#) [21348184489020](#)