

## M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 2.0m



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.  
Veuillez vous référer à la description du produit.

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence          | 21 40 600 0888 020                                                                  |
| Spécification      | M12 X-cod 8-pol st/- m/- RAIL PP 2.0m                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/21406000888020">https://harting.com/21406000888020</a> |

### Identification

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Catégorie     | Câbles assemblés            |
| Série         | Connecteurs circulaires M12 |
| Élément       | Cordons                     |
| Spécification | Pré-équipé d'un côté        |
| Connecteur 1  | M12 Codage X<br>Mâle Droit  |

### Version

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Longueur de câble       | 2 m            |
| Nombre de fils          | 8              |
| Structure du conducteur | 4x 2x AWG 24/7 |
| Blindage                | Blindé         |
| Nombre de contacts      | 8              |
| Codage                  | Codage X       |
| Type de verrouillage    | PushPull       |

### Données techniques

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Intensité nominale                   | 0.5 A                                                     |
| Tension nominale                     | 48 V AC<br>60 V DC                                        |
| Caractéristiques de transmission     | Cat. 6 <sub>A</sub> Classe E <sub>A</sub> jusqu'à 500 MHz |
| Limite de température                | -40 ... +80 °C enlevé<br>-25 ... +70 °C indifférent       |
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage                         |



Pushing Performance  
Since 1945

Données techniques

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Diamètre de câble         | 8.1 mm ± 0,3 mm                             |
| Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple)     |
|                           | 6 x diamètre de câble (courbures multiples) |

Propriétés du matériau

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Matériau (câble) | Copolymère de polyoléfine |
| Couleur (câble)  | Noir                      |

Spécifications et homologations

|                |              |
|----------------|--------------|
| Spécifications | UN/ECE-R 118 |
|                | EN 45545     |

Informations commerciales

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dimensions du produit conditionné | 1                                                      |
| Poids net                         | 113 g                                                  |
| Pays d'origine                    | Roumanie                                               |
| Numéro de tarif douanier européen | 85444290                                               |
| GTIN                              | 5713140342521                                          |
| eCl@ss                            | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[21406000888020](#)