










Lochbild
board drillings



Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 24 110 4101	—	min. $0,76 \mu\text{m}$ ($30 \mu\text{m}$) Au über/over min. $1,27 \mu\text{m}$ ($50 \mu\text{m}$) Ni
17 24 110 2101	2	Au über/over Ni
17 24 110 1101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/ <i>Free size tolerances</i> IEC 61076-4-101		
34650	04.02.08	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/ <i>Scale</i> 2 : 1 (5 : 1)	har-bus HM Federleiste, Typ B22, 110 pol. <i>har-bus HM female connector, type B22, 110 pol.</i>				
30073	03.08.01	Wi	Detail.	30.10.97	Hm						
26047	21.05.99	Hm	Insp.	30.10.97	Ko						
25017	22.09.98	Hm	Stand.								
24594	10.08.98	Hm									
22833			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 24 110 x101		Blatt/ <i>page</i> /		
Mod.	Dat.	Name					Sub.				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17241104101](#)