










Von f/z/1 aus, jedes 2. Loch f. obere Abschirmung
from f/z/1, each 2nd hole f. upper shielding

Bohrlochdurchmesser: 0,7^{±0,02} mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): 0,6^{±0,05} mm
drill hole dia.: 0,7^{±0,02} mm
through hole dia. (after plating): 0,6^{±0,05} mm

17 22 125 4102	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 22 125 2102	2	Au über/over Ni
17 22 125 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ B-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f <i>har-bus HM female connector, type B-25, 125 pol. with shield row-f</i>				
35456	01.12.08	TD	Detail.	30.06.99	Hm						
32387	18.11.04	HL.	Insp.	30.06.99	Ko						
29412	07.05.01	Lk	Stand.								
28494	19.09.00	Koe	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 22 125 x102			Blatt/ page /	
25016											
Mod.	Dat.	Name									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[17221252102](#) [17221251102](#)