

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

K I M

N P Q

R S T

Referenzebene Tiefe
datum plane depth

Ebene 3 / level 3 :	
	$11,2^{+0,2}$

Ebene 2 / level 2 :	9,7 ^{+0,2}
---------------------	---------------------

Ebene 1 / level 1 :	8,2 ^{+0,2}
---------------------	---------------------

Steckbereich:
length for mating:

Kontaktbelegung
contact loading

—
—
—
—
—

[illegible]

	A
	A
	A
	A
	A

[illegible]

A	A
A	A
A	A
A	A

[illegible]

A	
A	
A	
A	
A	

A	A	A
A	A	A
A	A	A
A	A	A

A
A
A
A
A

A	
A	
A	
A	
A	

1000

A	.
A	.
A	.
A	.
A	.

	A
	A
	A
	A
	A

A	
A	
A	
A	

A	A
A	A
A	A
A	A
A	A

[illegible][illegible]

A	A	A
A	A	A
A	A	A
A	A	A

[illegible]

+

[illegible]

Lochbild
board drillings

osition — 1
osition — 1

alle Löcher
all holes



Empfohlener Lochaufbau und
weitere Informationen siehe: DS 17 00 110 0101
recommended configuration of plated through holes
and further information see: DS 17 00 110 0101

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste Typ A 110pol., Anschlußlänge 3,7mm <i>har-bus HM male connector type A</i> <i>110pol., termination length 3,7mm</i>				
35947	02.12.09	Hage.	Detail.	30.10.97	Hm						
34337	15.05.07	Hage.	Insp.	30.10.97	Ko						
28482	09.08.00	Koe	Stand.								
24117	31.07.98	HL	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP						TB 17 01 110 x201		Blatt/ page /
22833									Sub.		
Mod.	Dat.	Name									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17011104201](#)