

Y
(Lochbild)
(board drillings)

alle Löcher
all holes

$\phi 1 \pm 0,1$

Position
position

16

c
b

Reihe
row

$\phi 2,8^{+0,1}$

2,54

15x 2,54 (=38,1)

48,26 $\pm 0,05$

A

0,1 A

46,9 $-0,2$

15x 2,54 (=38,1)

2,54

Reihe
row

c
b

a

Position
position

16

44,6 $+0,1$

48,26 $\pm 0,05$

$\phi 2,5^{+0,1}$

A

B

2,9 $-0,1$

54 $-0,1$

X

Z

Y

6 $\pm 0,1$

Z
10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

0,6 $-0,025$

0,29 - 0,33 mm²

0,5 $+0,05$

A-B
2:1

X Kontaktbelegung
contact loading

Montageloch-Mittellinie
mounting hole center-line

3,85 $+0,2$
 $-0,05$

3 $-0,4$

2x 2,54 (=5,08)

2,54

2,54

2,54

8,7 $+0,1$

3,7 $+0,1$

6,4 $-0,1$

4,8 $+0,2$


Standard
standard pin

Voreiler
preleading pin 0,8 mm

Referenzebene Tiefe
datum plane depth


A D G — Kontakt-Typ
pin-type — B E H

5,65 $-0,2$



16 14 12 10 8 6 4 2
15 13 11 9 7 5 3 1

09 23 148 5921	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 23 148 4921	VG	Au über/over Ni
09 23 148 7921	3	Au über/over Ni
09 23 148 6921	2	Au über/over Ni
09 23 148 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Dat. Name Maßstab/Scale
Detail. 14.07.00 Rie.
Insp. 14.07.00 Pa.
Stand.

34650 21.08.07 Hage.
28047
Mod. Dat. Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances
IEC 60603-2

Bauform 2C Messerleiste
Einlöt, 48 pol.
type 2C male connector
solder, 48 pol.

TB 09 23 148 x921

Blatt/ page

Sub.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[09231484921](#)