










Lochbild board drillings



Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm



17 25 095 4101	—	min. 0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 25 095 2101	2	Au über/over Ni
17 25 095 1101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
34650	04.02.08	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ B19, 95 pol. <i>har-bus HM female connector, type B19, 95 pol.</i>				
30073	03.08.01	Wi	Detail.	30.10.97	Hm						
26047	27.05.99	Hm	Insp.	30.10.97	Ko						
25017	22.09.98	Hm	Stand.								
24594	07.08.98	Hm					TB 17 25 095 x101			Blatt/ page /	
22833			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name									
						Sub.					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[17250954101](#)