





```
92 Einlöt-Kontakte
 4 kinked Einlöt-Kontakte
92 solder-contacts
 4 kinked solder-contacts
```

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= *solder-contact*
- = kinked Einlöt-Kontakt
= *kinked solder-contact*
- = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*



09 03 296 <u>5</u> 845	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 296 <u>4</u> 845	VG	Au über/over Ni
09 03 296 <u>7</u> 845	3	Au über/over Ni
09 03 296 <u>6</u> 845	2	Au über/over Ni
09 03 296 <u>2</u> 845	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1	har-bus C Federleiste kinked Einlöt 4,5 , 96 pol. har-bus C female connector kinked solder 4,5 , 96 pol.				
			Detail.	06.08.99	Hm						
			Insp.	06.08.99	Pa.						
			Stand.								
30816	21.02.02	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 03 296 x845			Blatt/ page /	
26095			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[09032964845](#)