



FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE

Aeronautics
Aéronautique



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

SOMMAIRE

TABLE OF CONTENTS



SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1339

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 1339

5
6
6
7

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1339 ALLÉGÉS

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 1339 allégés

9
10
10
11

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 2195

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 2195

13
14
14
15

SUPPORTS DE FIXATION CC 5516

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports CC 5516

17
18
18
19

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1424

Présentation
Caractéristiques techniques
Support ABS 1424-4-10
Support ABS 1424-5-7

21
22
23
23
24

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1688

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 1688 - type B
Supports ABS 1688 - type C
Supports ABS 1688 - type D

25
26
27
28
29
30

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1694

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 1694 - type N
Support ABS 1694 - type O
Support ABS 1694 - type P
Support ABS 1694 - type R
Support ABS 1694 - type S

31
32
32
33
34
35
35
36

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1695

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 1695 - type A05
Support ABS 1695 - type A06
Support ABS 1695 - type A07

37
38
38
39
39
40

SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 2225

Présentation
Caractéristiques techniques
Supports ABS 2225 - équerres
Supports ABS 2225 - barres

41
42
43
43
44

ABS 1339 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 1339 systems

ABS 1339 LIGHT TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
Light ABS 1339 systems

ABS 2195 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 2195 systems

CC 5516 FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
CC 5516 systems

ABS 1424 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 1424-4-10 system
ABS 1424-5-7 system

ABS 1688 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 1688 systems - type B
ABS 1688 systems - type C
ABS 1688 systems - type D

ABS 1694 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 1694 systems - type N
ABS 1694 system - type O
ABS 1694 system - type P
ABS 1694 system - type R
ABS 1694 system - type S

ABS 1695 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 1695 systems - type A05
ABS 1695 system - type A06
ABS 1695 system - type A07

ABS 2225 TYPE FIXING SYSTEMS

Presentation
Technical data
ABS 2225 systems - adapter
ABS 2225 systems - body

SOMMAIRE

TABLE OF CONTENTS



ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	45	WIRING ACCESSORIES
Présentation	46	Presentation
Caractéristiques techniques	46	Technical data
Supports droits	47	Straight supports
Supports coudés	49	Angled supports
Séparateur - ABS1144	52	ABS1144 - separator
AUTRES PRODUITS AMPHENOL	53	OTHER AMPHENOL PRODUCTS
P clamps	54	P Clamps
P clamps LDG	54	LDG P clamps
Omega clamps	55	Omega clamps
Accessoires de fixation sur structure	55	Frame and stringer clips
Supports de câbles en ligne	56	Harness & Hat supports
Jig board clamps	56	Jig board clamps
Entretoises	57	Standoffs
Espaceur de câbles d'alimentation	57	Power Feeder Spacer
Support de tuyauterie	58	Fairlead blocks
Accessoires de traversée de cloison	58	Lightening bushings
Accessoires CRN	59	CRN brackets
RÉFÉRENTIEL GÉNÉRAL	61	GENERAL PART NUMBER TABLE

FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 1339 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 1339



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION

PRESENTATION

Il existe une version allégée de ces supports de fixation (voir page 9).

AVANTAGES


- Maintien des torons de câble par pré-clipsage
- Protection des torons de câbles aux vibrations par élastomère surmoulé ③
- Matériaux utilisés non-corrosifs et non-conducteurs
- Marquage individuel pour reconnaissance facile et rapide
- Conformés aux Exigences ROHS et REACH



DISPOSITION GÉNÉRALE

- Fixation des supports sur parois par vis ①
- Fermeture des supports type ABS 1339 par un attache-câble remplaçable ④
- Supports disponibles en huit tailles pour les diamètres 5 à 48 mm
- Application pour tous secteurs : industrie, aéronautique, etc...

- 1 - Vis (non fournie)
- 2 - Support de fixation type ABS 1339
- 3 - Protection élastomère
- 4 - Attache câble (non fourni)



There is a light version for these fixing systems (see on page 9).

ADVANTAGES

- Keeping of electrical bundle by pre-clips
- Protection of electrical bundle from vibrations by over-molded elastomer ③
- Individual marking for easy and fast identification
- Non-corrosive and non-conductive materials
- Conform to ROHS and REACH requirements

GENERAL DESIGN

- Fixing of systems on surface by screw ①
- Closure of ABS 1339 type systems by replaceable cable tie ④
- Systems are available in eight sizes from 0.197 to 1.89 inch. diameters
- Application in all areas: industry, aviation, etc...

- 1 - Screw (not supplied)
- 2 - ABS 1339 type fixing system
- 3 - Elastomer protection
- 4 - Cable tie (not supplied)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser un ensemble vis-rondelle pour un diamètre de passage de 5 mm, avec un couple de serrage compris entre 0,294 et 0,42 m.daN
- Utiliser un attache câble d'une largeur de 5 mm et le serrer avec une pince de serrage type MS 90387-1 (position 6-8) équivalent à une tension d'environ 120 N.

PRECAUTIONS FOR USE

- Use a screw-washer for a bar-diameter about 0.2 inch., with a tightening torque from 0,294 to 0,42 m.daN
- Use a cable tie for a bar-width about .197 inch. and clamp it with a torque collet type MS 90387-1 (position 6-8); equal to a tension about 120 N.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

MÉCANIQUES

- Matériau : Thermoplastique noir
 Protection élastomère : Silicone fluoré (bleu), non fluoré (marron)
 Chocs : 6g dans les 3 axes pendant 11ms
 Vibrations : Courbe C et E de la RTCA/DO-160G
 Windmilling : Courbe 4B'

CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +150°C

RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Version marron : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants
 Version bleu : Tenue 96h en immersion complète dans le fuel

COMPORTEMENT FEU / FUMÉE

Conforme selon la norme ABD0031

MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Marquage (voir tableau page 7)
 Conditionnement : En vrac

MECHANICAL

- Material : Black thermoplastic
 Elastomer protection : Fluorated silicone (blue), non fluorated (brown)
 Shocks : 6g in 3 axis, during 11ms
 Vibrations : RTCA/DO-160G curve C and E
 Windmilling : Curve 4B'

ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +150°C

FLUID RESISTANCE

Brown version: Fuel, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids
 Blue version: Resistant in complete immersion during 96h in fuel




FLAMMABILITY

Conform to ABD0031 standard

MARKING / PACKAGING

Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Marking P/N (see table on page 7)
 Packaging : Bulk products

SUPPORTS ABS 1339
ABS 1339 SYSTEMS




Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Marquage Marking P/N	Couleur Color	Taille Size	ØC	E	L	H	D	Masse
				Câble admissible Cable allowable	Entraxe Centre to centre	Longueur Lenght	Hauteur Height	Epaisseur Thickness	Weight
				mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	g
003262 101 00	ABS1339D01	marron / brown	01	5 à 8 (.2 to .31)	17 (.67)	34,8 (1.37)	15,4 (.61)	3,5 (.14)	2,1
003262 601 00	003262 601 00								
003262 111 00	ABS1339F01	bleu / blue							
003262 102 00	ABS1339D02	marron / brown	02	8 à 11 (.31 to .43)	18,5 (.73)	37,9 (1.49)	18,7 (.74)	3,5 (.14)	2,5
003262 602 00	003262 602 00								
003262 112 00	ABS1339F02	bleu / blue							
003262 103 00	ABS1339D03	marron / brown	03	10,5 à 14 (.41 to .55)	20,4 (.80)	41,5 (1.63)	23 (.91)	3,5 (.14)	3,2
003262 603 00	003262 603 00								
003262 113 00	ABS1339F03	bleu / blue							
003262 104 00	ABS1339D04	marron / brown	04	13,5 à 19,5 (.53 to .77)	23,05 (.91)	47,5 (1.87)	28,8 (1.14)	3,5 (.14)	4,0
003262 604 00	003262 604 00								
003262 114 00	ABS1339F04	bleu / blue							
003262 105 00	ABS1339D05	marron / brown	05	19 à 26 (.75 to 1.02)	26,75 (1.05)	54,4 (2.14)	36 (1.42)	3,5 (.14)	5,3
003262 605 00	003262 605 00								
003262 115 00	ABS1339F05	bleu / blue							
003262 106 00	ABS1339D06	marron / brown	06	25,5 à 33 (1.00 to 1.30)	31 (1.22)	62,7 (2.47)	45 (1.77)	5,8 (.23)	8,3
003262 606 00	003262 606 00								
003262 116 00	ABS1339F06	bleu / blue							
003262 107 00	ABS1339D07	marron / brown	07	32,5 à 40 (1.28 to 1.57)	36 (1.42)	72,3 (2.85)	54,9 (2.16)	8,4 (.33)	11,5
003262 607 00 ⁽¹⁾	003262 607 00								
003262 117 00	ABS1339F07	bleu / blue							
003262 108 00	ABS1339D08	marron / brown	08	39,5 à 48 (1.55 to 1.89)	40 (1.57)	81,5 (2.86)	63,7 (2.50)	8,3 (.32)	14,6
003262 608 00 ⁽¹⁾	003262 608 00								
003262 118 00	ABS1339F08	bleu / blue							

Tolérance générale en référence JS15, masse $\pm 10 \%$

(1) Pour cette référence ou toute autre définition, merci de nous consulter.

General tolerance according to JS15, weight $\pm 10\%$

(1) For this P/N or all others definitions, please contact us.



FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 1339 light type fixing systems

Supports de fixation type ABS 1339 allégés



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION

PRESENTATION

Les ABS1339 allégés sont une version allégée des supports de fixation ABS1339 classiques (voir page 5) : jusqu'à 18% de gain de masse.

■ AVANTAGES


- Maintien des torons de câble par pré-clipsage
- Protection des torons de câbles aux chocs et vibrations par élastomère surmoulé ³
- Matériaux utilisés non-corrosifs et non-conducteurs
- Marquage individuel pour reconnaissance facile et rapide
- Conformés aux Exigences ROHS et REACH



■ DISPOSITION GÉNÉRALE

- Fixation des supports sur parois par vis ¹
- Fermeture des supports par un attache-câble remplaçable ⁴
- Supports disponibles en huit tailles pour les diamètres 5 à 48 mm
- Application pour aéronautique civile et militaire

- 1 - Vis NAS1801-3 + Rondelle NAS1149 (non fournies)
- 2 - Support de fixation type ABS 1339 allégé
- 3 - Protection élastomère
- 4 - Attache câble NSA935401-35 (non fourni)



■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser un ensemble vis-rondelle pour un diamètre de passage de 5,2 mm, avec un couple de serrage de 0,32 m.daN ($\pm 0,05$ m.daN).
- Utiliser un attache-câble d'une largeur de 5,5 mm et le serrer avec une pince de serrage type MS 90387-1 (position 6-8) équivalent à une tension d'environ 120 N.

ABS1339 light series is the lightweight version of the ABS1339 standard fixing systems (see on page 5): weight saving up to 18%.

■ ADVANTAGES

- Keeping of electrical bundle by pre-clips
- Protection of electrical bundle from shocks and vibrations by over-molded elastomer ³
- Individual marking for easy and fast identification
- Non-corrosive and non-conductive materials
- Conform to ROHS and REACH requirements

■ GENERAL DESIGN

- Fixing of systems on surface by screw ¹
- Closure of systems by replaceable cable tie ⁴
- Systems are available in eight sizes from 0.197 to 1.89 inch. diameters
- Application in commercial aerospace and defence

- 1 - Screw NAS1801-3 + washer NAS1149 (not supplied)
- 2 - ABS 1339 light type fixing system
- 3 - Elastomer protection
- 4 - Cable tie NSA935401-35 (not supplied)

■ PRECAUTIONS FOR USE

- Use a screw-washer for a bar-diameter about 0.205 inch., with a tightening torque of 0,32 m.daN ($\pm 0,05$ m.daN).
- Use a cable tie for a bar-width about .197 inch. and clamp it with a torque collet type MS 90387-1 (position 6-8); equal to a tension about 120 N.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

- Matière : Thermoplastique
 Protection élastomère : Silicone
 Chocs : 6g dans les 3 axes pendant 20ms
 Vibrations : 3 H par axe
 Windmilling : Fuselage grade 3

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +150°C

■ ÉLECTRIQUES

Résistance d'isolement par rapport à la structure : $> 10^6$ MΩ

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants synthétiques, produits nettoyants, fluides dégivrants, insecticides

■ COMPORTEMENT FEU / FUMÉE / TOXICITÉ

Conforme selon la norme ABD0031

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Marquage (voir tableau page 11)
 Conditionnement : En vrac

■ MECHANICAL

- Material : Thermoplastic
 Elastomer protection : Silicone
 Shocks : 6g in 3 axis, during 20ms
 Vibrations : 3 H per axis
 Windmilling : Fuselage grade 3

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +150°C

■ ELECTRICAL

Insulation resistance relative to the structure: $> 10^6$ MΩ

■ FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuels, hydraulic fluids, lubrication oils, cleaning fluids, de-icing fluids, insecticides

■ FLAMMABILITY / SMOKE / TOXICITY


Conform to ABD0031 standard

■ MARKING / PACKAGING

Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Marking P/N (see table on page 11)
 Packaging : Bulk products

SUPPORTS ABS 1339 ALLÉGÉS

LIGHT ABS 1339 SYSTEMS



Réf AALBF AALBF P/N	Réf Marquage Marking P/N	Taille Size	Ø Câble admissible Ø Cable allowable	A	B	ØC	D	E	F	G	Masse Weight
			mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	°	mm (inch)	mm (inch)	g ±10%
3506 8021 539 SCC	ABS1339 D 01 L	01	5 à 8 (.2 to .31)	17 (.67)	5,5 (.22)	8 (.31)	1,7 (.067)	15	7,4 (.291)	3,5 (.14)	1,75
CC1339 D 01 L	CC1339 D 01 L										
3506 8022 539 SCC	ABS1339 D 02 L	02	8 à 11 (.31 to .43)	18,5 (.73)	7,15 (.28)	11 (.43)	1,8 (.071)	16	7,5 (.295)		2,15
CC1339 D 02 L	CC1339 D 02 L										
3506 8023 539 SCC	ABS1339 D 03 L	03	10,5 à 14 (.41 to .55)	20,4 (.80)	9,2 (.36)	14,8 (.58)	1,9 (.074)	17	7,6 (.299)		2,65
CC1339 D 03 L	CC1339 D 03 L										
3506 8024 539 SCC	ABS1339 D 04 L	04	13,5 à 19,5 (.53 to .77)	23,05 (.91)	12 (.47)	20,1 (.79)	2 (.079)	18	7,7 (.303)		3,30
CC1339 D 04 L	CC1339 D 04 L										
3506 8025 539 SCC	ABS1339 D 05 L	05	19 à 26 (.75 to 1.02)	26,75 (1.05)	15,85 (.62)	27,5 (1.08)	2,1 (.083)	19	7,8 (.307)		4,35
CC1339 D 05 L	CC1339 D 05 L										
3506 8026 539 SCC	ABS1339 D 06 L	06	25,5 à 33 (1.00 to 1.30)	31 (1.22)	20,25 (.80)	36 (1.42)	2,5 (.098)	20	7,9 (.311)	5,8 (.23)	6,80
CC1339 D 06 L	CC1339 D 06 L										
3506 8027 539 SCC	ABS1339 D 07 L	07	32,5 à 40 (1.28 to 1.57)	36 (1.42)	25,4 (1.00)	46 (1.81)	2,8 (.110)	21	8 (.315)	8,3 (.32)	9,50
CC1339 D 07 L	CC1339 D 07 L										
3506 8028 539 SCC	ABS1339 D 08 L	08	39,5 à 48 (1.55 to 1.89)	40 (1.57)	31 (1.22)	55 (2.17)					12,50
CC1339 D 08 L	CC1339 D 08 L										

Pour toute autre définition, merci de nous consulter.

For all others definitions, please contact us.



FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 2195 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 2195



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION PRESENTATION

Supports de fixation dérivés des colliers métalliques NSA5516.


■ AVANTAGES

- Protection des torons de câbles aux vibrations par élastomère surmoulé ①.
- Matériaux utilisés non-corrosifs et non-conducteurs.
- Marquage individuel pour reconnaissance facile et rapide.
- Conformés aux Exigences ROHS et REACH.

■ DISPOSITION GÉNÉRALE

- Fermeture et fixation des supports type ABS2195 sur structure en une seule étape.
- Supports disponibles en 37 tailles pour les diamètres 3 à 60 mm.
- Application pour aéronautique civile et militaire.

- 1 - Coussin silicone
- 2 - Corps du support
- 3 - Référence ABS2195 gravée
- 4 - Fixation Ø 5,2 mm
- 5 - Date code



■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour l'insertion du toron de câbles ou des tuyaux dans le support, l'angle d'ouverture maximal est de 90°.
- Utiliser un ensemble vis-rondelle (non fourni) pour un diamètre de passage de 5,2 mm. La norme ABS2195 recommande l'utilisation des modèles suivants :
 - Vis : NSA5191-3
 - Rondelle : NAS1149D0332J
- Couple de serrage : 0,42 m.daN

Fixing systems derived from NSA5516 metallic clamps.

■ ADVANTAGES

- Protection of electrical bundle from vibrations by over-molded elastomer ①.
- Individual marking for easy and fast identification.
- Non-corrosive and non-conductive materials.
- Conform to ROHS and REACH requirements.

■ GENERAL DESIGN

- ABS 1339 type systems are closed and fixed on structure in one operation.
- Systems are available in 37 sizes from 0.118 to 2.362 inch. diameters.
- Application in commercial aerospace and defence.

- 1 - Silicone cushion
- 2 - System band
- 3 - ABS2195 P/N engraved
- 4 - Fixing Ø .205 inch
- 5 - Date code

■ PRECAUTIONS FOR USE

- Regarding the insertion of cable bundles or hydraulic pipes inside the system, the maximum opening angle is 90°.
- Use a screw-washer (not supplied) for a bar-diameter about 0.205 inch. The ABS2195 standard recommend to use the following hardware:
 - Screw : NSA5191-3
 - Washer : NAS1149D0332J
- Tightening torque: 0,42 m.daN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

- Matière : Thermoplastique
- Coussin de protection : Silicone
- Chocs : 6g pendant 20ms
- Vibrations : 3 H par axe
- Windmilling : Grade 3

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +200°C

■ ÉLECTRIQUES

Résistance d'isolement par rapport à la structure : > 10⁶ MΩ

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivants, insecticides

■ COMPORTEMENT FEU / FUMÉE / TOXICITÉ

Conforme selon la norme ABD0031

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

- Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Marquage (voir tableau page 15)
- Conditionnement : En vrac

■ MECHANICAL

- Material : Thermoplastic
- Protection cushion : Silicone
- Shocks : 6g during 20ms
- Vibrations : 3 H per axis
- Windmilling : Grade 3

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +200°C

■ ELECTRICAL

Insulation resistance relative to the structure: > 10⁶ MΩ

■ FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuels, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, insecticides

■ FLAMMABILITY / SMOKE / TOXICITY



Conform to ABD0031 standard

■ MARKING / PACKAGING

- Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Marking P/N (see table on page 15)
- Packaging : Bulk products

SUPPORTS ABS 2195

ABS 2195 SYSTEMS



Réf AALBF AALBF P/N	Réf Marquage Marking P/N	Taille Size	ØD	A	K	C	E	E1	R	L max	L1 max	Ød	Masse
			Toron / Tuyau Bundle / Pipe										Weight
			mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	g
3506 8202 544 SCC	ABS2195-02	02	3 (.118)	4,5 (.177) ⁽¹⁾	11,6 (.457) ⁽²⁾	5,5 (.217)	2 (.079)	2 (.079)	3 ±0,2 (.118 ±.008)	13,1 (.516)	/	5,2 (.205)	1,5
3506 8203 544 SCC	ABS2195-03	03	4 (.157)	5,3 (.209) ⁽¹⁾	12,1 (.476) ⁽²⁾								1,6
3506 8204 544 SCC	ABS2195-04	04	5 (.197)	5,8 (.228) ⁽¹⁾	12,6 (.496) ⁽²⁾								1,8
3506 8206 544 SCC	ABS2195-06	06	6,3 (.248)	6,6 (.260) ⁽²⁾	13,4 (.528) ⁽²⁾								2,05
3506 8207 544 SCC	ABS2195-07	07	7 (.276)	6,8 (.268) ⁽²⁾	13,6 (.535) ⁽²⁾								2,1
3506 8208 544 SCC	ABS2195-08	08	8 (.315)	7,3 (.287) ⁽²⁾	14,1 (.555) ⁽²⁾								2,25
3506 8210 544 SCC	ABS2195-10	10	9,5 (.374)	8,1 (.319) ⁽²⁾	14,9 (.587) ⁽²⁾								2,5
3506 8212 544 SCC	ABS2195-12	12	11 (.433)	8,8 (.346) ⁽²⁾	15,6 (.614) ⁽²⁾								2,7
3506 8213 544 SCC	ABS2195-13	13	12 (.472)	9,3 (.366) ⁽²⁾	16,1 (.634) ⁽²⁾								2,85
3506 8214 544 SCC	ABS2195-14	14	12,7 (.500)	9,8 (.386) ⁽²⁾	16,6 (.654) ⁽²⁾								3
3506 8215 544 SCC	ABS2195-15	15	14 (.551)	10,3 (.406) ⁽²⁾	18,9 (.744) ⁽²⁾								3,4
3506 8217 544 SCC	ABS2195-17	17	15 (.591)	10,8 (.425) ⁽²⁾	19,4 (.764) ⁽²⁾								3,55
3506 8218 544 SCC	ABS2195-18	18	15,9 (.626)	11,3 (.445) ⁽²⁾	19,9 (.783) ⁽²⁾								3,9
3506 8219 544 SCC	ABS2195-19	19	17 (.669)	11,8 (.465) ⁽²⁾	20,4 (.803) ⁽²⁾								4,1
3506 8221 544 SCC	ABS2195-21	21	18 (.709)	12,3 (.484) ⁽²⁾	20,9 (.823) ⁽²⁾								4,2
3506 8222 544 SCC	ABS2195-22	22	19 (.748)	12,8 (.504) ⁽²⁾	21,3 (.839) ⁽²⁾			4,35					
3506 8223 544 SCC	ABS2195-23	23	20 (.787)	13,3 (.524) ⁽²⁾	21,9 (.862) ⁽²⁾			4,7					
3506 8225 544 SCC	ABS2195-25	25	22 (.866)	14,3 (.563) ⁽²⁾	22,9 (.902) ⁽²⁾		5						
3506 8227 544 SCC	ABS2195-27	27	24 (.945)	15,3 (.602) ⁽²⁾	23,9 (.941) ⁽²⁾		5,35						
3506 8229 544 SCC	ABS2195-29	29	25,4 (1.000)	15,8 (.622) ⁽²⁾	24,4 (.961) ⁽²⁾		5,5						
3506 8231 544 SCC	ABS2195-31	31	28 (1.102)	18,3 (.720) ⁽²⁾	26,4 (1.039) ⁽²⁾		7,15						
3506 8233 544 SCC	ABS2195-33	33	30 (1.181)	19,3 (.760) ⁽²⁾	27,4 (1.079) ⁽²⁾		7,55						
3506 8235 544 SCC	ABS2195-35	35	31,8 (1.252)	20,3 (.799) ⁽²⁾	28,4 (1.118) ⁽²⁾		8						
3506 8237 544 SCC	ABS2195-37	37	34 (1.339)	21,3 (.839) ⁽²⁾	29,4 (1.157) ⁽²⁾		8,9						
3506 8239 544 SCC	ABS2195-39	39	36 (1.417)	22,3 (.878) ⁽²⁾	30,4 (1.197) ⁽³⁾		9,35						
3506 8241 544 SCC	ABS2195-41	41	38,1 (1.500)	23,3 (.917) ⁽²⁾	31,4 (1.236) ⁽³⁾		9,8						
3506 8242 544 SCC	ABS2195-42	42	40 (1.575)	24,3 (.957) ⁽²⁾	32,4 (1.276) ⁽³⁾		11,15						
3506 8244 544 SCC	ABS2195-44	44	42 (1.654)	25,3 (.996) ⁽²⁾	33,4 (1.315) ⁽³⁾		11,6						
3506 8246 544 SCC	ABS2195-46	46	44 (1.732)	26,3 (1.035) ⁽²⁾	34,4 (1.354) ⁽³⁾		12,4						
3506 8248 544 SCC	ABS2195-48	48	46 (1.811)	27,3 (1.075) ⁽²⁾	35,4 (1.394) ⁽³⁾		12,8						
3506 8249 544 SCC	ABS2195-49	49	48 (1.890)	28,3 (1.114) ⁽²⁾	36,4 (1.433) ⁽³⁾		13,35						
3506 8251 544 SCC	ABS2195-51	51	50,8 (2.000)	29,8 (1.173) ⁽²⁾	37,9 (1.492) ⁽³⁾		14,05						
3506 8253 544 SCC	ABS2195-53	53	52 (2.047)	30,3 (1.193) ⁽³⁾	38,4 (1.512) ⁽³⁾		14,2						
3506 8255 544 SCC	ABS2195-55	55	54 (2.126)	31,3 (1.232) ⁽³⁾	39,4 (1.551) ⁽³⁾	14,7							
3506 8257 544 SCC	ABS2195-57	57	56 (2.205)	32,3 (1.272) ⁽³⁾	40,4 (1.591) ⁽³⁾	15,2							
3506 8259 544 SCC	ABS2195-59	59	58 (2.283)	33,3 (1.311) ⁽³⁾	41,4 (1.630) ⁽³⁾	15,7							
3506 8261 544 SCC	ABS2195-61	61	60 (2.362)	34,3 (1.350) ⁽³⁾	42,4 (1.669) ⁽³⁾	16,15							

⁽¹⁾ Tolérance ± 0,3

⁽²⁾ Tolérance ± 0,5

⁽³⁾ Tolérance ± 0,8

⁽¹⁾ Tolerance ± .012

⁽²⁾ Tolerance ± .020

⁽³⁾ Tolerance ± .031

FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



CC 5516 fixing systems
Supports de fixation CC 5516

CC 5516 FIXING SYSTEMS / SUPPORTS DE FIXATION CC 5516



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION

PRESENTATION

Supports de fixation dérivés des colliers métalliques NSA5516.

■ AVANTAGES

- Protection des torons de câbles aux vibrations par élastomère surmoulé ①.
- Matériaux utilisés non-corrosifs et non-conducteurs.
- Marquage individuel pour reconnaissance facile et rapide.
- Conformés aux Exigences ROHS et REACH.



Fixing systems derived from NSA5516 metallic clamps.

■ ADVANTAGES

- Protection of electrical bundle from vibrations by over-molded elastomer ①.
- Individual marking for easy and fast identification.
- Non-corrosive and non-conductive materials.
- Conform to ROHS and REACH requirements.


■ DISPOSITION GÉNÉRALE

- Fermeture et fixation des supports CC5516 sur structure en une seule étape.
- Supports disponibles en 37 tailles pour les diamètres 3 à 60 mm.
- Application pour aéronautique civile et militaire.

■ GENERAL DESIGN

- CC5516 systems are closed and fixed on structure in one operation.
- Systems are available in 37 sizes from 0.118 to 2.362 inch. diameters.
- Application in commercial aerospace and defence.

- 1 - Coussin silicone
- 2 - Corps du support
- 3 - Référence CC5516 gravée
- 4 - Fixation Ø 5,2 mm
- 5 - Date code



- 1 - Silicone cushion
- 2 - System band
- 3 - CC5516 P/N engraved
- 4 - Fixing Ø .205 inch
- 5 - Date code

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour l'insertion du toron de câbles ou des tuyaux dans le support, l'angle d'ouverture maximal est de 90°.
- Utiliser un ensemble vis-rondelle (non fourni) pour un diamètre de passage de 5,2 mm. Amphenol Air LB France recommande l'utilisation des modèles suivants :
 - Vis : NSA5191-3 ou .1900-32UNJF
 - Rondelle : NAS1149D0332J
- Couple de serrage : 0,42 m.daN

■ PRECAUTIONS FOR USE

- Regarding the insertion of cable bundles or hydraulic pipes inside the system, the maximum opening angle is 90°.
- Use a screw-washer (not supplied) for a bar-diameter about 0.205 inch. Amphenol Air LB France recommend to use the following hardware:
 - Screw: NSA5191-3 or .1900-32UNJF
 - Washer: NAS1149D0332J
- Tightening torque : 0,42 m.daN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

Matière : Thermoplastique
Coussin de protection : Silicone
Chocs : 6g pendant 20ms
Vibrations : 3 H par axe
Windmilling : Grade 3

■ MECHANICAL

Material : Thermoplastic
Protection cushion : Silicone
Shocks : 6g during 20ms
Vibrations : 3 H per axis
Windmilling : Grade 3

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +225°C

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +225°C

■ ÉLECTRIQUES

Résistance d'isolement par rapport à la structure : > 10⁶ MΩ

■ ELECTRICAL

Insulation resistance relative to the structure : > 10⁶ MΩ

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants, insecticides

■ FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuels, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, insecticides

■ COMPORTEMENT FEU / FUMÉE / TOXICITÉ

Conforme selon la norme ABD0031

■ FLAMMABILITY / SMOKE / TOXICITY

Conform to ABD0031 standard

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT



Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Marquage (voir tableau page 19)
Conditionnement : En vrac

■ MARKING / PACKAGING

Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Marking P/N (see table on page 19)
Packaging : Bulk products

SUPPORTS CC 5516

CC 5516 SYSTEMS



Réf Marquage Marking P/N	Taille Size	ØD Toron / Tuyau Bundle / Pipe	A		K		C	E	E1	R	L max	L1 max	Ød	Masse Weight
		mm (inch)	mm (inch)	tolérance tolerance	mm (inch)	tolérance tolerance	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	g
CC5516A02	02	3 (.118)	4,5 (.177)	± 0,3 (± .012)	11,6 (.457)									1,5
CC5516A03	03	4 (.157)	5,3 (.209)		12,1 (.476)									1,6
CC5516A04	04	5 (.197)	5,8 (.228)		12,6 (.496)									1,8
CC5516A06	06	6,3 (.248)	6,6 (.260)		13,4 (.528)			2 (.079)	2 (.079)					2,05
CC5516A07	07	7 (.276)	6,8 (.268)		13,6 (.535)									2,1
CC5516A08	08	8 (.315)	7,3 (.287)		14,1 (.555)									2,25
CC5516A10	10	9,5 (.374)	8,1 (.319)		14,9 (.587)									2,5
CC5516A12	12	11 (.433)	8,8 (.346)		15,6 (.614)									2,7
CC5516A13	13	12 (.472)	9,3 (.366)		16,1 (.634)									2,85
CC5516A14	14	12,7 (.500)	9,8 (.386)		16,6 (.654)									3
CC5516A15	15	14 (.551)	10,3 (.406)		18,9 (.744)									3,4
CC5516A17	17	15 (.591)	10,8 (.425)		19,4 (.764)									3,55
CC5516A18	18	15,9 (.626)	11,3 (.445)		19,9 (.783)									3,9
CC5516A19	19	17 (.669)	11,8 (.465)	20,4 (.803)	4,1									
CC5516A21	21	18 (.709)	12,3 (.484)	20,9 (.823)	4,2									
CC5516A22	22	19 (.748)	12,8 (.504)	21,3 (.839)	4,35									
CC5516A23	23	20 (.787)	13,3 (.524)	21,9 (.862)	4,7									
CC5516A25	25	22 (.866)	14,3 (.563)	22,9 (.902)	5									
CC5516A27	27	24 (.945)	15,3 (.602)	23,9 (.941)	5,35									
CC5516A29	29	25,4 (1.000)	15,8 (.622)	24,4 (.961)	5,5									
CC5516A31	31	28 (1.102)	18,3 (.720)	26,4 (1.039)	7,15									
CC5516A33	33	30 (1.181)	19,3 (.760)	27,4 (1.079)	7,55									
CC5516A35	35	31,8 (1.252)	20,3 (.799)	28,4 (1.118)	8									
CC5516A37	37	34 (1.339)	21,3 (.839)	29,4 (1.157)	8,9									
CC5516A39	39	36 (1.417)	22,3 (.878)	30,4 (1.197)	9,35									
CC5516A41	41	38,1 (1.500)	23,3 (.917)	31,4 (1.236)	9,8									
CC5516A42	42	40 (1.575)	24,3 (.957)	32,4 (1.276)	11,15									
CC5516A44	44	42 (1.654)	25,3 (.996)	33,4 (1.315)	11,6									
CC5516A46	46	44 (1.732)	26,3 (1.035)	34,4 (1.354)	12,4									
CC5516A48	48	46 (1.811)	27,3 (1.075)	35,4 (1.394)	12,8									
CC5516A49	49	48 (1.890)	28,3 (1.114)	36,4 (1.433)	13,35									
CC5516A51	51	50,8 (2.000)	29,8 (1.173)	37,9 (1.492)	14,05									
CC5516A53	53	52 (2.047)	30,3 (1.193)	38,4 (1.512)	14,2									
CC5516A55	55	54 (2.126)	31,3 (1.232)	39,4 (1.551)	14,7									
CC5516A57	57	56 (2.205)	32,3 (1.272)	40,4 (1.591)	15,2									
CC5516A59	59	58 (2.283)	33,3 (1.311)	41,4 (1.630)	15,7									
CC5516A61	61	60 (2.362)	34,3 (1.350)	42,4 (1.669)	16,15									


FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 1424 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 1424



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION PRESENTATION

Ces nouveaux systèmes de fixation, qualifiés suivant la Norme Airbus ABS 1424, sont conçus et développés par Amphenol Air LB selon 2 types :

- ABS 1424-4-10 avec fixation à vis et rondelle sur structure (non fournie)
- ABS 1424-5-7 avec fixation à pion pour une épaisseur de structure de 1,6 à 2 mm

Ces accessoires permettent la fixation en 360° de supports de fixation type ABS 1339 (ou autres), garantissant ainsi un excellent maintien des torons de câbles, quelque soit la configuration de la structure.

According to ABS 1424 Airbus standard, Amphenol AIR LB design 2 types of new fixing systems:


- ABS 1424-4-10 avec screw and washer fixing (not supplied)
- ABS 1424-5-7 with integrated locking pin for a panel thickness from .063 to .079 inch

ABS 1339 type fixing systems (or others) can be mounted on ABS 1424 fixing accessories with a 360° configuration to be adapted on all type of panels.

■ FIXATION SUR STRUCTURE DES ABS 1424

■ ABS 1424 PANEL FIXING


ABS 1424-4-10



- 1 - Structure
- 2 - Support de fixation ABS 1424-4-10 avec vis (non fournie)
- 3 - Système de fixation pour support type ABS 1339
- 4 - Système de fixation type ABS 1339
- 5 - Toron de câbles

- 1 - Panel
- 2 - ABS 1424-4-10 screw (not supplied) fixing system
- 3 - Fixing system for ABS 1339 type system
- 4 - ABS 1339 type fixing system
- 5 - Bundle

ABS 1424-5-7



- 1 - Structure
- 2 - Support de fixation ABS 1424-5-7 avec pion intégré
- 3 - Système de fixation pour support type ABS 1339
- 4 - Système de fixation type ABS 1339
- 5 - Toron de câbles

- 1 - Panel
- 2 - ABS 1424-5-7 fixing system with integrated locking pin
- 3 - Fixing system for ABS 1339 type system
- 4 - ABS 1339 type fixing system
- 5 - Bundle

Nos systèmes de fixation ABS 1424 répondent aux Exigences ROHS et REACH.

ABS 1424 are conform to ROHS and REACH requirements.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

MÉCANIQUES

Matière : Thermoplastique noir avec insert métallique fileté
 Chocs : Catégorie E de la RTCA/DO-160G
 Vibrations : ABS 1424-4-10 : Courbe E et E1 de la RTCA/DO-160G
 ABS 1424-5-7 : Courbe C et C1 de la RTCA/DO-160G
 Charges statiques : 200N dans les 3 axes
 Windmilling : 3B-2-E

CLIMATIQUES

Température d'utilisation : ABS 1424-4-10 : -55°C à +130°C
 ABS 1424-5-7 : -55°C à +85°C

RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants, liquides de refroidissement

COMPOTEMENT FEU / FUMÉE

Conforme à la norme ABD0031

MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Norme
 (voir tableaux pages 23 et 24)
 Conditionnement : En vrac

MECHANICAL

Material : Black thermoplastic with metallic threaded insert
 Shocks : RTCA/DO-160G Catégorie E
 Vibrations : ABS 1424-4-10: RTCA/DO-160G Curve E and E1
 ABS 1424-5-7: RTCA/DO-160G Curve C and C1
 Static loads : 200N in 3 axis
 Windmilling : 3B-2-E

ENVIRONMENT

Operating temperature : ABS 1424-4-10: -55°C to +130°C
 ABS 1424-5-7: -55°C to +85°C

FLUIDS RESISTANCE

Spray tests: Fuel, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, cooling fluids

FLAMMABILITY


Conform to ABD0031 standard

MARKING / PACKAGING

Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Standard P/N
 (see tables on pages 23 and 24)
 Packaging : Bulk products

SUPPORT ABS 1424-4-10


ABS 1424-4-10 SYSTEM



Ref. AALBF AALBF P/N	Ref Norme Standard P/N	Masse / Weight g ± 5%
3540 0031 313	ABS1424-4-10	14

SUPPORT ABS 1424-5-7

ABS 1424-5-7 SYSTEM



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight
		g ± 5%
3540 0004 356	ABS1424-5-7	9,2

FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 1688 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 1688

ABS 1688 TYPE FIXING SYSTEMS / SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1688



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION PRESENTATION

Ces nouveaux systèmes de fixation pour 2 et 4 tubes, qualifiés suivant la Norme Airbus ABS 1688, sont conçus et développés par Amphenol Air LB selon 3 types : type B, C et D.

According to ABS 1688 Airbus standard, Amphenol AIR LB design 3 types of new fixing systems: B, C and D types.

■ SUPPORTS DE FIXATION ABS 1688 - TYPE B ET C

- Permet la fixation sur structure de 4 tubes de dimensions standards.
- S'utilise avec entretoise ABS 1070 (non fournie) pour ajustement du support ABS 1688 par rapport au diamètre du support.
- Disponible en 7 versions selon l'épaisseur de structure ④ (de 2 à 9 mm).

■ ABS 1688 FIXING SYSTEMS - TYPE B AND C

- to fix on panel 4 standard pipes.
- to be used with ABS 1070 spacer (not supplied) to adjust the fixing system diameter to the pipe.
- available in 7 versions for ④ different panel thickness (from .079 to .354 inch).

■ SUPPORTS DE FIXATION ABS 1688 - TYPE D


- Permet la fixation sur structure de 2 tubes de dimensions standards
- S'utilise avec entretoise ABS 1070 (non fournie) pour ajustement du support ABS 1688 par rapport au diamètre du tube
- Disponible en 7 versions selon l'épaisseur de structure ④ (de 2 à 9 mm)

■ ABS 1688 FIXING SYSTEMS - TYPE D

- to fix on panel 2 standard pipes.
- to be used with ABS 1070 spacer (not supplied) to adjust the fixing system diameter to the pipe.
- available in 7 versions for ④ different panel thickness (from .079 to .354 inch).

■ FIXATION SUR STRUCTURE DES ABS 1688

■ ABS 1688 PANEL FIXING



- 1 - Tube
- 2 - Support de fixation ABS 1688
- 3 - Entretoise ABS 1070 (non fournie)
- 4 - Structure
- 5 - Vis NSA 5191-3 et rondelles NAS 1149 (non fournies)

- 1 - Pipe
- 2 - ABS 1688 fixing system
- 3 - ABS 1070 spacer (not supplied)
- 4 - Panel
- 5 - NSA 5191-3 screw and NAS 1149 washer (not supplied)

Couple de serrage : 0,42 m.daN (0,48 m.daN max).

Tightening torque: 0,42 m.daN (0,48 m.daN maxi).

Nos systèmes de fixation ABS 1688 répondent aux Exigences ROHS et REACH.

ABS 1688 are conform to ROHS and REACH requirements.



■ PRINCIPE DE VERROUILLAGE DES ABS 1688



- 1- Pousser la gachette **G** pour ouvrir l'ABS 1688.
- 2- Placer les entretoises ABS 1070.
- 3- Fermer l'ABS 1688.
- 4- Verrouiller la fermeture de l'ABS 1688 en insérant les goupilles dans les trous prévus à cet effet.

■ PRINCIPE DE DÉVERROUILLAGE DES ABS 1688

- 1- Glisser un tournevis plat entre la goupille et l'ABS 1688.
- 2- Effectuer un mouvement levier pour libérer la goupille de son logement.
- 3- Répéter le mouvement pour chaque goupille.
- 4- L'ABS 1688 est déverrouillé.



■ ABS 1688 LOCKING INSTRUCTIONS



- 1- Push the **G** trigger to open the ABS 1688.
- 2- Put the ABS 1070 spacers.
- 3- Close the ABS 1688.
- 4 - Put the pin into the hole to lock the ABS 1688.

■ ABS 1688 UNLOCKING INSTRUCTIONS

- 1- Insert a flat screwdriver between the pin and the ABS 1688 support.
- 2- Pry the pin to unlock the ABS 1688 support.
- 3- Repeat this step for each pin.
- 4- The ABS 1688 support is unlocked.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

Matière	: Thermoplastique noir
Chocs	: Catégorie E de la RTCA/DO-160G
Vibrations	: Courbe C et C1 de la RTCA/DO-160G
Endurance	: 10 cycles complets de montage/démontage sur structure
Charges statiques	: 200N dans les 3 axes
Windmilling	

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +85°C

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants, liquides de refroidissement

■ COMPORTEMENT FEU / FUMÉE

Conforme selon la norme ABD0031

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Norme
(voir tableaux pages 28, 29 et 30)

Conditionnement : Rangés dans carton

■ MECHANICAL

Material	: Black thermoplastic
Shocks	: RTCA/DO-160G cat. E
Vibrations	: RTCA/DO-160G curve C and C1
Endurance	: 10 full mounting/unmounting cycles (on panel)
Static loads	: 200N in 3 axis
Windmilling	

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +85°C

■ FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuel, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, cooling fluids

■ FLAMMABILITY

Conform to ABD0031 standard



■ MARKING / PACKAGING

Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Standard P/N
(see tables on pages 28, 29 and 30)

Packaging : Stored in carton box

SUPPORTS ABS 1688 - TYPE B

ABS 1688 SYSTEMS - TYPE B




Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Taille Size	4		Masse Weight g ± 5%
			mm	inch	
3540 8078 000	ABS1688AB01	01	de 2 à 3	from .079 to .118	119,3
3540 8079 000	ABS1688AB02	02	de 3 à 4	from .118 to .157	119,5
3540 8080 000	ABS1688AB03	03	de 4 à 5	from .157 to .197	119,7
3540 8088 000	ABS1688AB04	04	de 5 à 6	from .197 to .236	119,9
3540 8089 000	ABS1688AB05	05	de 6 à 7	from .236 to .275	120,1
3540 8090 000	ABS1688AB06	06	de 7 à 8	from .275 to .315	120,3
3540 8098 000	ABS1688AB07	07	de 8 à 9	from .315 to .354	120,5



SUPPORTS ABS 1688 - TYPE C

ABS 1688 SYSTEMS - TYPE C





Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Taille Size	4		Masse Weight g $\pm 5\%$
			mm	inch	
3540 8081 000	ABS1688AC01	01	de 2 à 3	from .079 to .118	126,8
3540 8082 000	ABS1688AC02	02	de 3 à 4	from .118 to .157	127
3540 8083 000	ABS1688AC03	03	de 4 à 5	from .157 to .197	127,2
3540 8084 000	ABS1688AC04	04	de 5 à 6	from .197 to .236	127,4
3540 8085 000	ABS1688AC05	05	de 6 à 7	from .236 to .275	127,6
3540 8086 000	ABS1688AC06	06	de 7 à 8	from .275 to .315	127,8
3540 8087 000	ABS1688AC07	07	de 8 à 9	from .315 to .354	128



SUPPORTS ABS 1688 - TYPE D

ABS 1688 SYSTEMS - TYPE D



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Taille Size	4		Masse Weight g ± 5%
			mm	inch	
3540 8091 000	ABS1688AD01	01	de 2 à 3	from .079 to .118	59,3
3540 8092 000	ABS1688AD02	02	de 3 à 4	from .118 to .157	59,4
3540 8093 000	ABS1688AD03	03	de 4 à 5	from .157 to .197	59,5
3540 8094 000	ABS1688AD04	04	de 5 à 6	from .197 to .236	59,6
3540 8095 000	ABS1688AD05	05	de 6 à 7	from .236 to .275	59,7
3540 8096 000	ABS1688AD06	06	de 7 à 8	from .275 to .315	59,8
3540 8097 000	ABS1688AD07	07	de 8 à 9	from .315 to .354	59,9




FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 1694 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 1694



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

ABS 1694 TYPE FIXING SYSTEMS / SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 1694


PRÉSENTATION PRESENTATION

Ces nouveaux systèmes de fixation pour supports de tuyauterie, qualifiés suivant la Norme Airbus ABS 1694, sont conçus et développés par Amphenol Air LB selon 5 types :

According to ABS 1694 Airbus standard, Amphenol AIR LB design 5 types of new fixing systems:

Type N	Type O	Type P	Type R	Type S
				
3 modèles / models	1 modèle / model	1 modèle / model	1 modèle / model	2 modèles / models

■ FIXATION SUR STRUCTURE DES ABS 1694



■ ABS 1694 PANEL FIXING

- 1 - Structure
 - 2 - Support de fixation ABS 1694
 - 3 - Système de fixation sur structure (vis + rondelle non fournies)
 - 4 - Goulotte pour maintien du collier de serrage
 - 5 - Collier de serrage
 - 6 - Support de tuyauterie
-
- 1 - Panel
 - 2 - ABS 1694 fixing system
 - 3 - Panel mounting system (screw + washer not supplied)
 - 4 - Spout for ring clamp
 - 5 - Ring clamp
 - 6 - Pipe clamp

Nos systèmes de fixation ABS 1694 répondent aux Exigences ROHS et REACH.



ABS 1694 are conform to ROHS and REACH requirements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

Matière : Thermoplastique noir
 Chocs : Catégorie E de la RTCA/DO-160G
 Vibrations : Courbe C et C1 de la RTCA/DO-160G
 Charges Statiques : 200N dans les 3 axes
 Windmilling

■ MECHANICAL

Material : Black thermoplastic
 Shocks : RTCA/DO-160G cat. E
 Vibrations : RTCA/DO-160G curve C and C1
 Static loads : 200N in 3 axis
 Windmilling

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +85°C

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +85°C

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Types N, O, P et R : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants, liquides de refroidissement
 Type S : tenue 24h en immersion complète dans fluide hydraulique

■ FLUID RESISTANCE

N, O, P and R types: Fuel, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, cooling fluids
 S type: Resistant in complete immersion in hydraulic fluid during 24h

■ COMPORTEMENT FEU / FUMÉE

Conforme selon la norme ABD0031

■ FLAMMABILITY

Conform to ABD0031 standard

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Norme (voir tableaux pages 33 à 36)
 Conditionnement : En vrac (sauf Type S rangé)

■ MARKING / PACKAGING


Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Standard P/N (see tables on pages 33 to 36)
 Packaging : Bulk products (except Type S stored in box)

SUPPORTS ABS 1694 - TYPE N


ABS 1694 SYSTEMS - TYPE N

Couple de serrage : 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).
 Tightening torque: 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).


MODÈLE 1




MODEL 1




MODÈLE 2




MODEL 2



MODÈLE 3



MODEL 3





Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 0039 356	ABS1694A302	12,1

SUPPORT ABS 1694 - TYPE O ABS 1694 SYSTEM - TYPE O

Couple de serrage : 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).

Tightening torque: 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).





Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 0033 356	ABS1694A325	12

SUPPORT ABS 1694 - TYPE P

ABS 1694 SYSTEM - TYPE P

Couple de serrage : 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).

Tightening torque: 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).





Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 0034 356	ABS1694A350	13,5

SUPPORT ABS 1694 - TYPE R

ABS 1694 SYSTEM - TYPE R

Couple de serrage : 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).

Tightening torque: 0,35 m.daN (0,37 m.daN maxi).



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 0040 356	ABS1694A375	25


SUPPORT ABS 1694 - TYPE S

ABS 1694 SYSTEM - TYPE S


Couple de serrage : 0,42 m.daN (0,48 m.daN maxi).

Tightening torque: 0,42 m.daN (0,48 m.daN maxi).

MODÈLE 1




MODEL 1




Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 8100 000	ABS1694A400	26,7

MODÈLE 2



MODEL 2



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 8101 000	ABS1694A401	29,4

FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 1695 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 1695



CATALOGUE 02/16 - V1.2




Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION PRESENTATION


Ces nouveaux systèmes de fixation pour supports de tuyauterie, qualifiés suivant la Norme Airbus ABS 1695, sont conçus et développés par Amphenol Air LB selon 3 types :

According to ABS 1695 Airbus standard, Amphenol AIR LB design 3 types of new fixing systems:



■ FIXATION SUR STRUCTURE DES ABS 1695

■ ABS 1695 PANEL FIXING



- 1 - Support de tuyauterie
- 2 - Support de fixation ABS 1695
- 3 - Système de fixation pour tuyauterie (vis + rondelle non fournies)
- 4 - Système de fixation sur structure par emprisonnement
- 5 - Système de verrouillage de la fixation sur structure avec pion intégré

- 1 - Pipe clamp
- 2 - ABS 1695 fixing system
- 3 - Fixing system for pipe clamps (screw + nut not supplied)
- 4 - Panel mounting system with imprisonment
- 5 - Locking system for fixing system on panel with integrated locking pin

Nos systèmes de fixation ABS 1695 répondent aux Exigences ROHS et REACH.



ABS 1695 are conform to ROHS and REACH requirements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

Matière : Thermoplastique noir
Chocs : Catégorie E de la RTCA/DO-160G
Vibrations : Courbe C et C1 de la RTCA/DO-160G
Charges Statiques : 200N dans les 3 axes
Windmilling

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +85°C

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants, liquides de refroidissement

■ COMPORTEMENT FEU / FUMÉE

Conforme selon la norme ABD0031

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage gravé dans le moule : Date code + Fabricant + Réf Norme
(voir tableaux pages 39 et 40)
Conditionnement : Rangé dans carton

■ MECHANICAL

Material : Black thermoplastic
Shocks : RTCA/DO-160G cat. E
Vibrations : RTCA/DO-160G curve C and C1
Static loads : 200N in 3 axis
Windmilling

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +85°C

■ FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuel, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, cooling fluids

■ FLAMMABILITY



Conform to ABD0031 standard

■ MARKING / PACKAGING

Marking engraved in mold : Date code + Manufacturer + Standard P/N
(see tables on pages 39 and 40)
Packaging : Stored in carton box

SUPPORTS ABS 1695 - TYPE A05

ABS 1695 SYSTEMS - TYPE A05





Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	ØA	B	C ⁽¹⁾	D ⁽²⁾	F	H ⁽¹⁾	J	K	Masse Weight g ± 10%
		mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	
3540 8073 000	ABS1695 A05-01	109,4 (4.307)	46,2 (1.819)	2,2 (.087)	25,5 (1.004)	83,7 (3.295)	20,35 (.801)	67,7 (2.665)	56,7 (2.232)	30
3540 8074 000	ABS1695 A05-02	109,4 (4.307)	36 (1.417)	1,8 (.071)	32,5 (1.279)	83,7 (3.295)	17,85 (.703)	67,7 (2.665)	44 (1.732)	29
3540 8075 000	ABS1695 A05-03	96,6 (3.803)	20,1 (.791)	1,8 (.071)	32,5 (1.279)	77,3 (3.043)	17,85 (.703)	61,3 (2.413)	28,1 (1.106)	23
3540 8076 000	ABS1695 A05-04	96,6 (3.803)	20,1 (.791)	2,2 (.087)	25,5 (1.004)	77,3 (3.043)	20,35 (.801)	61,3 (2.413)	30,6 (1.205)	22

(1) Tolérance ± 0,15
(2) Tolérance ± 0,25

(1) Tolerance ± .006
(2) Tolerance ± .010

SUPPORT ABS 1695 - TYPE A06


ABS 1695 SYSTEM - TYPE A06



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g ± 10%
3540 8099 000	ABS1695A0601	21

SUPPORT ABS 1695 - TYPE A07

ABS 1695 SYSTEM - TYPE A07



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight g ± 10%
3540 8077 000	ABS1695A0701	40


FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



ABS 2225 type fixing systems

Supports de fixation type ABS 2225



ABS 2225 TYPE FIXING SYSTEMS / SUPPORTS DE FIXATION TYPE ABS 2225

CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION PRESENTATION

Ce nouveau système de fixation, qualifié suivant la Norme Airbus ABS 2225, permettent une fixation en ligne, et sur trois côtés, de torons de câbles ou supports de tuyauterie, grâce à l'utilisation complémentaire de colliers Serre-Câbles ABS 1339.



Le système de fixation ABS 2225 est composé de :

- une équerre : positionnable à 0, 90, 180 et 270° selon la structure
- une barre : mesurant de 32,5 à 607,5 mm et pouvant recevoir un système d'attachement complémentaire sur 3 côtés

According to ABS 2225 Airbus standard, Amphenol AIR LB design a new accessory, for an ABS 1339 line mounting, on 3 sides.

ABS 2225 consist of:

- an adapter: for a panel mounting with 0, 90, 180 and 270° swivelling
- a body: lenght from 1.279 to 23.917 inch, for ABS 1339 fixing on 3 sides




- 1 - Barre ABS 2225
- 2 - Equerre ABS 2225
- 3 - Cage écrou de fixation de l'ensemble ABS 2225 (fournie avec la barre)
- 4 - Vis NAS1802 / rondelle pour fixation de l'ensemble ABS 2225 (fournies avec l'équerre)

- 1 - ABS 2225 body
- 2 - ABS 2225 adapter
- 3 - Clip nut for ABS 2225 fixing (supplied with body)
- 4 - Screw NAS1802 / washer for ABS 2225 fixing (supplied with adapter)

ÉQUERRE POSITIONNABLE

REMOVABLE ADAPTER



PRINCIPE D'UTILISATION

- 1- Desserrer la vis pour permettre à l'embout de pivoter.
- 2- Positionner l'embout selon la position souhaitée.
- 3- Serrer la vis.

Couple de serrage : $0,22 \pm 0,02$ m.daN



USE PRINCIPLE

- 1- Unscrew the bolt up to turn the adapter.
- 2- Turn the adapter to put it in the desired position.
- 3- Re-screwing.

Fixing torque: $0,22 \pm 0,02$ m.daN

Nos systèmes de fixation ABS 2225 répondent aux Exigences ROHS et REACH.



ABS 2225 are conform to ROHS and REACH requirements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

MÉCANIQUES

Matière : Thermoplastique noir
 Chocs : Catégorie E de la RTCA/DO-160G
 Vibrations : Courbe C et C1 de la RTCA/DO-160G
 Endurance : 10 cycles complets de montage/démontage de l'équerre avec la barre
 Charges Statiques : 200N dans les 3 axes
 Windmilling

CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à +150°C

RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, fluides hydrauliques, lubrifiants, produits nettoyants, fluides dégivrants, liquides de refroidissement

COMPOTEMENT FEU / FUMÉE

Conforme selon la norme ABD0031

MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage laser : Date code + Fabricant + Réf Norme (voir tableaux pages 43 et 44)
 Conditionnement : Equerres en sachet en vrac
 Barres rangées dans carton

MECHANICAL

Material : Black thermoplastic
 Shocks : RTCA/DO-160G cat. E
 Vibrations : RTCA/DO-160G curve C and C1
 Endurance : 10 full mounting/unmounting cycles between adapter and body
 Static loads : 200N in 3 axis
 Windmilling

ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to +150°C

FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuel, hydraulic fluids, oils, cleaning fluids, de-icing fluids, cooling fluids

FLAMMABILITY

Conform to ABD0031 standard

MARKING / PACKAGING


Laser marking : Date code + Manufacturer + Standard P/N (see tables on pages 43 and 44)
 Packaging : Bulk adapters in bag
 Bodies stored in carton box

SUPPORTS ABS 2225 - ÉQUERRES

ABS 2225 SYSTEMS - ADAPTER

Vis et rondelles fournies.


Screw and washers supplied.



Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	A mm (inch)	B mm (inch)	C mm (inch)	Masse / Weight g $\pm 10\%$
3540 0131 000	ABS2225A10-01	15 (.591)	29 (1.142)	35 (1.378)	11,7
3540 0132 000	ABS2225A10-02	24 (.945)	38 (1.496)	44 (1.732)	13,2
3540 0133 000	ABS2225A10-03	33 (1.299)	47 (1.850)	53 (2.086)	14,7


SUPPORTS ABS 2225 - BARRES

ABS 2225 SYSTEMS - BODY




Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	H	L	Masse / Weight
		mm (inch)	mm (inch)	g ± 10%
3540 8201 000	ABS2225A09-01	/	32,5 (1.279)	11
3540 8202 000	ABS2225A09-02	25 (.984)	57,5 (2.264)	17
3540 8203 000	ABS2225A09-03	50 (1.968)	82,5 (3.248)	23
3540 8204 000	ABS2225A09-04	75 (2.953)	107,5 (4.232)	29
3540 8205 000	ABS2225A09-05	100 (3.937)	132,5 (5.216)	34
3540 8206 000	ABS2225A09-06	125 (4.921)	157,5 (6.200)	39
3540 8207 000	ABS2225A09-07	150 (5.905)	182,5 (7.185)	46
3540 8208 000	ABS2225A09-08	175 (6.889)	207,5 (8.169)	52
3540 8209 000	ABS2225A09-09	200 (7.874)	232,5 (9.153)	58
3540 8210 000	ABS2225A09-10	225 (8.858)	257,5 (10.137)	63
3540 8211 000	ABS2225A09-11	250 (9.842)	282,5 (11.122)	69
3540 8212 000	ABS2225A09-12	275 (10.826)	307,5 (12.106)	75
3540 8213 000	ABS2225A09-13	300 (11.811)	332,5 (13.090)	81
3540 8214 000	ABS2225A09-14	325 (12.795)	357,5 (14.074)	87
3540 8215 000	ABS2225A09-15	350 (13.779)	382,5 (15.059)	93
3540 8216 000	ABS2225A09-16	375 (14.763)	407,5 (16.043)	98
3540 8217 000	ABS2225A09-17	400 (15.747)	432,5 (17.027)	104
3540 8218 000	ABS2225A09-18	425 (16.732)	457,5 (18.011)	110
3540 8219 000	ABS2225A09-19	450 (17.716)	482,5 (18.995)	116
3540 8220 000	ABS2225A09-20	475 (18.700)	507,5 (19.980)	122
3540 8221 000	ABS2225A09-21	500 (19.684)	532,5 (20.964)	127
3540 8222 000	ABS2225A09-22	525 (20.669)	557,5 (21.948)	133
3540 8223 000	ABS2225A09-23	550 (21.653)	582,5 (22.932)	140
3540 8224 000	ABS2225A09-24	575 (22.637)	607,5 (23.917)	145

BOUCHON POUR BARRE ABS 2225



PIN FOR ABS 2225 BODY

Réf. AALBF AALBF P/N	Réf Norme Standard P/N	Masse / Weight
		g ± 10%
3540 0042 356 SCS	ABS2225A12-01	1,5



Bouchon indémontable
Unremovable cap

FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE



Wiring accessories
Accessoires de câblage




CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

PRÉSENTATION PRESENTATION

■ PRINCIPE DE FIXATION



■ FIXING DESIGN

- 1 - Attache câbles
- 2 - Cylindre : permet le guidage des câbles, le pré-positionnement et une fixation optimale
- 3 - Rampe : facilite l'enfilage rapide de la frette

- 1 - Cable tie
- 2 - Cylindrical support: guides the cables, ensures an optimal fixing
- 3 - Ramp: to ease quick feed in of cable tie

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éliminer tout déshydratant en stockage pour éviter d'altérer les performances.
Les reprises d'humidité du matériau peuvent modifier la coloration de la pièce sans affecter les propriétés techniques de la matière.

■ PRECAUTIONS FOR USE

Eliminate any dehydration agent in storage.
If the piece regain its humidity, this may cause a coloration of the material.
Surface coloration does not affect technical properties of the material.

Nos accessoires de câblage répondent aux exigences ROHS et REACH.



Wiring accessories are conform to ROHS and REACH requirements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

■ MÉCANIQUES

Matière : Résine thermoplastique
Tolérance générale : $\pm 0,25$ mm

■ MECHANICAL

Material : Thermoplastic resin
Tolerance : $\pm .01$ inch

■ CLIMATIQUES

Température d'utilisation : -55°C à $+135^{\circ}\text{C}$

■ ENVIRONMENT

Operating temperature: -55°C to $+135^{\circ}\text{C}$

■ RÉSISTANCE AUX FLUIDES

Tenue à l'aspersion : Fuel, produits nettoyants

■ FLUID RESISTANCE

Spray tests: Fuels, cleaning fluids

■ INFLAMMABILITÉ

Conforme selon la norme ABD0031

■ FLAMMABILITY

Conform to ADB0031 standard

■ MARQUAGE / CONDITIONNEMENT

Marquage : Fabricant + Réf
Conditionnement : En vrac


■ MARKING / PACKAGING

Marking : Manufacturer + P/N
Packaging : Bulk products

SUPPORTS DROITS

STRAIGHT SUPPORTS

■ SIMPLE



■ SINGLE

Ø Câblage Ø Wiring	Réf. P/N	Sans butée Without block	Avec butée With block	Ø		Masse Weight
				mm	inch	
Mini-maxi		C	C			
inch	mm					
0.08 to 0.59	2 à 15	(1) 003261 100 59 (2) NSA 935504-01 (1) 003261 200 59	003261 150 59 003261 250 59	5,2 3,3	.205 .130	2,2


0.08 to 1.18	2 à 30	(1) 003261 102 59 (1) 003261 112 59* (2) NSA 935504-02 (1) 003261 202 59	003261 152 59 003261 252 59	5,2 3,3	.200 .130	3,3
--------------	--------	---	--------------------------------	------------	--------------	-----

* Réf 003261 112 59 identique à Réf 003261 102 59 sauf marquage.

* P/N 003261 102 59 identical to P/N 003261 112 59 except marking.

0.08 to 1.18	2 à 30	(1) 003261 127 59 (1) 003261 227 59		5,2 3,3	.205 .130	4,5
--------------	--------	--	--	------------	--------------	-----

■ DOUBLE



■ DOUBLE

0.08 to 0.59	2 à 15	(1) 003261 101 59 (2) NSA 935504-03 (1) 003261 201 59 (2) NSA 935504-04	003261 151 59 003261 251 59	5,2 3,3	.205 .130	3,7
--------------	--------	--	--------------------------------	------------	--------------	-----





(1) Réf. Amphenol Air LB.
(2) Réf. NSA → AIRBUS.

(1) Amphenol Air LB P/N.
(2) NSA P/N → AIRBUS.

SUPPORTS DROITS

STRAIGHT SUPPORTS

■ SIMPLE



(1) Réf. Amphenol Air LB.

■ SINGLE

Ø Câblage Ø Wiring	Réf. P/N	Sans butée Without block	Avec butée With block	Ø		Masse Weight
Mini-maxi		C	C	mm	inch	g
inch	mm					

0.08 to 0.59	2 à 15	(1)	003261 114 59		5,2	.205	2,2
		(1)	003261 113 59	003261 163 59	3,3	.130	

0.08 to 1.18	2 à 30	(1)		003261 168 59	5,2	.205	3,2
		(1)		003261 167 59	3,3	.130	

0.08 to 0.59	2 à 15	(1)	003261 173 59		3,3	.130	3
--------------------	--------------	-----	---------------	--	-----	------	---


0.08 to 1.18	2 à 30	(1)	003261 203 59		3,3	.130	4,2
--------------------	--------------	-----	---------------	--	-----	------	-----

(1) Amphenol Air LB P/N.

SUPPORTS COUDÉS

ANGLED SUPPORTS

■ SIMPLE




■ SINGLE



Ø Câblage Ø Wiring		Réf. Référence Part Number	Ø		Masse Weight g
Mini-maxi			mm	inch	
inch	mm				
0.08 to 1.18	2 à 30	(1) 003261 501 59	3,2	.125	3,64
		(2) E 0254-01			
		(1) 003261 511 59	3,5	.138	3,62
		(2) E 0254-01A			


■ DOUBLE




■ DOUBLE



0.08 to 0.59	2 à 15	(1) 003261 502 59	3,2	.125	4,92
		(2) E 0255-01			
		(1) 003261 512 59	3,5	.138	4,9
		(2) E 0255-01A			



0.08 to 1.18	2 à 30	(1) 003261 503 59	3,2	.125	6,14
		(2) E 0255-02			
		(1) 003261 513 59	3,5	.138	6,13
		(2) E 0255-02A			



0.08 to 0.787	2 à 20	(1) 003261 515 59	3,5	.138	6,10
		(2) E 0255-03A			


(1) Réf. Amphenol Air LB.
(2) Réf. NSA → AIRBUS.

(1) Amphenol Air LB P/N.
(2) NSA P/N → AIRBUS.

SUPPORTS COUDÉS

ANGLED SUPPORTS

■ SIMPLE



(1) Réf. Amphenol Air LB.

■ SINGLE

Ø Câblage Ø Wiring		Réf. P/N	Référence Part Number	Ø		Masse Weight
Mini-maxi				mm	inch	
inch	mm					g

0.08 to 0.59	2 à 15	(1)	003261 115 59	3,3	.130	1,7
--------------------	--------------	-----	---------------	-----	------	-----



0.08 to 0.59	2 à 15	(1)	003261 116 59	3,3	.130	2,4
--------------------	--------------	-----	---------------	-----	------	-----

(1) Amphenol Air LB P/N.

SUPPORTS COUDÉS

ANGLED SUPPORTS

■ SIMPLE



- (1) Réf. Amphenol Air LB.
(2) Réf. NSA → AIRBUS.

■ SINGLE

Ø Câblage Ø Wiring	Réf. P/N	Référence Part Number	Ø		X		Masse Weight
			mm	inch	mm	inch	
Mini-maxi							g
inch	mm						

0.08 to 0.59	2 à 15	(1)	003261 111 59	3,3	.130	18,5	.728	1,8
		(2)	E 0675A01			25	.984	2
		(1)	003261 109 59	5,2	.205	19,5	.768	1,8
		(2)	E 0675A02			25	.984	2
		(1)	003261 131 59	5,5	.217	19,5	.768	1,8
		(2)	E 0675A01A			25	.984	2
		(1)	003261 129 59	5,5	.217	19,5	.768	1,8
		(2)	E 0675A02A			25	.984	2

0.08 to 1.18	2 à 30	(1)	003261 210 59	3,3	.130	22	.866	3
		(2)	E 0675 B01			28	1.102	3,3
		(1)	003261 110 59	5,2	.205	22	.866	3
		(2)	E 0675 B02			28	1.102	3,3
		(1)	003261 230 59	5,5	.217	22	.866	3
		(2)	E 0675B01A			28	1.102	3,3
		(1)	003261 130 59	5,5	.217	22	.866	3
		(2)	E 0675B02A			28	1.102	3,3

- (1) Amphenol Air LB P/N.
(2) NSA P/N → AIRBUS.

SÉPARATEUR - ABS1144


ABS1144 - SEPARATOR

Ils définissent la distance séparant deux torons de câbles parallèles ou croisés, et sont disponibles en 9 versions.

Les séparateurs sont qualifiés suivant la norme Airbus ABS1144.

They maintain clearance between two parallel or crossing cable harnesses, with 9 different versions available.

They are qualified to Airbus standard ABS1144.




Référence Air LB Air LB P/N	Référence Airbus Airbus P/N	Nombre de composants / Number of parts					Ø câble acceptable Acceptable cable		L		Masse Weight
		Tête 1 / Head 1	Tête 2 / Head 2	Tube 1	Tube 2	Tube 3	mm	inch	mm	inch	g ± 10%
3308 8301 000	ABS1144A25A	2	/	1	/	/	0 à 16	0 to .63	25	.98	4,65
3308 8302 000	ABS1144A50A	2	/	/	1	/	0 à 16	0 to .63	50	1.97	6,33
3308 8303 000	ABS1144A75A	2	/	/	/	1	0 à 16	0 to .63	75	2.95	7,81
3308 8304 000	ABS1144B25A	/	2	1	/	/	16 à 45	.63 to 1.77	25	.98	6,96
3308 8305 000	ABS1144B50A	/	2	/	1	/	16 à 45	.63 to 1.77	50	1.97	8,63
3308 8306 000	ABS1144B75A	/	2	/	/	1	16 à 45	.63 to 1.77	75	2.95	10,11
3308 8307 000	ABS1144C25A	1	1	1	/	/	0 à 16 & 16 à 45	0 to .63 & .63 to 1.77	25	0.98	5,81
3308 8308 000	ABS1144C50A	1	1	/	1	/	0 à 16 & 16 à 45	0 to .63 & .63 to 1.77	50	1.97	7,48
3308 8309 000	ABS1144C75A	1	1	/	/	1	0 à 16 & 16 à 45	0 to .63 & .63 to 1.77	75	2.95	8,96



FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE

Other Amphenol products
Autres produits Amphenol



CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

P CLAMPS

P CLAMPS

Conçus pour une fabrication sans gaspillage, les P clamps haute performance ont été développés pour remplacer et surpasser les colliers et fixations traditionnels. Dotés d'un coussin en silicone surmoulé en polymère PEEK, ces colliers sont non-conducteurs/non-corrosifs, légers, et très durables.

- La fonctionnalité de verrouillage ouvert et fermé augmente la facilité d'installation et de maintenance
- Disponible en 15 tailles différentes
- Fabriqué avec la technologie du surmoulage : le coussin ne se détache pas et ne glisse pas
- Chaque collier peut s'adapter à une large gamme de diamètres de câble
- Résistance à haute température ; résistance chimique
- Non-corrosif et non-conducteur
- Résistant aux vibrations et aux chocs



Engineered for lean manufacturing, the high performance P-Clamps were developed to replace and outperform traditional clamps and saddle clamps. Featuring an overmold silicone cushion with PEEK polymer, our clamps are completely non-conductive/non-corrosive, lightweight, and very durable.

- Lock open & closed feature increases ease of installation & maintenance
- Available in 15 different sizes
- Made with overmold technology: Cushion will not come off or slide off
- Each clamp able to meet wide range of diameter sizes
- High temperature resistance; Chemical resistance
- Completely Non-Corrosive & Non-Conductive
- Withstands constant vibrations and shock loads



P CLAMPS LDG

LDG P CLAMPS

Les P clamps LDG sont le résultat de plus de 30 ans de développement continu chez Amphenol PCD sur la technologie de surmoulage - procédé de fabrication qui est un atout majeur de la société. Grâce au perfectionnement de cette technologie, l'ingénierie peut utiliser un élastomère plus souple à l'intérieur du collier, réduisant ainsi les risques d'usure et de déchirure des torons de câbles - sans compromettre la solidité et la performance du collier lui-même. Spécialement conçus pour les hautes performances des câbles aéronautiques, comme les gammes de produits MT/MTL, les P clamps LDG sont faciles à utiliser, ont une maintenance simple, et sont disponibles en 17 tailles différentes.

- Spécialement conçus pour des lignes de câblage sensibles et fragiles
- La fonctionnalité de verrouillage ouvert et fermé augmente la facilité d'installation et de maintenance
- Disponible en 17 tailles différentes
- Fabriqué avec la technologie du surmoulage : le coussin ne se détache pas et ne glisse pas
- Chaque collier peut s'adapter à une large gamme de diamètres de câble
- Résistance à haute température ; résistance chimique
- Non-corrosif et non-conducteur
- Résistant aux vibrations et aux chocs
- Gain de masse de 40% par rapport au traditionnel P clamp



The LDG P-Clamps are the result of more than 30 years of continuous Amphenol development of overmold technology - an engineering / manufacturing process that is a major strength of the company. Through the perfection of this technology, engineering is able to use a softer rubber for clamp cushioning, thereby reducing wear and tear on mission critical cable harnesses - all without compromising the strength and performance of the clamp itself. Specifically designed for high performance aerospace cables, such as the MT/MTL product lines, the LDG P-Clamps are easy to use, simple to maintain, and are available in 17 different sizes.

- Specifically designed for sensitive/fragile transmission lines
- Lock open & closed feature increases ease of installation & maintenance
- Available in 17 different sizes
- Made with overmold technology: cushion will not come off or slide off
- Each clamp able to meet wide range of diameter sizes
- High temperature resistance; Chemical resistance
- Completely Non-Corrosive & Non-Conductive
- Withstands constant vibrations and shock loads
- Lighter than traditional P-Clamps by up to 40%



OMEGA CLAMPS

OMEGA CLAMPS

Conçus pour une fabrication sans gaspillage, les Omega clamps haute performance ont été développés pour remplacer et surpasser les P clamps et fixations traditionnels. Dotés d'un coussin en silicone surmoulé avec du polymère PEEK, ces colliers sont non-conducteurs/non-corrosifs, légers, et très durables.

- La fonctionnalité de verrouillage ouvert et fermé augmente la facilité d'installation et de maintenance
- Disponible en 19 tailles différentes
- Fabriqué avec la technologie du surmoulage : le coussin ne se détache pas et ne glisse pas
- Chaque collier peut s'adapter à une large gamme de diamètres de câble
- Résistance à haute température ; résistance chimique
- Non-corrosif et non-conducteur
- Résistant aux vibrations et aux chocs
- Gain de masse de 40% par rapport aux traditionnels Omega clamps

Engineered for lean manufacturing, the high performance Omega Clamps were developed to replace and outperform traditional P-Clamps and Saddle Clamps. Featuring an overmold silicone cushion with PEEK polymer, our clamps are completely non-conductive/non-corrosive, lightweight, and very durable.

- Lock open & closed feature increases ease of installation & maintenance
- Available in 19 different sizes
- Made with overmold technology: cushion will not come off or slide off
- Each clamp able to meet wide range of diameter sizes
- High temperature resistance; Chemical resistance
- Completely Non-Corrosive & Non-Conductive
- Withstands constant vibrations and shock loads
- Lighter than traditional Omega Clamps by up to 40%



ACCESSOIRES DE FIXATION SUR STRUCTURE


FRAME AND STRINGER CLIPS

Les accessoires Amphenol PCD aident à attacher divers torons de fils et de câbles à la structure des avions. Ils sont proposés en différents matériaux et sont conçus pour être utilisés sur "structure, réservoir et moteurs". Disponibles dans plusieurs configurations standards et tailles, Amphenol PCD fournit également des produits sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques des clients.

- Leur design les rend facile à installer ; légers
- Choix parmi différents types : structure L/structure P, structure S, et support d'ancrage
- Choix parmi différents matériaux (Nylon 6/6 (PA), Ultem (PEI), PEEK)
- Conforme à la norme FAR25-853 : répond aux exigences de température élevée
- Plusieurs couleurs aident à identifier les différentes tailles
- Aucune de pièce détachée réduit la probabilité de débris de corps étrangers (FOD) et minimise les coûts de maintenance

Amphenol PCD's Frame and Stringer Clips help attach various wire bundles and cables to the aircraft's structure. They are offered in multiple materials and are designed for use in airframe, fuel tank, and engine applications. Available in various standard configurations and sizes, Amphenol PCD also provides customized products to help meet specific customer requirements.

- Smart design makes them easy to install; lightweight
- Different types to choose from: L-Frame/P-Frame, S-Frame, and Anchor Support
- Different materials to choose from (Nylon 6/6 (PA), Ultem (PEI), PEEK)
- FAR25-853 compliance: meets high temperature requirements
- Multiple colors helps identify different sizes
- No loose parts reduces the likelihood of foreign object debris (FOD) & minimizes maintenance costs



SUPPORTS DE CÂBLES EN LIGNE HARNESS & HAT SUPPORTS

Conçus pour sécuriser et guider des torons de câbles dans un avion, les supports de câbles en ligne Amphenol PCD ont été développés pour assurer une fabrication lean. De conception monobloc, légers et avec plusieurs points de fixation, ces produits de haute performance sont solides, durables et rendent l'installation et la maintenance des faisceaux de câbles faciles. Ils peuvent supporter de larges torons et de hautes exigences.

- Plusieurs points de fixation : commodité et facilité d'utilisation
- Conception monobloc : simplifie l'installation et la gestion des stocks
- Plusieurs tailles : s'adapte aux exigences de l'acheminement de différents câbles
- Léger et durable : simplifie l'installation des torons de câbles et la maintenance



Designed to secure and guide wire bundles throughout an aircraft, Amphenol's Harness and Hat Supports were designed for lean manufacturing and durability. Built in a one-piece, lightweight design with multiple fixing points, the high performance products are strong, durable and make wire bundle installation and maintenance easy. They are able to support large bundles and high stress requirements.

- Multiple fixing points: offer convenience and ease of use
- One-Piece design: simplifies installation and inventory management
- Variety of sizes: accommodates different cable routing requirements
- Lightweight and Durable: simplifies wire bundle installation & maintenance



JIG BOARD CLAMPS JIG BOARD CLAMPS

Conçus pour la pré-installation d'assemblage de câbles électriques, les Jig Board clamps Amphenol PCD ont prouvé leur haute performance. Conçus en Acétal, nos colliers durables conservent leur forme d'origine après une utilisation continue, la conception arrondie de leurs bords diminue le risque d'usure et de déchirure lors de l'assemblage des harnais. Développés en plusieurs tailles, les Jig Board clamps peuvent s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles. La conception monobloc permet la gestion efficace des stocks, un assemblage simple et pratique - économisant du temps et de l'argent.

- Conçus en Acétal pour la solidité et la durabilité
- Plusieurs tailles pour s'adapter à une large gamme de diamètres de câbles
- Leur conception monobloc les rend simples et faciles d'utilisation
- Les bords arrondis limitent les frottements des câbles et réduisent l'usure et la déchirure
- Aucun élastique ou sangle requis - réduit le temps d'installation

Designed for pre-installation wire harness assembly, Amphenol PCD's Jig Board Clamps have a proven track record of high performance. Made of Acetal, our durable clamps maintain their original shape after continued use, yet the smooth design of their edges diminish wear and tear as the harnesses are being assembled. Developed in multiple sizes, the Jig Board clamps can accommodate a wide range of cable diameters. And the one-piece design enables efficient inventory management, while making harness assembly simple and convenient - saving both time and money.

- Designed with Acetal for strength & durability
- Various sizes to accommodate a wide range of wire diameters
- One-Piece design makes it simple and easy to use
- Smooth edges limits wire chaffing and reduces wear & tear
- No elastic band or straps required - minimizes installation time



ENTRETOISES STANDOFFS

Les entretoises Amphenol PCD sont fabriqués avec du polymère PEEK - un matériau très solide, non-conducteur/non-corrosif, et léger - conçu pour remplacer l'aluminium. Ils ont une fonction de verrouillage pour la sécurité, sont conçus avec des nervures pour fournir une solidité supplémentaire, et s'adaptent à une large gamme de tailles de collier pour plus de commodité.

- Non-corrosif et non-conducteur
- Conçu pour être résistant aux produits chimiques et aux fumées
- Polymère PEEK : solide et durable ; résistant aux hautes températures
- Léger

Amphenol PCD's Standoffs are made with PEEK - a very strong, Non-Conductive/Non-Corrosive, and lightweight material - designed to replace heavier aluminum. They come with a locking feature for security, are designed with ribs to provide additional strength, and support a wide range of clamp sizes and raceways for added convenience.

- Completely Non-Corrosive & Non-Conductive
- Designed to be chemical, radiation smoke resistant
- PEEK polymer: Strong & Durable; High temperature resistant
- Lightweight




ESPACEUR DE CÂBLES D'ALIMENTATION POWER FEEDER SPACER

L'espaceur de câbles d'alimentation Amphenol PCD fournit un espace constant entre les câbles d'alimentation d'un avion. La conception sur mesure de ce produit permet une rotation de six degrés sur les faisceaux d'alimentation et ne va pas à l'encontre du flux naturel des câbles. Il est conçu pour être associé à un Omega clamp utilisé comme un point d'ancrage.

- La conception angulaire facilite les flux des câbles d'alimentation
- La conception Snap rend le produit facile à utiliser et à installer
- Léger et durable
- Adapté aux autres produits Amphenol : Omega et P clamps

Amphenol's Power Feeder Spacer provides constant spacing between the aircraft's power feeder. The custom design of this product allows a six degree rotation on the power feeder bundle and doesn't fight against the natural flow of the cable. It is designed to sit within an Omega Clamp used as anchor points.

- Angled design aids flow of power feeder cables
- Snap-In design makes the product easy to use and install
- Lightweight and durable
- Adapts to other Amphenol products: Omega & P-Clamps





SUPPORT DE TUYAUTERIE

FAIRLEAD BLOCKS

Conçus pour assurer que les tuyaux et tubes soient correctement fixés sur toute leur longueur, les supports de tuyauterie Amphenol PCD ont été développés dans un esprit de force et de stabilité. Ils assurent une stabilité contre les surtensions et les vibrations, et ils ont été développés avec un matériau qui empêche les frottements. L'expérience en ingénierie d'Amphenol PCD permet à l'entreprise de développer des blocs pouvant accueillir une large gamme de diamètre de tubes, et les produits n'ont pas de pièces détachées - réduisant la probabilité de débris de corps étrangers (FOD).

- Les matériaux hautement performants sont solides, durables, et légers
- Plusieurs diamètres pour s'adapter à une large gamme de diamètres de tubes
- Plusieurs options de matériau fournissent de nombreux choix pour une exigence spécifique
- Aucune pièce détachée réduit la probabilité de FOD et minimise les coûts de maintenance



Designed to ensure that pipes and tubes are properly secured throughout their entire length, Amphenol PCD's Fairlead Blocks were designed with strength and stability in mind. They provide stability against surges and vibration, and they're developed with material that prevents chaffing. Amphenol PCD's engineering experience enables the company to develop blocks that accommodate a wide range of tube diameters, and the products have no loose parts - reducing the likelihood of foreign object debris (FOD).

- High performance materials are strong, durable, & lightweight
- Multiple diameter options can meet wide range of tube diameters
- Multiple material options provide many choices per specific requirement
- No loose parts reduces the likelihood of FOD & minimizes maintenance costs

ACCESSOIRES DE TRAVERSÉE DE CLOISON

LIGHTENING BUSHINGS

Les accessoires de traversée de cloison à fixation rapide Snap d'Amphenol PCD sont fabriqués pour aider à guider les torons de câbles à travers la structure d'un avion. Contrairement aux traditionnels accessoires de traversée de cloison, ces produits réduisent significativement le temps d'installation et réduisent la quantité de débris de corps étrangers (FOD). Ces accessoires sont légers et sont conçus avec des bords arrondis afin de réduire le frottement des câbles. Ils sont disponibles en plusieurs configurations et tailles. Une conception sur mesure est possible.

- La conception Snap le rend rapide et facile à installer - aucun outil n'est nécessaire
- Pas de colle ou autre matériel nécessaire - réduit les FOD
- Fabriqué avec des matériaux légers
- Les bords arrondis réduisent les frottements de câbles
- Proposé en deux conceptions différentes : une pièce ou deux pièces



Amphenol PCD's QuickSNAP Lightning Bushings are made to help guide wired bundles through the aircraft's frame and stringers. Unlike traditional lightning bushings, our products significantly reduce installation times and reduce the amount of foreign object debris (FOD). The lightweight QuickSNAP's are made with smooth edges in order to reduce wire chaffing, and although they are available in various standard configurations and sizes, customization is always an option.

- Snap-In design makes it quick and easy to install - no tools are required
- No glue or other hardware is necessary - reduces FOD
- Made of lightweight material
- Smooth edges reduces wire chaffing
- Offered in two different designs: one piece or two pieces

ACCESSOIRES CRN

CRN BRACKETS

Les accessoires CRN sont fait sur mesure pour maintenir le "Retour de courant continu" en place à l'intérieur d'un avion en composite. Très simple à installer avec un boulon, le système CRN est fixé en place à la main avec un système d'accrochage Snap intégré sur le support. Le support est fait en matériau PEEK et le silicone est surmoulé par compression sur le support.

- Le système Snap est très simple d'utilisation et d'installation
- Le système Snap permet une fixation des torons de câbles simple et maniable
- Haute performance du matériau PEEK : non-conducteur/non-corrosif

CRN Brackets are custom made to hold the "Current Return Network" in place inside a composite aircraft. Very easy to install with a bolt, the CRN system is fixed in place by hand with an integrated snap system on the bracket. The bracket is made of PEEK material and the silicone is compression over-molded onto the bracket.

- Snap-In system is very easy to use & install
- Snap-In system makes securing wire bundles simple & manageable
- High performance PEEK material: Non-Conductive/Non-Corrosive



FIXING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR FIXATION SUR STRUCTURE

General part number table

Référentiel général

CATALOGUE 02/16 - V1.2



Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

RÉFÉRENTIEL GÉNÉRAL

GENERAL PART NUMBER TABLE

Réf / P/N AALBF	Réf / P/N AIRBUS	Autres Réfs / Other P/N	Masse / Weight	Page
00326110059	NSA935504-01		2,20	47
00326110159	NSA935504-03		3,70	47
00326110259	NSA935504-02		3,30	47
00326110959		E0675A02	2,00	51
00326111059		E0675B02	3,30	51
00326111159		E0675A01	1,80	51
00326111259			3,30	47
00326111359			2,20	48
00326111459			2,20	48
00326111559			1,70	50
00326111659			2,40	50
00326111959			2,00	51
00326112059			3,30	51
00326112159			1,80	51
00326112759			4,50	47
00326112959		E0675A02A	2,00	51
00326113059		E0675B02A	3,30	51
00326113159		E0675A01A	1,80	51
00326115059			2,20	47
00326115159			3,70	47
00326115259			3,30	47
00326116359			2,20	48
00326116759			3,20	48
00326116859			3,20	48
00326117359			3,00	48
00326120059			2,20	47
00326120159	NSA935504-04		3,70	47
00326120259			3,30	47
00326120359			4,20	48
00326121059		E0675B01	3,00	51
00326122059			3,00	51
00326122759			4,50	47
00326123059		E0675B01A	3,00	51
00326125059			2,20	47
00326125159			3,70	47
00326125259			3,30	47
00326150159		E0254-01	3,64	49
00326150259		E0255-01	4,92	49
00326150359		E0255-02	6,14	49
00326151159		E0254-01A	3,62	49
00326151259		E0255-01A	4,90	49
00326151359		E0255-02A	6,13	49
00326151559		E0255-03A	6,10	49
00326210100	ABS1339D01		2,10	7
00326210200	ABS1339D02		2,50	7
00326210300	ABS1339D03		3,20	7
00326210400	ABS1339D04		4,20	7
00326210500	ABS1339D05		5,30	7
00326210600	ABS1339D06		8,30	7
00326210700	ABS1339D07		11,50	7
00326210800	ABS1339D08		14,60	7
00326211100	ABS1339F01		2,10	7
00326211200	ABS1339F02		2,50	7
00326211300	ABS1339F03		3,20	7
00326211400	ABS1339F04		4,00	7
00326211500	ABS1339F05		5,30	7
00326211600	ABS1339F06		8,30	7

Réf / P/N AALBF	Réf / P/N AIRBUS	Autres Réfs / Other P/N	Masse / Weight	Page
00326211700	ABS1339F07		11,50	7
00326211800	ABS1339F08		14,60	7
00326260100			2,10	7
00326260200			2,50	7
00326260300			3,20	7
00326260400			4,20	7
00326260500			5,30	7
00326260600			8,30	7
00326260700			11,50	7
00326260800			14,60	7
33088301000	ABS1144A25A		4,65	52
33088302000	ABS1144A50A		6,33	52
33088303000	ABS1144A75A		7,81	52
33088304000	ABS1144B25A		6,96	52
33088305000	ABS1144B50A		8,63	52
33088306000	ABS1144B75A		10,11	52
33088307000	ABS1144C25A		5,81	52
33088308000	ABS1144C50A		7,48	52
33088309000	ABS1144C75A		8,96	52
35068021539SCC	ABS1339D01L		1,75	11
35068022539SCC	ABS1339D02L		2,15	11
35068023539SCC	ABS1339D03L		2,65	11
35068024539SCC	ABS1339D04L		3,30	11
35068025539SCC	ABS1339D05L		4,35	11
35068026539SCC	ABS1339D06L		6,80	11
35068027539SCC	ABS1339D07L		9,50	11
35068028539SCC	ABS1339D08L		12,50	11
35068202544SCC	ABS2195-02		1,50	15
35068203544SCC	ABS2195-03		1,60	15
35068204544SCC	ABS2195-04		1,80	15
35068206544SCC	ABS2195-06		2,05	15
35068207544SCC	ABS2195-07		2,10	15
35068208544SCC	ABS2195-08		2,25	15
35068210544SCC	ABS2195-10		2,50	15
35068212544SCC	ABS2195-12		2,70	15
35068213544SCC	ABS2195-13		2,85	15
35068214544SCC	ABS2195-14		3,00	15
35068215544SCC	ABS2195-15		3,40	15
35068217544SCC	ABS2195-17		3,55	15
35068218544SCC	ABS2195-18		3,90	15
35068219544SCC	ABS2195-19		4,10	15
35068221544SCC	ABS2195-21		4,20	15
35068222544SCC	ABS2195-22		4,35	15
35068223544SCC	ABS2195-23		4,70	15
35068225544SCC	ABS2195-25		5,00	15
35068227544SCC	ABS2195-27		5,35	15
35068229544SCC	ABS2195-29		5,50	15
35068231544SCC	ABS2195-31		7,15	15
35068233544SCC	ABS2195-33		7,55	15
35068235544SCC	ABS2195-35		8,00	15
35068237544SCC	ABS2195-37		8,90	15
35068239544SCC	ABS2195-39		9,35	15
35068241544SCC	ABS2195-41		9,80	15
35068242544SCC	ABS2195-42		11,15	15
35068244544SCC	ABS2195-44		11,60	15
35068246544SCC	ABS2195-46		12,40	15
35068248544SCC	ABS2195-48		12,80	15
35068249544SCC	ABS2195-49		13,35	15
35068251544SCC	ABS2195-51		14,05	15
35068253544SCC	ABS2195-53		14,20	15
35068255544SCC	ABS2195-55		14,70	15
35068257544SCC	ABS2195-57		15,20	15
35068259544SCC	ABS2195-59		15,70	15

Réf / P/N AALBF	Réf / P/N AIRBUS	Autres Réfs / Other P/N	Masse / Weight	Page
35068261544SCC	ABS2195-61		16,15	15
35400004356	ABS1424-5-7		9,20	24
35400031313	ABS1424-4-10		14,00	23
35400032356	ABS1694A300		8,50	33
35400033356	ABS1694A325		12,00	34
35400034356	ABS1694A350		13,50	35
35400038356	ABS1694A301		9,10	33
35400039356	ABS1694A302		12,10	34
35400040356	ABS1694A375		25,00	35
35400131000	ABS2225A10-01		11,70	43
35400132000	ABS2225A10-02		13,20	43
35400133000	ABS2225A10-03		14,70	43
35400042356SCS	ABS2225A12-01		1,50	44
35408073000	ABS1695A05-01		30,00	39
35408074000	ABS1695A05-02		29,00	39
35408075000	ABS1695A05-03		23,00	39
35408076000	ABS1695A05-04		22,00	39
35408077000	ABS1695A0701		40,00	40
35408078000	ABS1688AB01		119,30	28
35408079000	ABS1688AB02		119,50	28
35408080000	ABS1688AB03		119,70	28
35408081000	ABS1688AC01		126,80	29
35408082000	ABS1688AC02		127,00	29
35408083000	ABS1688AC03		127,20	29
35408084000	ABS1688AC04		127,40	29
35408085000	ABS1688AC05		127,60	29
35408086000	ABS1688AC06		127,80	29
35408087000	ABS1688AC07		128,00	29
35408088000	ABS1688AB04		119,90	28
35408089000	ABS1688AB05		120,10	28
35408090000	ABS1688AB06		120,30	28
35408091000	ABS1688AD01		59,30	30
35408092000	ABS1688AD02		59,40	30
35408093000	ABS1688AD03		59,50	30
35408094000	ABS1688AD04		59,60	30
35408095000	ABS1688AD05		59,70	30
35408096000	ABS1688AD06		59,80	30
35408097000	ABS1688AD07		59,90	30
35408098000	ABS1688AB07		120,50	28
35408099000	ABS1695A0601		21,00	39
35408100000	ABS1694A400		26,70	36
35408101000	ABS1694A401		29,40	36
35408201000	ABS2225A09-01		11,00	44
35408202000	ABS2225A09-02		17,00	44
35408203000	ABS2225A09-03		23,00	44
35408204000	ABS2225A09-04		29,00	44
35408205000	ABS2225A09-05		34,00	44
35408206000	ABS2225A09-06		39,00	44
35408207000	ABS2225A09-07		46,00	44
35408208000	ABS2225A09-08		52,00	44
35408209000	ABS2225A09-09		58,00	44
35408210000	ABS2225A09-10		63,00	44
35408211000	ABS2225A09-11		69,00	44
35408212000	ABS2225A09-12		75,00	44
35408213000	ABS2225A09-13		81,00	44
35408214000	ABS2225A09-14		87,00	44
35408215000	ABS2225A09-15		93,00	44
35408216000	ABS2225A09-16		98,00	44
35408217000	ABS2225A09-17		104,00	44
35408218000	ABS2225A09-18		110,00	44
35408219000	ABS2225A09-19		116,00	44
35408220000	ABS2225A09-20		122,00	44
35408221000	ABS2225A09-21		127,00	44

Réf / P/N AALBF	Réf / P/N AIRBUS	Autres Réfs / Other P/N	Masse / Weight	Page
35408222000	ABS2225A09-22		133,00	44
35408223000	ABS2225A09-23		140,00	44
35408224000	ABS2225A09-24		145,00	44
CC1339D01L			1,75	11
CC1339D02L			2,15	11
CC1339D03L			2,65	11
CC1339D04L			3,30	11
CC1339D05L			4,35	11
CC1339D06L			6,80	11
CC1339D07L			9,50	11
CC1339D08L			12,50	11
CC5516A02			1,50	19
CC5516A03			1,60	19
CC5516A04			1,80	19
CC5516A06			2,05	19
CC5516A07			2,10	19
CC5516A08			2,25	19
CC5516A10			2,50	19
CC5516A12			2,70	19
CC5516A13			2,85	19
CC5516A14			3,00	19
CC5516A15			3,40	19
CC5516A17			3,55	19
CC5516A18			3,90	19
CC5516A19			4,10	19
CC5516A21			4,20	19
CC5516A22			4,35	19
CC5516A23			4,70	19
CC5516A25			5,00	19
CC5516A27			5,35	19
CC5516A29			5,50	19
CC5516A31			7,15	19
CC5516A33			7,55	19
CC5516A35			8,00	19
CC5516A37			8,90	19
CC5516A39			9,35	19
CC5516A41			9,80	19
CC5516A42			11,15	19
CC5516A44			11,60	19
CC5516A46			12,40	19
CC5516A48			12,80	19
CC5516A49			13,35	19
CC5516A51			14,05	19
CC5516A53			14,20	19
CC5516A55			14,70	19
CC5516A57			15,20	19
CC5516A59			15,70	19
CC5516A61			16,15	19

Headquarters / Siège Social

2 rue Clément Ader - ZAC de Wé
08110 CARIGNAN - FRANCE

Tel. : +33 (0)3 24 22 78 49 - Fax : +33 (0)3 24 22 78 75

Customer Service / Service Clients

Tel. : +33 (0)3 24 22 32 66 - Fax : +33 (0)3 24 22 38 72
customer-service@amphenol-airlb.fr


Technical Support / Support Technique

Tel. : +33 (0)3 24 22 78 63
technical-support@amphenol-airlb.fr

Amphenol Air LB is part of Amphenol Military & Aerospace Operations
Amphenol Air LB fait partie du groupe Amphenol Military & Aerospace Operations
www.amphenolmao.com

More divisions on / Autres divisions :
www.amphenol.com

www.amphenol-airlb.fr



Ce document n'est pas contractuel. Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'évolution.

Amphenol Air LB France se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement complémentaire, nous consulter.

This document is non-contractual. The information included in this catalogue is subject to change.

Amphenol Air LB France reserves the right to proceed with modifications without prior notice. For any additional information, contact us.

Droits d'auteurs / Copyright : Avions © AIRBUS S.A.S. 2013 – photo by exm company | F. LANCELOT ; Hélicoptère © Anthony PECCHI | AIRBUS Helicopters ; Rail
© Aleksandar Mijatovic | Fotolia ; Industrie © Nataliya Hora | Fotolia ; Centrale © Kletr | Fotolia ; Tension © Rumkugel | Fotolia

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[CC5516A02](#) [CC5516A04](#) [CC5516A06](#) [CC5516A07](#) [CC5516A10](#) [CC5516A12](#) [CC5516A51](#) [CC5516A25](#)
[CC5516A29](#) [CC5516A31](#) [CC5516A35](#) [CC5516A41](#) [CC5516A46](#) [CC5516A14](#) [CC5516A15](#) [CC5516A17](#)
[CC5516A18](#) [CC5516A19](#) [CC5516A22](#) [CC1339D01L](#) [CC1339D02L](#) [CC1339D03L](#) [CC5516A33](#) [CC5516A48](#)
[CC5516A44](#) [CC1339D08L](#) [CC1339D06L](#) [CC1339D04L](#) [CC5516A23](#) [CC5516A49](#) [CC1339D05L](#) [CC5516A39](#)
[CC1339D07L](#) [CC5516A13](#) [CC5516A27](#) [CC5516A55](#) [CC5516A57](#) [CC5516A08](#) [CC5516A59](#) [CC5516A61](#)
[CC5516A42](#) [CC5516A21](#) [CC5516A37](#) [CC5516A53](#) [CC5516A03](#) [35068023539SCC](#) [35068022539SCC](#)
[35068025539SCC](#) [35068021539SCC](#) [35068024539SCC](#) [35068027539SCC](#) [35068026539SCC](#) [35068028502SCC](#)