



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.




ISO 2:1



1) Die Krafteinleitung beim Stecken und Ziehen muss entlang der Achse der Kontaktbuchse erfolgen
the initiation of the insertion and withdrawal force has to be along the axis of the contact socket



Steckrichtung
direction of insertion



press|mate
Eine Technologiekooperation von
WEITKOWITZ und **Amphenol**



N 01 060 6602 001

²⁾ based on tests with mating partner N 01 060 6602 001

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Nominal sizes		
Radsok size	6mm	
cable lug	10mm ² (13512 from Weitkowitz)	
Material and Surfaces		
Grid	Cu alloy, silver-plated	
cable lug	Cu, tin-plated	
Mechanical Characteristics		
Standard	Value	
Insertion force (locking)	IEC 60 512-13-2	typ. 80 ± 30N ²⁾
Withdrawal force (releasing)	IEC 60 512-13-2	typ. 110 ± 25N ²⁾
Mechanical life cycle	IEC 60 512-9-1	≥ 100 mating cycles ²⁾
Climatic Characteristics		
Standard	Value	
max. operating temperature (incl. self heating)	IEC 60 512-11-9	+150°C
Electric Characteristics		
Standard	Value	
current carrying capacity (@Ta=40°C)	IEC 60 512-5-2	116 A ²⁾
empfohlene Crimpwerkzeuge recommended crimp tools		
Hydraulische Akku-Pressen hydraulic battery-press	STILO1 91100 - Weitkowitz	
Presseinsatz WM-Form press insert WM-shape	F-Serie / 10mm ² 90331 - Weitkowitz	

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 17 g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1		A3		CUSTOMER DRAWING	
Prüfmaß / Testdimension		ISO 2768-mH		DIN / ISO 13715					
Teileindex Partindexnumber		Datum / Date		Name					
		Gez. Drawn		19.08.2016		JHÖNN			
		Status: Released		Inspector: 30.08.2016 MGRIM					
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
01 201500516		19.08.2016		JHÖNN					
Index		Änderung / Description		Datum / Date		Name		4.050.354	
								Ers. f. / Replacement for: M-SK 201500516 522	
								Blatt / Sheet 1	
								1 Bl.	

PressMate click|fit 10²-R6
crimp socket F-Series

M N 02 060 6192 002

Blatt / Sheet
1
1 Bl.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[N020606192002](#)