




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



```
A 3pol = 14,0 [.551]
   5pol = 15,9 [.626]
   6pol = 18,0 [.709]
```

	14	-
	12	-
	8 IEC	T 3527 900
	7 IEC	T 3447 900
	7	-
	6	-
	5	-
	5 IEC	T 3397 900
	4	-
	3	T 3277 900
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AG type-number-AG

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:				9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/ Scale 2:1		A3			
<div><div></div> Prüfmaß/ Testdimension</div>				<div> DIN/ISO 13715</div>		CUSTOMER DRAWING						
Teileindex Part index number												
				08	Datum/Date	Name		Gerätedose 90° Female receptacle				
				Gez.	14.07.	Cionvica						
				Drawn								
				Gepr.								
				Checked								
						Amphenol-Tuchel						
						Electronics GmbH						
01	200700144	14.07.08	CI			M	GB T 3XX7 900			Blatt/Sheet 1		
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f./Similar to:			2 BL.			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T3397-900](#)