


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| | Polzahl number of contacts | Norm standard | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| D | Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC | | 41524 60130-9 | - 60130-9 | - - | 41524 60130-9 | 45322 60130-9 | - - | 45329 60130-9 | 45326 60130-9 | - - | - - |
| | Bemessungsspannung rated voltage | IEC 60664-1 | 300V = | | | 100V = | 300V = | | 100V = | | 150V = | |
| | Bemessungsspannung rated voltage | UL 1977 | 250V | | | | | | | | 60V | |
| | Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage | IEC 60664-1 | 1500V | | | 1200V | 1500V | | 1200V | | | |
| | Verschmutzungsgrad pollution degree | IEC 60664-1 | 1 | | | | | | | | | |
| | Überspannungskategorie installation category | IEC 60664-1 | I | | | | | | | | | |
| C | Isolierstoffgruppe insulation group | IEC 60664-1 | II, 400 ≤ CTI < 600 | | | | | | | | | |
| | Strombelastbarkeit current rating | IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977 | 5A / +40°C / +104°F | | | | | | | | 3A / +40°C / +104°F | |
| | Isolationswiderstand insulation resistance | IEC 60512-3-1 Test 3a | >10 ¹⁰ Ω | | | | | | | | | |
| | Durchgangswiderstand contact resistance | IEC 60512-2-1 Test 2a | < 5m Ω | | | | | | | | | |
| | Prüfklasse climatic category | IEC 60068-1 | 40 / 100 / 56 | | | | | | | | | |
| | Temperaturbereich temperatur range | IEC 60068-1 | -40°C ... +100°C -40°F ... +212°F | | | | | | | | | |
| B | IP-Schutzart IP-degree | IEC 60529 | IP 40 | | | | | | | | | |
| | Steck- und Ziehkraft Insertion and withdrawal forces | IEC 60512-13-2 Test 13b | 25N 90.oz | 30N 110.oz | 35N 125.oz | | 50N 180.oz | 55N 200.oz | | 60N 220.oz | 50N 180.oz | |
| | Mechanische Lebensdauer mechanical operation | IEC 60512-9-1 Test 9a | silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles | | | | | | | | | |
| | Werkstoff Gehäuse housing material | | Überwurfmutter Messing, Zugentlastung Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated | | | | | | | | | |
| | Werkstoff Kontaktträger dielectric material | | Thermoplast thermoplastic | | | | | | | | | |
| | Kontaktoberfläche contact plating | | silver plated | | | | | | | | | |
| | Anschlusstechnik termination technique | | löten solder | | | | | | | | | |
| A | Anschlussquerschnitt wire gauge | | löten/solder ≤ 0,5 mm ² / 20AWG | | | | | | | | ≤0,25 mm ² / 24 AWG | |
| | Brennbarkeit flammability | | UL 94 V0 | | | | | | | | | |
| | Verriegelung locking system | | Bajonett bayonet | | | | | | | | | |

67,5
[2,657]

44,5
[1,752]

Ø20,0
[0,787]

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

| | | |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | 14 | T 3644 501 |
| | 12 | T 3624 501 |
| | 8 IEC | T 3524 501 |
| | 7 IEC | T 3444 501 |
| | 7 | T 3434 501 |
| | 6 | T 3424 501 |
| | 5 | T 3374 501 |
| | 5 IEC | T 3394 501 |
| | 4 | T 3324 501 |
| | 3 | T 3274 501 |
| SYMBOL symbol | POLZAHL number of contacts | TYP-NUMMER-AG type-number-AG |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9 | | Zul. Abw./Tolerances: | | Maßstab/Scale 2:1 | | A3 | |
| Prüfmaß/Testdimension | | DIN/ISO 13715 | | CUSTOMER DRAWING | | | |
| Teileindex Part index number | | 04 | Datum/Date | Name | Kabelstecker gerade | | |
| | | Gez. | 21.09. | Meuser | Male cable connector | | |
| | | Drawn | | | | | |
| | | Gepr. | | | | | |
| | | Checked | | | | | |
| 02 200700144 04.07.08 CI | | Amphenol-Tuchel | | M HB T 3XX4 501 | | Blatt/Sheet 1 | |
| 01 200400530 19.04.06 Cm | | Electronics GmbH | | | | 1 Bl. | |
| Index | Änderung/Description | Datum/Date | Name | Ers. f./Similar to: | | | |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[T3444-501](#) [T 3448 551](#)