


Contact Mâle Taille 20 / Pin Contact Size 20



B = code fabricant contact

DIMENSIONS CONTACT / CONTACT DIMENSIONS (mm)								CABLE		
ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	Gauge AWG	Section (mm ²)	Øext. maxi (mm)
2,62 2,54	1,98 1,93	1,35 1,30	1,98 1,93	3,03 2,79	4,34 4,06	0,83 0,73	4,70 4,00	24 - 22 20 - 18	0,93 à 0,21	2,10 à 0,95

OUTILLAGES / TOOLS			
Pince à sertir / Crimping tool	Positionneur / Locator	insertion/extraction Plastique / Plastic Métallique / Metallic	
M22520 / 1-O1 M22520 / 2-O1 M22520 / 7-O1	M22520 / 1-O2 M22520 / 2-O2 M22520 / 7-O2	M81969/14-11 ----- 001112 200 25	--

Normes de référence : NF L 53105-2
EN 3155-O16M2018
NSA 937910 EA 2000

Standards : NF L 53105-2
EN 3155-O16M2018
NSA 937910 EA 2000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : Alliage cuivreux
Protection : Or sur nickel
Intensité Maxi du contact : 7,5 A

TECHNICAL DATA :

Material : Copper Alloy
Plating : Gold on Nickel
Max contact current rating : 7,5 A

AMPHENOL AIR-LB

2, rue Clement Ader
ZAC de WE
08110 CARIIGNAN
Tel.: (33) 03.24.22.78.49
E-mail: support-technique@amphenol-airlb.fr

Dessiné par / Drawn by

Deplaine

Approuvé par / Approved by

Montet

Etat PDM-LINK
PDM-LINK status

Validé

Echelle / Scale

10/1

N° Classement / Drawing #

FX020-50

Page / Sheet

1/1

Date de révision
Date of revision

01-12-2016



N° F.E.C. : -

Référence / P/N

001104 200 02

Indice document
Sheet issue

b

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[00110420002](#)