



17E8E01S
(ON ENIMVHD)台巻図



DESIGNATION

命名法
D※LC-J※AF-11L9-E
(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
銅または銅合金(無鉛)
MODIFICATION CODE
特殊記号
FCO TYPE SHELL(NICKEL PLATING)
FCO対象品(ニッケルメッキ)
ANGLE THROUGH HOLE TYPE
アングルスルーホールタイプ
CONTACT TYPE
P:PIN S:SOCKET
コンタクト区分
P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト
CONTACT ARRANGEMENT
(9, 15, 25, 37)
コンタクト配列(芯数)9, 15, 25, 37
SHELL SIZE(E, A, B, C)
シェルサイズ(E, A, B, C)
SERIES
シリーズ名



- NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" & "PART NO." ARE MARKED ON FLANGE OF INSULATOR. "F-11L9E" IS NOT MARKED ON CONNECTOR.
2. METAL SHELL IS TENTATIVELY ASSEMBLED WITH INSERT BODY AND SHOULD BE FIXED WITH SCREW LOCKS FOR ACTUAL USE.
3. THE APPLICABLE PC BOARD FOR THIS CONNECTOR IS 1.6mm THICK.
4. CONTACT FINISH CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL. TERMINAL AREA: (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY.
5. FOR P.C.B. CUTOUT DIMENSIONS, SEE DWG. SJ014290.
6. FOR CONTACT ARRANGEMENTS, SEE DWG. SJ010210.
7. ONLY PIN CONNECTORS HAVE NOTCHES ON SHELL.
8. THESE ARE SHAPES IMPROVING PRODUCTIVITY AND THE SHAPES ARE FOR REFERENCE ONLY.

- 注1. 図示の位置(インシュレータのフランジ面)に「社名」及び「品名」を表示する。但し、「F-11L9E」は表示しない。
2. シェルは仮止めである。コネクタ使用時は嵌合固定ネジを使用のこと。
3. 本コネクタの適用基板厚は±1.6^{±0.2}である。
4. 嵌合部はニッケル上金メッキ、スルーホール部は銅または銅合金(無鉛)メッキである。
5. 基板取付寸法についてはSJ014290を参照のこと。
6. コンタクト配列についてはSJ010210を参照のこと。
7. ピン側については、シェル面にディンプルがある。
8. ひけ逃げ形状は参考形状である。




TABLE 1

PART NO.	#1	±0.25	±0.25	±0.13	±0.25	±0.25	±0.3	±0.1	CONTACT	
									#1	#2
DELC-J 9PAF-11L9-E	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	4	5
DELC-J 9SAF-11L9-E	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.1	0.4	4	5
DALC-J15PAF-11L9-E	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	7	8
DALC-J15SAF-11L9-E	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.1	0.4	7	8
DBLC-J25PAF-11L9-E	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	12	13
DBLC-J25SAF-11L9-E	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.1	0.4	12	13
DCLC-J37PAF-11L9-E	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-11L9-E	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.1	0.4	18	19

5	CONTACT # 1	TABLE 1	COPPER ALLOY	NOTE 4	
4	CONTACT # 2	TABLE 1	COPPER ALLOY	NOTE 4	
3	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		UL94V-0
2	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
1	EARTH LUG	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1045-7		第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		図面(SCALE) 2:1	社名(SERIES) Dsub
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	S.MIURA	名称(TITLE)	日本航空電子工業株式会社
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	Y.TAKA01	D※LC-J※AF-11L9-E	JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
角度(ANGLES)		査閲 APPD.			
公差(TOLERANCE)		承認 APPD.	J. Kubota		
±	X° ±			重量(WEIGHT)	図面番号(DRAWING NO.)
.X ±0.5	X°X' ±				SJ038371
.XX ±0.25					
.XXX ±					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DELC-J9PAF-11L9-E](#)