




版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



DESIGNATION

命名法

JL05-6A36-74*0-F0-R

SERIES PREFIX
シリーズ名
S:STRAIGHT PLUG
S:プラグ
A:THE STRUCTURE OF WATERPROOF
A:防水構造
SHELL SIZE
シェルサイズ
INSERT ARRANGMENT
インサート配列名
CONTACT TYPE
PC:CRIMP TYPE OF PIN CONTACT
SC:CRIMP TYPE OF SOCKET CONTACT
P:SOLDER TYPE OF PIN CONTACT
S:SOLDER TYPE OF SOCKET CONTACT
PC:クリムピンコンタクト
SC:クリンプソケットコンタクト
P:半田用ピンコンタクト
S:半田用ソケットコンタクト
NONE:NORMAL POSITION
ALTERNATE INSERT POSITIONS:W,X,Y,Z
無し:標準位置
インサート回転位置:W、X、Y、Z
F0:LESS CONTACTS(NOTES)
F0:コンタクト無し(別売り)
R:SUFFIX
R:特殊記号


PIN INSERT (THE UPPER PART) ピンインサートの場合(上)	SECT. A-A
SOCKET INSERT (THE LOWER PART) ソケットインサートの場合(下)	(SCALE 2:1)

SPECIFICATION	
NUMBER OF CONTACT	: 74X#16
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	: 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE	: SEE NOTE3

仕様	
コンタクト: #16コンタクト	74本
耐電圧	: 2000VAC 1分間
絶縁抵抗	: 5000MΩ以上 (500VDCにて)
適用電線	: 注3参照


TABLE 1 【CRIMP TYPE CONTACTS】 (NOTE 3)

CONTACT SIZE	PIECE	CONTACT PART NUMBERS				TYPE	APPLICABLE WIRE
		PIN CONTACT	DWN. NO.	SOCKET CONTACT	DWN. NO.		
#16	INDIVIDUAL OF 100	ST-JL05-16P-01-100		ST-JL05-16S-01-100		STAMP	#14~#16 (2~1.25)
		ST-JL05-16P-02-100	SJ025424	ST-JL05-16S-02-100	SJ025425		#16~#20 (1.25~0.5)
		ST-JL05-16P-03-100		ST-JL05-16S-03-100			#20~#24 (0.5~0.2)
	REELS OF 3500	ST-JL05-16P-01-3500		ST-JL05-16S-01-3500		STAMP	#14~#16 (2~1.25)
		ST-JL05-16P-02-3500	SJ025426	ST-JL05-16S-02-3500	SJ025427		#16~#20 (1.25~0.5)
		ST-JL05-16P-03-3500		ST-JL05-16S-03-3500			#20~#24 (0.5~0.2)



NOTE 1. THIS MARK (⊕) INDICATES EARTH.
NOTE 2. COMPANY LOGO "JAE" & PART NUMBER ARE MARKED AS INDICATED. HOWEVER, "-F0-R" SHALL NOT BE MARKED.
NOTE 3. FOR APPLICABLE CONTACTS, SEE TABLE 1.
NOTE 4. THIS DRAWING SHOWS PIN ENGAGING FACE.
NOTE 5. IN THE CASE OF SOCKET ENGAGING FACE, THEIR ARRANGEMENT, POSITIONS OF LETTERS AND ALTERNATE ANGLES ARE REVERS

- 注1. このマーク ⊕ は保護回路接続を表す。
2. 図示の位置に社名及び品名を表示する。但し、品名末尾の "-F0-R" は表示しない。
3. 適合コンタクトは表1による。
4. 正面図はピン側の表面より見たものである。
5. 正面図がソケットの場合は文字及び配列が左右逆になり、インサート回転角度も逆回りとなる。

10	CONTACT #16	74	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	NOTE 3
9	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL		
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
5	RING	1	STAINLESS STEEL		
4	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL		
3	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	BASE INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
1	COVER INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) T90-3		第1版 (ORIGINAL DATE) 4.Sep.2006		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JL05
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. N.SASANO		JL05-6A36 -74 * C * -F0-R (PLUG)	
. ±0.8		査閲 APPD. E.Motomoto		図面番号 (DRAWING NO.) SJ105258	
.X ±0.4		承認 APPD. A. Onogawa			
.XX ±0.1					
.XXX ±					
X° ±				質量 (MASS)	
X°X' ±					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL05-6A36-74SCW-F0-R](#) [JL05-6A36-74SC-F0-R](#) [JL05-6A36-74PC-F0-R](#) [JL05-6A36-74PCW-F0-R](#)