

版 数 SYM.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APP.	承 認 APP.




TABLE 1

PART NO.	±1	±0.25	±0.25	±0.13	±0.25	±0.25	±0.3	±0.1	CONTACT Q'TY	
	A	B	B'	C	D	D'	E	F	#1	#2
DELC-J 9PAF-20L8E	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	6.0	0.4	4	5
DELC-J 9SAF-20L8E	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	6.1	0.4	4	5
DALC-J15PAF-20L8E	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	6.0	0.4	7	8
DALC-J15SAF-20L8E	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	6.1	0.4	7	8
DBLC-J25PAF-20L8E	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	6.0	0.6	12	13
DBLC-J25SAF-20L8E	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	6.1	0.4	12	13
DCLC-J37PAF-20L8E	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	6.0	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-20L8E	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	6.1	0.4	18	19

DESIGNATION

命名法

D * L C - J * * A F - 2 0 L 8 E

(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
錫または錫合金(無鉛)

MODIFICATION
特殊記号

F: NICKEL PLATE
F: ニッケルメッキ


CONTACT TYPE
P: PIN S: SOCKET

コンタクト区分
 P : ピンコンタクト、S : ソケットコンタクト

CONTACT ARRANGEMENT
(9, 15, 25, 37)
コンタクト配列(芯数)9、15、25、37

SHELL SIZE (E, A, B, C)
シェルサイズ E、A、B、C

S E R I E S
シリーズ名



- NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" & PART NO. ARE MARKED ON FLANGE OF INSULATOR. " *-20L8E " IS NOT MARKED.
2. METAL SHELL IS TENTATIVELY ASSEMBLED WITH INSERT BODY AND SHOULD BE FIXED WITH SCREW LOCKS FOR ACTUAL USE.
3. SCREW LOCKS ARE TENTATIVELY FIXED.
4. CONTACT FINISH
CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL (Au: 0.1 μ mmIN)
TERMINAL AREA: (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY PLATING
5. FOR P.C.B. CUTOUT DIMENSIONS SEE DWG. SJ014290.
6. FOR CONTACT ARRANGEMENTS SEE DWG. SJ010210.
7. ONLY PIN CONNECTORS HAVE PROJECTIONS ON SHELL.
8. THESE ARE TO PREVENT INSULATOR WARP AND THE SHAPE IS FOR REFERENCE ONLY.

注 1. 図示の位置(インシュレータのフランジ面)に「社名」及び「品名」が表示される。但し「F-20L8E」は表示されない。

2. シェルは仮止めである。コネクタ使用時は嵌合固定ネジを使用のこと。

3. 嵌合固定ネジは仮止めしてある。



4. 嵌合部はニッケル上金メッキ、スルーホール部は錫又は錫合金(無鉛)めっきである。

5. 基板取り付け寸法については、SJ014290を参照のこと。

6. コンタクト配列に付いては、SJ010210を参照のこと。

7. ピン側については、シェル面に切り欠きがある。

8. ヒケ逃げ形状は参考形状である。



6	SCREW LOCK	2	STEEL	NICKEL PLATE	#4-40UNC
5	CONTACT #1	TABLE 1	COPPER ALLOY	NOTE 4	
4	CONTACT #2	TABLE 1	COPPER ALLOY	NOTE 4	
3	INSULATOR	1	PBT	_____	UL94V-0
2	SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATE	
1	EARTH LUG	2	STEEL	NICKEL PLATE	
符号 ITEM	名称 DESCRIPTION	个数 Q'TY	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (REFERENCE DOCUMENT) JACS-1045-7		第1版 (DATE) 3.Mar.2003		JAE CONNECTOR CO. LTD. 2:1 D-sub 日本航空電子工業株式会社	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) Reference Only	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		D※LC-J※AF	
. ±		査閲 APP.		-20L8E	
.X ±0.5		承認 APP.		重量 (WEIGHT)	
.XX ±0.25		. J. Sakurada		図面番号 (DRAWING NO.)	
.XXX ±				SJ038352	

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

本図面は日本航空電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DELC-J9PAF-20L8E](#) [DELC-J9SAF-20L8E](#)