






WHITE MARKING AS INDICATED (3 PARTS)
白マーキング表示 (3箇所)



SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT: 4 × #8
 RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
 OVER VOLTAGE CATEGORY: II
 : 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
 OVER VOLTAGE CATEGORY: III
 RATED CURRENT: 46A MAX. per CONTACT
 : 57A MAX. per CONTACT (8~10mm²)
 DIELECTRIC
 WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
 INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. (at 500VDC)
 APPLICABLE WIRE SIZE : 10mm² MAX.

仕様

コンタクト : #8コンタクト 4本
 定格電圧 : 500VAC (汚染度:2/過電圧範疇:Ⅱ)
 : 250VAC (汚染度:3/過電圧範疇:Ⅲ)
 定格電流 : 46A以下/1芯
 : 57A以下/1芯 (適用電線:8~10mm²)
 耐電圧 : 2000VAC
 絶縁抵抗 : 1000MΩ 以上 (DC500Vにて)
 適用電線 : 10mm² 以下

DESIGNATION

命名法

J L 10 8 A 22 - 22 S E ⊗ - EB

SERIES
シリーズ名

PLUG (ANGLE)
プラグ(アングル)

WATER-PROOF IN MATING PART
(MATED)
嵌合時嵌合防水構造

SHELL SIZE
シェルサイズ

INSERT ARRANGEMENT
インサート名

WITH END BELL
エンドベル付

INSERT ROTATING POSIRION
 インサート回転角度
 NONE: NORMAL POSITION
 無し: ノーマルポジション

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路構造有

SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK() IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. INSERT ARRANGEMENT NUMBER "22-22SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

MANUFACTURING MONTH
(1 ~ 9 , X , Y , Z)
(JAN. ~ SEP. , OCT. , NOV. , DEC.)

MANUFACTURING YEAR ('13. '14...)


- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は  で表す。
 2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
 3. 図示の位置にインサート名【22-22SE】を表示する。
 4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

製造月(1~9月:1~9,10月:X,11月:Y,12月:Z)
製造年('13,'14...)

特別管理品目

SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

14	END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
13	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
12	CONTACT	4	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
11	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
10	O-RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
9	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	WAVE SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
6	C-TYPE RING	1	STAINLESS STEEL	—	
5	ASSEMBLY NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
2	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
1	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

No.		DESCRIPTION		QTY.		MATERIAL		FINISH		REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		19/FEB/2013		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社	
JACS-50101		製図 DR.		—		1:1		JL10			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		H. EBIHARA		名称 (TITLE)		JL10-8A22-22SE-EB		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		—				図面番号 (DRAWING NO.)	
± 0.8		×° ±		承認 APPD.		E. MATSUMOTO				SJ112316	
× ± 0.4		×°×' ±						質量 (MASS)			
×× ± 0.1										版数 (VER.)	
××× ±		単位 (UNIT) : mm								1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL10-8A22-22SE-EB](#)