








P.C.B. HOLE PATTERNS(REF.)
基板取付寸法 (参考)

DESIGNATION
命名法

PS-***SD-D4T1-*

CONTACT FINISH(SEE TABLE2)
仕上げ (表2参照)

TERMINAL LENGTH(t1.6~2 PC BOARD)
結線部長さ (t1.6~2用)

TERMINATION(T:THROUGH HOLE TYPE)
ターミネーション (T:スルーホール)

CONTACT ROW AND PITCH (D:DOUBLE ROWS.4:2.54 PITCH)
2列 2.54ピッチ

CONTACT DESIGN
接触部構造

SOCKET SIDE
ソケット側

NO. OF CONTACTS (SEE TABLE 1)
芯数 (表1参照)

SERIES
シリーズ名

NOTE1. COMPANY LOGO "JAE", PART NUMBER AND PRODUCTION LOT NUMBER
AS INDICATED. (SEE TABLE 3)

NOTE2. PART NUMBER INDICATION IS TWO TYPES,
WHICH IS MARKED WITH LASER AND RAISED LETTERS.

NOTE3. TOLERANCE OF DIMENSION A. (SEE TABLE 4)

NOTE4. WARP. (SEE TABLE 5)

注1. 品名表示
図示の位置に社標、品名及び生産ロット番号を表示する。(表3参照)
注2. 品名表示は、レーザー刻印と浮き出し文字の2種類があります。
2. A寸法公差。(表4参照)
3. 反り寸法。(表5参照)

PRODUCTION LOT NUMBER
生産ロット番号

k***

LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
月の生産ロット番号

MONTH(1~9, OCT:0, NOV:X, DEC:Y)
月表示 (1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Y)

YEAR(LAST DIGIT ONLY)
年表示 (西暦末尾)

MANUFACTURING DEPARTMENT CODE
製造部門コード

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
11	28/MAR/1997	39708	REDRAWN	J. ICHIYAMA	Y. YAHIRO	K. HISATOMI	H. YASUI
12	05/DEC/1997	41112	CHANGE NOTE1	—	Y. YAHIRO	K. HISATOMI	H. YASUI
13	25/JUL/2014	008360	REDRAWN, CHANGE NOTE, ETC.	—	K. NAKAZAWA	—	T. KUDOU

TABLE 1. PART NO. AND CONTACTS DIMENSIONS

PART NO.	NO. OF CONTACTS	A	B	PART NO.	NO. OF CONTACTS	A	B
PS-2SD-D4T1-*	2	—	2.54	PS-68SD-D4T1-*	68	83.82	86.36
PS-4SD-D4T1-*	4	2.54	5.08	PS-70SD-D4T1-*	70	86.36	88.90
PS-6SD-D4T1-*	6	5.08	7.62	PS-72SD-D4T1-*	72	88.90	91.44
PS-8SD-D4T1-*	8	7.62	10.16	PS-74SD-D4T1-*	74	91.44	93.98
PS-10SD-D4T1-*	10	10.16	12.70	PS-76SD-D4T1-*	76	93.98	96.52
PS-12SD-D4T1-*	12	12.70	15.24	PS-78SD-D4T1-*	78	96.52	99.06
PS-14SD-D4T1-*	14	15.24	17.78	PS-80SD-D4T1-*	80	99.06	101.60
PS-16SD-D4T1-*	16	17.78	20.32	PS-82SD-D4T1-*	82	101.60	104.14
PS-18SD-D4T1-*	18	20.32	22.86	PS-84SD-D4T1-*	84	104.14	106.68
PS-20SD-D4T1-*	20	22.86	25.40	PS-86SD-D4T1-*	86	106.68	109.22
PS-22SD-D4T1-*	22	25.40	27.94	PS-88SD-D4T1-*	88	109.22	111.76
PS-24SD-D4T1-*	24	27.94	30.48	PS-90SD-D4T1-*	90	111.76	114.30
PS-26SD-D4T1-*	26	30.48	33.02	PS-92SD-D4T1-*	92	114.30	116.84
PS-28SD-D4T1-*	28	33.02	35.56	PS-94SD-D4T1-*	94	116.84	119.38
PS-30SD-D4T1-*	30	35.56	38.10	PS-96SD-D4T1-*	96	119.38	121.92
PS-32SD-D4T1-*	32	38.10	40.64	PS-98SD-D4T1-*	98	121.92	124.46
PS-34SD-D4T1-*	34	40.64	43.18	PS-100SD-D4T1-*	100	124.46	127.00
PS-36SD-D4T1-*	36	43.18	45.72	PS-102SD-D4T1-*	102	127.00	129.54
PS-38SD-D4T1-*	38	45.72	48.26	PS-104SD-D4T1-*	104	129.54	132.08
PS-40SD-D4T1-*	40	48.26	50.80	PS-106SD-D4T1-*	106	132.08	134.62
PS-42SD-D4T1-*	42	50.80	53.34	PS-108SD-D4T1-*	108	134.62	137.16
PS-44SD-D4T1-*	44	53.34	55.88	PS-110SD-D4T1-*	110	137.16	139.70
PS-46SD-D4T1-*	46	55.88	58.42	PS-112SD-D4T1-*	112	139.70	142.24
PS-48SD-D4T1-*	48	58.42	60.96	PS-114SD-D4T1-*	114	142.24	144.78
PS-50SD-D4T1-*	50	60.96	63.50	PS-116SD-D4T1-*	116	144.78	147.32
PS-52SD-D4T1-*	52	63.50	66.04	PS-118SD-D4T1-*	118	147.32	149.86
PS-54SD-D4T1-*	54	66.04	68.58	PS-120SD-D4T1-*	120	149.86	152.40
PS-56SD-D4T1-*	56	68.58	71.12	PS-122SD-D4T1-*	122	152.40	154.94
PS-58SD-D4T1-*	58	71.12	73.66	PS-124SD-D4T1-*	124	154.94	157.48
PS-60SD-D4T1-*	60	73.66	76.20	PS-126SD-D4T1-*	126	157.48	160.02
PS-62SD-D4T1-*	62	76.20	78.74	PS-128SD-D4T1-*	128	160.02	162.56
PS-64SD-D4T1-*	64	78.74	81.28	PS-130SD-D4T1-*	130	162.56	165.10
PS-66SD-D4T1-*	66	81.28	83.82				

TABLE 2. CONTACT FINISH

FINISH	1	2	3
CONTACT AREA	GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL(1.5μm MIN.)	GOLD(0.3μm MIN.) OVER NICKEL(1.5μm MIN.)	GOLD(0.76μm MIN.) OVER NICKEL(1.5μm MIN.)
OTHERS	GOLD FLASH OVER NICKEL(1.5μm MIN.)	GOLD FLASH OVER NICKEL(1.5μm MIN.)	GOLD FLASH OVER NICKEL(1.5μm MIN.)

TABLE 3

NO. OF CONTACTS 芯数	MARKING 表示
2~ 4	NONE (表示なし)
6~ 10	JAE
12~ 38	JAE**
40~130	JAE PS-*** k***

(** : NO. OF CONTACTS)

TABLE 4

NO. OF CONTACTS 芯数	TOLERANCE 公差
2~ 60	±0.15 MAX.
62~130	±0.2 MAX.

TABLE 5

	NO. OF CONTACTS 芯数	
C-WARP C反り	2~ 60	0.1 MAX.
	62~130	0.5 MAX.
D-WARP D反り	2~ 60	0.15 MAX.
	62~130	0.8 MAX.

3	INSULATOR	1	PBT	NONE	UL94 V-0 (COLOR:BLACK)
2	LOWER CONTACT	SEE TABLE1	COPPER ALLOY	SEE TABLE2	—
1	UPPER CONTACT	SEE TABLE1	COPPER ALLOY	SEE TABLE2	—
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1133		第1版 (ORIGINAL DATE) 10/JUL/1973		尺度 (SCALE) シリーズ (SERIES) 2:1 PS	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. SUGASAWA		名称 (TITLE) PS-***SD-D4T1-*	
寸法 (DIMENSION).		担当 CHK. ICHIMURA		RECEPTACLE	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. KONISHI			
承認 APPD.		承認 APPD. SAMUTA			
単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS)	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[PS-40SD-D4T1-1](#) [PS-20SD-D4T1-1](#) [PS-60SD-D4T1-1](#) [PS-30SD-D4T1-1](#) [PS-50SD-D4T1-1](#) [PS-26SD-D4T1-1](#) [PS-16SD-D4T1-1](#) [PS-34SD-D4T1-1](#) [PS-10SD-D4T1-1](#) [PS-46SD-D4T1-1](#) [PS-14SD-D4T1-1](#) [PS-18SD-D4T1-1](#) [PS-24SD-D4T1-1](#) [PS-12SD-D4T1-1](#)