



SJ120046
(ON DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------



DESIGNATION
命名法

J B 5 H S 0 8 F N * * - R K

SUFFIX
特殊記号

APPLICABLE CABLE O.D. (SEE TABLE-2)
適合キャブタイヤケーブル外径 (TABLE-2)

BOOT COLOR (SEE TABLE-1)
ブーツ色相 (TABLE-1)

CONTACT SIZE (N:#26)
コンタクトサイズ (N:#26)

TERMINATION (F:SOLDER TYPE/SOCKET)
結線方法 (F:半田結線/ソケット)

NUMBER OF CONTACTS (8 CONTACTS)
芯数 (8芯)

SHELL SIZE
シェルサイズ

MOUNTING CONFIGURATION
(H:STRAIGHT RECEPTACLE PLUG)
接栓形状 (H:ストレートセプタクルプラグ)



SERIES
シリーズ

SPECIFICATION


NUMBER OF CONTACT : 8
RATED VOLTAGE : 200VAC
RATED CURRENT : 2A MAX per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 750VAC (INITIAL)
INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ MIN (AT 500VDC, INITIAL)
APPLICABLE WIRE : AWG#28 MAX
WATERPROOF : IP68 (MATED)

仕様

芯数 : 8芯
定格電圧 : AC200V
定格電流 : 2A以下/1芯
耐電圧 : AC750V (初期値)
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 (DC500Vにて、初期値)
適用電線 : AWG#28 以下
防水性能 : IP68 (嵌合時)



B-B (5 : 1)
CONTACT ARRANGEMENT



NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※
MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9 , X , Y , Z)
(JAN. ~ SEP. , OCT. , NOV. , DEC.)
MANUFACTURER YEAR (' 18 , ' 19 , ' 20 , . . .)

注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
2. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。

※※※
製造月 (1 ~ 9 月 , X : 10 月 , Y : 11 月 , Z : 12 月)
製造年 (' 18 , ' 19 , ' 20 , . . .)


TABLE-1

No.	COLOR
1	BLACK
2	BLUE
3	RED
4	YELLOW

TABLE-2

No.	APPLICABLE CABLE O. D.	φ A
0	NONE	—
1	φ 4. 5 ~ φ 5. 0	φ 5. 1

12	OUTER BOOT CLAMP	1	SYNTHETIC RESIN	—	ATTACHED PARTS
11	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
10	"O"RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
9	SOCKET CONTACT-1	7	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.76μm MIN
8	SOCKET CONTACT-2	1	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.76μm MIN
7	SPACER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
6	SHELL	1	ZINC ALLOY	CHROMIUM PLATING	
5	SHIELD SLEEVE	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
4	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
3	GLAND NUT	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	
2	CLAMP	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
1	BOOT	1	ELASTOMER	—	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ120046	SIZE A3 版数 (VER.) 1
JACS-50001 JABL-50001		12/APR/2018		2:1		JB5			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)					
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		JB5HS08FN**-RK (STRAIGHT RELAY RECEPTACLE PLUG)					
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		査閲 APPD.		質量 (MASS)					
角度 (ANGLES)		承認 APPD.							
単位 (UNIT) : mm				—					

DCF-G-212H(12.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S/W

JAE Connector DIV. Proprietary. Copyright(C) 2018, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

WISDOM承認 2018/05/28

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JB5HS08FN11-RK](#)