



SJ105432
(ON 0NIMVARD) 台景理図



INSERT ROTATING POSITIONS
(NOTE 5)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 4×#12

RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE:2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE:3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III

RATED CURRENT: 23A MAX. /ONE CONTACT

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC

INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)

APPLICABLE WIRE: 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 4本


定格電圧: 500VAC(汚染度:2/過電圧範疇: II)
: 250VAC(汚染度:3/過電圧範疇: III)

定格電流: 23A以下/1芯

耐電圧: 2000VAC

絶縁抵抗: 5000MΩ以上(500VDCにて)

適用電線: 3.5mm以下



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

DESIGNATION
命名法

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

SERIES
シリーズ名
PLUG (STRAIGHT)
プラグ(ストレート)
CLASS
嵌合時嵌合部防水構造
SHELL SIZE
シェルサイズ
CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

SUFFIX
特殊記号
ATTACHED END BELL
エンドベル付
INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION
X : 120°
Y : 240°
WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有
PIN CONTACT
ピンコンタクト

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".

2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.

3. CONTACT ARRANGEMENT IS MARKED IN THE AREA SHOWN.

4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※ MANUFACTURER MONTH(1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR('05, '06, ...)

5. TO PREVENT MIS-MATING OF CONNECTOR, THERE ARE THREE INSERT ROTATING POSITIONS AVAILABLE: NORMAL, X, AND Y (POSITIONS IS DIFFERENT EACH OTHER).
NORMAL POSITION IS SHOWN IN THE FRONT VIEW.

1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。

2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】

3. 図示の位置にインサート名を表示する。
【18-10PE】

4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
※※※
製造月(1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年('05, '06, ...)

5. コネクタの誤嵌合防止の為、3つのインサート回転角度(互いに角度が異なる)ノーマル, X, Yポジションがある。
正面図は、ノーマルポジションのものである。

12	STRAIGHT END BELL	1	ALUMNUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
10	SET SCREW	1	STEEL	NICKEL PLATING	
9	CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : A, B, C
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	
5	COUPLING NUT	1	ALUMNUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMNUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No. : D
1	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5080 T95-4	第1版(ORIGINAL DATE) 14.Dec.2005	尺(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称(TITLE) JL04V-6A18 -10PE※-EB-R	図面番号(DRAWING NO.) SJ105432	版数 (REV.) 1
寸法(DIMENSION) ・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±	角度(ANGLES) X° ± X°X' ±	担当 CHK. N.SASANO 査閲 APPD. T.OKAMURA 承認 APPD. A. Onogawa	質量(MASS)	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JL04V-6A18-10PE-EB-R](#)