

DAF-C-212J (20.07)

72326

SJ125326

(ON DRAWING NO.)

ASSEMBLY LOT No.
組立ロットNo.

PART No.
製品名

Y23A01
02NFA

6.2 ±0.3

A-A
(2 : 1)

0.62

(0.68)

□0.64 ±0.08

B
(5 : 1)

11.7 ±0.2

8.9 ±0.2

8.5 ±0.1

8.2 ±0.3

2.6 ±0.3

0.2 ±0.10

1.9 ±0.2

8.6 ±0.2

A

6 ±0.1

1.73 ±0.3

4.27 ±0.3

B

1.2 ±0.1

1.73 ±0.3

4.27 ±0.3

B

1

2

【REF.】 ISOMETRIC VIEW 1
【参考】製品斜視図 1

【REF.】 ISOMETRIC VIEW 2
【参考】製品斜視図 2

【REF.】 MATING STATE - SECTION VIEW
【参考】かん合状態 - 断面図

【REF.】 MATING STATE - SIDE VIEW
【参考】かん合状態 - 側面視

【REF.】 RECOMMENDED P.C.B HOLE PATTERNS
基板孔の推奨寸法
(P.C.B THICKNESS t=1.6mm)

【REF.】 RECOMMENDED METAL MASK PATTERNS
メタルマスクの推奨寸法
(MASK THICKNESS t=0.12)

NOTE1. THE TOP SURFACE OF HEADER IN ITS FRONT AREA HAS TO KEEP THIS CLEARLACNE NOT TO INTERFARE AT CONNECTOR MATING.

NOTE2. PLATING OF PIN TERMINAL: CONTACT SURFACE LAYER: REFLOW Sn (PLATING THICKNESS: 0.5~2.0 μm)
DIP SURFACE LAYER: REFLOW Sn (PLATING THICKNESS: 1.0~4.0 μm)
ALL UNDER LAYER: NICKEL (PLATING THICKNESS: 0.5~2.2 μm)

NOTE3. THIS PRODUCT NEEDS TO BE SUPPORTED ON ITS UPPER SURFACE TO PREVENT DAMAGE DUE TO HAENNESS LOADING UPWARD.

注1. ヘッダー正面から指示される本寸法はかん合時にケースと接触しないように確保願います。

注2. ピンコンタクトのめっき仕様: 接触部の表面めっき: リフローSn(めっき厚さ: 0.5~2.0 μm)
DIP部の表面めっき: リフローSn(めっき厚さ: 1.0~4.0 μm)
全体の下地めっき: ニッケル(めっき厚さ: 0.5~2.2 μm)

注3. 本製品はハーネスあおりに対する破損を防止するため、上面部を支える使用を推奨します。

2

PIN TERMINAL

2

COPPER ALLOY

(NOTE2、注2)

—

1

PIN INSULATOR

1

PPS-GF40

—

COLOR : GREEN

符号
NO.

名 称
DESCRIPTION

個 数
QTY.

材 料
MATERIAL

仕 上
FINISH

備 考
REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)

第1版 (ORIGINAL DATE)

15/JUL/2022

尺度 (SCALE)

2 : 1

シリーズ (SERIES)

MX81A

日本航空電子工業株式会社

図面番号 (DRAWING NO.)

SJ125326

版数 (VER.)

2

SIZE

A3

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION)

角度 (ANGLES)

単位 (UNIT) : mm

シートの (SHEET NO.)

1 OF 1

質量 (MASS)

0.9g

質量 (MASS)

0.9g

WISDOM承認 2023/02/08

JAE Connector DIV. Proprietary.Copyright(C) 2022, Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX81A002NF1R470](#)