



版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	15.Dec.2006	061754	REDRAWN	——	T.SUZUKI	E.MATSUMOTO	A.ONOGAWA
3	27.Jun.2011	072455	REVISED SPECIFICATION	——	H.NAKAJIMA	TOKAMURA	E.Matsumoto



DESIGNATION

命名法

J N 6 F R O 2 S M 1

MODIFICATION (SEE TABLE 1)
モディファイ

CONTACT SIZE
コンタクトサイズ(M:#24サイズ)

CONTACT CONFIGURATION (S:CRIMP SOCKET CONTACT)
コンタクト形状(S:圧着ソケットコンタクト)

NO. OF CONTACTS
芯数

SHELL SIZE
シェルサイズ

RECEPTACLE CONFIGURATION (F:ANGLE PLUG)
接合形状(F:アングルプラグ)

SERIES
シリーズ

3 SPECIFICATION

RATED CURRENT :1A MAX.(PER CONTACT)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:500VAC(FOR 1 MINUTE)
INSULATION RESISTANCE :100M Ω MIN.(AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE OUTER-DIAMETER: $\phi 5 \pm 0.5$

仕様

定格電流	: 1A以下(1芯当り)
耐電圧	: 500VAC 1分間
絶縁抵抗	: 100MΩ以上(500VDCにて)
適合ケーブル外径	: $\phi 5 \pm 0.5$

NOTE 1. NO. OF CONTACTS AND THE PART NUMBER ARE MARKED AS SHOWN IN THE DRAWING.

2. SCREW ARE TENTATIVELY FIXED.
3. WHEN DIRECTION OF INSULATOR IS REVERED AND THAT INSULATOR IS MOUNTED ON HOOD, THE CABLE EXTENDING DIRECTION CAN BE REVER
4. SOCKET CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.

PART NUMBER OF APPLICABLE CRIMP SOCKET CONTACT IS SHOWN IN TABLE 1.

注1. 図示の位置に端子No.及び社名を表示する。
2. ねじは図示の位置に仮止めされている。
3. インシュレータの向きを反転させてフードへ装着することでケーブル引出方向を180°反転させることが可能である。
4. ソケットコンタクトは別売品である。品名を【表1】に示す。

【TABLE1】APPLICABLE CRIMP SOCKET CONTACT
【表1】適用圧着ソケットコンタクト

△	CLASSIFICATION 区分	APPLICABLE CONTACT PART NUMBER 適用コンタクト品名	APPLICABLE WIRE 適用電線	INSULATION OUTER DIAMETER 被覆外径	SJ DRAWING NO. SJ図番
	REEL(10000PCS.)	LY10-C1-A1-10000	#26~#22	φ0.8~φ1.3	SJ100704
		LY10-C2-A1-10000	#30~#26	φ0.7~φ1.2	SJ100705

8	SPRING	2	STAINLESS STEEL	_____	
7	CROSS RECESSED HEAD SCREW WITH CAPTIVE WASHER 座金組込み十字穴付き小ねじ	4	STEEL	ZINC PLATING (BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR) 亜鉛めっき(黒色系干渉色)	M2(LENGTH 5) SPRING&PLAIN WASHER
6	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN(PBT)	_____	
5	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER(NBR)	_____	
4	HOOD	1	SYNTHETIC RESIN(PBT)	_____	
3	SOCKET CONTACT	2	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY 別売品(NOTE4)
2	SOCKET INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN(PBT)	_____	
1	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER(NBR)	_____	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 1.Dec.2005		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) JN6
JACS-50014 JAHL-50014		製図 DR.	—	日本航空電子工業株式会社	
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	T.OKAMURA	名称(TITLE)	JAPAN AVIATION
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD.	—	JN6FR02SM1	ELECTRONICS
角度(ANGLES)		承認 APPD.	A.ONOGAWA	ANGLE PLUG(2 CONTACTS) アングルプラグ(2芯)	INDUSTRY, LTD.
. ±				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.)
.X ±				_____	SJ105515
.XX ±					
.XXX ±					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JN6FR02SM1](#)