




版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
3	02/AUG/2019	030715	RETRACE	—	Y. OBATA	—	K. KAWASE



A-A
(5 : 1)



REF. VIEW
参考図

NOTE1. CAMPANY MARK, MOLDING CAVITY NO. AND MATERIAL ARE SHOWN IN THIS AREA.
NOTE2. TERMINAL CAVITY NO. IS SHOWN IN FIG.1.
NOTE3. APPLICABLE WIRE TYPE IS SUMMARIZED IN TABLE1.

注1. 社標、金型キャビティNo. および材料名を表示する。
注2. 端子キャビティNo. は図1による。
注3. 表1に適用電線をまとめる。







TABLE1. APPLICABLE WIRE TYPE/ 適用可能電線

TERMINAL / 端子	WIRE TYPE / 電線種	CALC. CROSS-SECTION AREA / 導体断面積 (計算) [mm ²]	OVERALL INSULATOR SIZE / 被覆外径 [mm]
TIN PLATING TERMINAL: MX19P10K451 (SJ033541)	CAVS 0.3	0.3717	φ1.4~1.5
	GPTL 22	0.3717	φ1.57 (REF.)
	CAVS 0.5	0.563	φ1.6~1.7
	AVSS 0.3	0.3717	φ1.4~1.5
	AVSS 0.5	0.563	φ1.6~1.7
	FLRY-A 0.5	(0.5)	φ1.4~1.8
TIN PLATING TERMINAL: M19P09K3F2 (SJ109865)	FLRY-B 0.5	(0.4536)	φ1.4~1.7
	TXL #20	0.56	φ1.7~1.9



NOTE1
注1




FIG. 1 TERMINAL NO.
注1. 端子No.

2	GROMMET	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: BROWN
1	PIN HOUSING	1	PBT	—	COLOR: GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
JACS-1594-1 JABL-1594-E		14/MAR/2000		2 : 1	MX19				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M. ABE	名称 (TITLE)					
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	J. MIYAMOTO	MX19004P52					
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	M. SHINMYO						
±0.3		承認 APPD.	T. TOTANI						
× ±0.3				質量 (MASS)					
×× ±0.3									
××× ±									
単位 (UNIT) : mm									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MX19004P52](#)