




TABLE1. DIMENSION (NOTE.7)
表1. 寸法(注7)

DESIGNATION


命名法

MODIFY NUMBER
B:WITH BOSS
モティアイ番号
B:ホス有

CONNECTOR HEIGHT
B: STANDARD TYPE
製品高さ
B: 標準タイプ

CONTACT AREA GOLD PLATING THICKNESS
A: GOLD (0.1 μm MIN)
接触部金メッキ厚
A: 金メッキ厚0.1 μm 以上

TERMINATION STYLE V:SMT、STRAIGHT TYPE、WITH HOLD DOWN
結線形態 V:SMT、ストレートタイプ、ホルダ有



2. THERE IS A BOSS IN THE INSULATOR OF THIS PRODUCT.
3. THE COPLANARITY OF CONTACT AND HOLD DOWN SHALL BE 0.1 mm MAXIMUM.
4. PRODUCTION LOT NUMBER IS MARKED ON THE INSULATOR.
5. THE DIMENSION BETWEEN THE SUBSTRATE IS DEPEND ON COMBINATIONS OF CONNECTOR. REFER TO "JACS-11300"
6. IT IS RECOMMENDED TO USE AT LEAST 2 SPACERS MOUNTED DIAGONALLY ABOUT THE CONNECTOR TO FIX THE BOARDS. THE SPACERS SHOULD BE THE SAME HEIGHT AS THE DIMENSIONAL RANGE BETWEEN THE SUBSTRATES.

NOTE. 4 (EX.)
注. 4 (例)

* 2 0 7 1 0 *	PRODUCTION DIVISION SETTING CODE 生産部門設定コード
---------------	---

PRODUCT DAY (2 DIGITS NUMBER)
生産日(数字2桁)

MONTH (1 TO 9 FOR JAN. TO SEPT. RESPECTIVELY, OCT.=0 NOV.=X DEC.=Y)
生産月 (1月=1, 2月=2, ..., 10月=0, 11月=X, 12月=Y)

YEAR (LAST 2 DIGITS)
西暦年号の末尾2桁

MANUFACTURER CODE
組立部門識別コード

注 1. 「可動インシュレータ」は、X方向、Y方向に各々±0.5mm可動する。
2. 本製品のインシュレータにはボスがある。
3. 定盤にのせた状態でコンタクト及びホルドダウンのコプラナリティは0.1mm以下とする。
4. 図示の位置にロック番号を表示する。
5. 基板間の寸法はコンタクトの組合せによって異なる。「JACS-11300」参照願います。
6. スペーサーをコンタクトの対角位置に2つ以上取付け、基板に固定する方法を推奨する。
その場合スペーサーは、基板間の寸法範囲内で同一高さとする。

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11300 JAHL-11300		第1版 (ORIGINAL DATE) 10/JUL/2020		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) MA01		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR. 担当 CHK. S. AOKI		名称 (TITLE) MA01F***VABB		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ23188	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD. 承認 APPD. H. OBIKANE		質量 (MASS)			
単位 (UNIT) : mm									

JAЕ Connector DIV. Proprietary. Copyright(C) 2020. Japan Aviation Electronics Industry, LTD.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MA01F040VABBR300](#)