



SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283

RECEPTACLE

CONTACT



注文コードORDERING CODE

60 8283 XXXX XX 808

形状 TYPE


形状

型番	形状	適用工具	被覆外型	適用電線範囲
0513 30	キャリアカット状	手動工具	φ 1.3Max.	#24~30
0513 99	連鎖鎖	圧着機		#24~30
3513 30	キャリアカット状	手動工具		#22~26
3513 99	連鎖鎖	圧着機		#22~26
2513 99	連鎖鎖	圧着機	φ 1.0Max.	#32

TYPE

Part Number	Type	Application Tooling	Insulation Diameter	Wire Size
0513 30	Loose	Crimping Pliers	φ 1.3Max.	#24~30
0513 99	Chain	Crimping Machine		#24~30
3513 30	Loose	Crimping Pliers		#22~26
3513 99	Chain	Crimping Machine		#22~26
2513 99	Chain	Crimping Machine	φ 1.0Max.	#32

RECEPTACLE HOUSING








ロック付 2~12極
With Lock 2~12 Contacts

ロックなし 13~16極
Without Lock 13~16 Contacts

4~16極
リブ2個
4~16 Contacts
With 2 Ribs

3極
リブ1個
3 Contacts
With 1 Rib

2極
リブ1個
2 Contacts
With 1 Rib



Dimensions inches/mm

カラーCOLOR

000 : 自然色(白) NATURAL (WHITE)

001 : 黒 BLACK

002 : 赤 RED

003 : 黄 YELLOW

★16極は自然色のみ 16P : NATURAL ONLY

極数 NUMBER OF CONTACTS

極数	A	B	C
02	2	5.8	
03	4	7.8	
04	6	9.8	2.8
05	8	11.8	4.8
06	10	13.8	6.8
07	12	15.8	8.8
08	14	17.8	10.8
09	16	19.8	12.8
10	18	21.8	14.8
11	20	23.8	16.8
12	22	25.8	18.8
13	24	27.8	20.8
14	26	29.8	22.8
15	28	31.8	24.8
16	30	33.8	26.8

A=2×(極数-1)
B=2×(極数-1)+3.8
C=2×(極数-1)-3.2
A=2×(NO. OF CONTACTS-1)
B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8
C=2×(NO. OF CONTACTS-1)-3.2

注文コードORDERING CODE

60 8283 3XX8 45 XXX

極数
NUMBER OF CONTACTS


カラー
COLOR

SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283

PLUG
STRAIGHT



嵌合状態図
(Mating
Condition)

P.Cボード穴寸法 適用基板厚1.2~1.6mm
P.C. BOARD THROUGH HOLE DIMENSION t=1.2~1.6mm

※16極は一部形状が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業マンへお問い合わせ下さい。

As16P have difference of Insulator shape compare with another positions, please ask to our sales person about detail issue.

基板穴径 P.W.B HOLE	
E	
パンチ穴 PUNCH HOLE	ドリル穴 D.RILL HOLE
0.7 ^{+0.1}	0.8 ^{+0.1}



極 数 NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	マガジン 収納数 (個) NO. OF MAGAZINE PACKAGING (UNITS)
02	2	5.8	5	82
03	4	7.8	7	60
04	6	9.8	9	48
05	8	11.8	11	40
06	10	13.8	13	34
07	12	15.8	15	29
08	14	17.8	17	26
09	16	19.8	19	23
10	18	21.8	21	21
11	20	23.8	23	19
12	22	25.8	25	18
13	24	27.8	27	17
14	26	29.8	29	16
15	28	31.8	31	15
16	30	33.8	33	—

カラーCOLOR

000：自然色(白) NATURAL (WHITE)

001：黒 BLACK

002：赤 RED

003：黄 YELLOW

★16極は自然色のみ 16P：NATURAL ONLY

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX 1X 00 XXX +

極数
NUMBER OF CONTACTS
プラグアセンブリ
PLUG ASSEMBLY
2.ストレート STRAIGHT
4.ストレート16極 STRAIGHT : 16 CONTACTS

カラー
COLOR


A=2×(極数-1) A=2×(NO. OF CONTACTS-1)
B=2×(極数-1)+3.8 B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8
C=2×(極数-1)+3 C=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283 PLUG RIGHT ANGLE



※16極は一部形状が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業マンへお問い合わせ下さい。

As 16P have difference of Insulator shape compare with another positions, please ask to our sales person about detail issue.

基板穴径 P.W.B HOLE	
E	パンチ穴 PUNCH HOLE
0.7 ^{+0.1} _{-0.0}	0.8 ^{+0.1} _{-0.0}



カラーCOLOR

000: 自然色(白) NATURAL (WHITE)

001: 黒 BLACK

002: 赤 RED

003: 黄 YELLOW

★16極は自然色のみ 16P: NATURAL ONLY

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX 1X 00 XXX+

極数
NUMBER OF CONTACTS
プラグアセンブリ
PLUG ASSEMBLY
1. ライトアングル RIGHT ANGLE
3. ライトアングル16極 RIGHT ANGLE: 16 CONTACTS

カラー
COLOR

※ 16極は、10となります。
ONLY 16CONTACTS=10
EXAMPLE 00 8283 1613 10 000

極数 NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	マガジン 収納数(個) NO. OF MAGAZINE PACKAGING (UNITS)
02	2	5.8	5	85
03	4	7.8	7	65
04	6	9.8	9	52
05	8	11.8	11	43
06	10	13.8	13	36
07	12	15.8	15	32
08	14	17.8	17	28
09	16	19.8	19	25
10	18	21.8	21	23
11	20	23.8	23	21
12	22	25.8	25	20
13	24	27.8	27	18
14	26	29.8	29	17
15	28	31.8	31	16
16	30	34.4	33	—


A=2×(極数-1) A=2×(NO. OF CONTACTS-1)
B=2×(極数-1)+3.8 B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8
C=2×(極数-1)+3 C=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3

SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283

I.D.C.
RECEPTACLE



適用電線範囲 APPLICABLE WIRE SIZES

電線サイズ (AWG) WIRE SIZE	電線ULスタイル UL STYLE	絶縁被覆外径 INSULATION DIAMETER	備考 NOTES
AWG#28	1061	0.95±0.05mm	燃り線 (STRADLE) 燃り線および銅コート線 STRADLE AND TIN OVER STRADLE
	1571	0.90±0.05mm	
	2824	0.95±0.05mm	
	3443	0.90±0.05mm	
AWG#26	1061	1.00±0.05mm	燃り線 (STRADLE)
	1571		

注文コード ORDERING CODE

00 8283 XX70 00 808 L

極数
NUMBER OF CONTACTS

メッキコード MATERIAL CODE
808 : スズメッキ TIN-LEAD

極数 NO. OF CONTACTS	A	B	C	LOCK ○WITH ×WITHOUT	リブの位置 Pos. OF RIB
02	6	2	—	○	1と2極間 BETWEEN 1 AND 2
03	8	4	—	○	2極の位置 POS. OF 2
04	10	6	2.8	○	1と2.3と4極間 BETWEEN 1 AND 2.3AND 4
05	12	8	4.8	○	1と2.4と5極間 BETWEEN 1 AND 2.4AND 5
06	14	10	6.8	○	1と2.5と6極間 BETWEEN 1 AND 2.5AND 6
07	16	12	8.8	○	1と2.6と7極間 BETWEEN 1 AND 2.6AND 7
08	18	14	10.8	○	1と2.7と8極間 BETWEEN 1 AND 2.7AND 8
09	20	16	12.8	○	1と2.8と9極間 BETWEEN 1 AND 2.8AND 9
10	22	18	14.8	○	1と2.9と10極間 BETWEEN 1 AND 2.9AND 10
11	24	20	16.8	×	1と2.10と11極間 BETWEEN 1AND 2.10AND 11
12	26	22	18.8	×	1と2.11と12極間 BETWEEN 1AND 2.11AND 12
13	28	24	20.8	×	1と2.12と13極間 BETWEEN 1AND 2.12AND 13

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

KYOCERA AVX:

608283051399808	608283302845000	608283316845000	608283351399808	608283310845000
008283021200000+	008283041200000	608283051399808+	608283316845000+	608283306845000
008283081200000+	008283061200000	008283041200000+	008283031200000+	008283161310000+
008283021100000+	008283031100000+	008283161400000+	008283081100000+	60-8283-3038-45-000+
008283026200001+	008283031100002+	008283136200001+	008283151200001+	008283116200000+
008283121200003+	008283136200003+	008283151200002+	008283086100003+	008283086200000+
008283086200001+	008283091200002+	008283131100001+	008283131100002+	008283136200002+
008283086100002+	008283091200000+	008283091200003+	008283097000808L	008283071200002+
008283081100001+	008283081100002+	008283026100000+	008283026100001+	008283051100001+
008283051100003+	008283056100001+	008283056100000+	008283056100002+	008283066290002
008283077000808L	008283151100000+	008283151100002+	008283156200000+	008283036200003+
008283041200002+	008283121100002+	008283126200002+	008283126200003+	008283131200000+
008283131200001+	008283091100002+	008283096100003+	008283101200000+	008283106200001+
008283106200002+	008283136200000+	008283137000808L	008283146200000+	008283151100003+
008283101100003+	008283101200002+	008283106100003+	008283111100001+	008283126100000+
008283131200002+	008283131200003+	008283141100003+	008283151100001+	008283101100001+
008283141200001+	008283146200001+	008283126200000+	008283151200000+	008283117000808L
008283121200002+	008283131100000+	008283131100003+	008283141200003+	008283106100000+
008283111100003+	008283116100003+	008283116200001+	008283116200002+	008283116200003+
008283126290001	008283141100000+	008283146100000+	008283151200003+	008283096290000