





1. 材料(MATERIAL)  
ウェハー：ポリアミド, UL94V-0  
WAFER: POLYAMIDE, UL94V-0  
ピン: □0.635 黄銅  
ニッケル下地: 2micro-meter MIN. 金めっき: 0.35micro-meter MIN.  
PIN: □0.635 BRASS  
NICKEL: 2micro-meter MIN. Au PLATING: 0.35micro-meter MIN.
- △ 2. 全極数が偶数の場合のみ適用。  
APPLY FOR EVEN CIRCUITS PRODUCT ONLY.
3. 本図面はSD-5046-NAG REV-Fの再作成図面です。  
THIS DOCUMENT HAS BEEN RE-DRAWING BASED ON SD-5046-NAG, REV-F.



|                 |    |              |            |          |
|-----------------|----|--------------|------------|----------|
| DOCUMENT STATUS | P1 | RELEASE DATE | 2019/06/21 | 09:15:07 |
|-----------------|----|--------------|------------|----------|





(公差非累積)  
2.5±0.1  
(ピッチ)



NOTES:

1. そり長は長さ25.4に対して0.2MAX.
2. 材料  
ウエハー: 66ナイロン, UL94V-0  
ピン: 0.635 黄銅  
ニッケル下地: 2µm MIN.  
金メッキ: 0.35µm MIN.

△ 全極数が偶数の場合のみ適用



|      |      |            |           |    |
|------|------|------------|-----------|----|
| 49.5 | 47.5 | 22-12-1202 | 5046-20AG | 20 |
| 47   | 45   | -1192      | -19AG     | 19 |
| 44.5 | 42.5 | -1182      | -18AG     | 18 |
| 42   | 40   | -1172      | -17AG     | 17 |
| 39.5 | 37.5 | -1162      | -16AG     | 16 |
| 37   | 35   | -1152      | -15AG     | 15 |
| 34.5 | 32.5 | -1142      | -14AG     | 14 |
| 32   | 30   | -1132      | -13AG     | 13 |
| 29.5 | 27.5 | -1122      | -12AG     | 12 |
| 27   | 25   | -1112      | -11AG     | 11 |
| 24.5 | 22.5 | -1102      | -10AG     | 10 |
| 22   | 20   | -1092      | -09AG     | 9  |
| 19.5 | 17.5 | -1082      | -08AG     | 8  |
| 17   | 15   | -1072      | -07AG     | 7  |
| 14.5 | 12.5 | -1062      | -06AG     | 6  |
| 12   | 10   | -1052      | -05AG     | 5  |
| 9.5  | 7.5  | -1042      | -04AG     | 4  |
| 7    | 5    | -1032      | -03AG     | 3  |
| 4.5  | 2.5  | 22-12-1022 | 5046-02AG | 2  |
| (B)  | A    | EDP NO.    | ENG.NO.   | 極数 |

| 角度                      | ANGLE      | ±3°   |
|-------------------------|------------|-------|
| 30以上                    | OVER       | ±0.3  |
| 10以上 30未満               | OVER UNDER | ±0.25 |
| 10未満                    | UNDER      | ±0.2  |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES |            |       |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 材料 MATERIAL                 | 図中参照                          |
| 仕上げ FINISH                  | —                             |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE           | —                             |
| 被覆外径 INS. RANGE             | —                             |
| DRAWN BY 90/3/23 Y.MIZUNO   | CHK'D BY 92/10/21 M.FUKUSHIMA |
| APP'D BY 92/10/21 M.ENOMOTO | 尺度 SCALE 5-1                  |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.<br>日本モレックス株式会社    |          |
| EDP. NO.<br>22-12-1**2                       | REV<br>F |
| ENG. NO.<br>SD-5046-NAG                      |          |
| TITLE 名称<br>KK2.5 RIGHT ANGLE<br>WAFER ASS'Y |          |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Molex:](#)

[22-12-1032](#)