

# High Power Infrared Emitter (850 nm)

## IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung

### Version 1.1 / gemäß: OS-PCN-2009-021-A2

---

#### SFH 4255



#### Features:

- High Power Infrared LED
- Short switching times

#### Applications

- Infrared Illumination for cameras
- IR data transmission
- Sensor technology

#### Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

#### Besondere Merkmale:

- Infrarot LED mit sehr hoher Ausgangsleistung
- Kurze Schaltzeiten

#### Anwendungen

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- IR Datenübertragung
- Sensorik

#### Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

#### Ordering Information

##### Bestellinformation

Type: Typ:	Radiant Intensity Strahlstärke $I_E = 100 \text{ mA}$ , $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_e$ [mW/sr]	Ordering Code Bestellnummer
SFH 4255	20 ( $\geq 10$ )	Q65110A2467

Note: Measured at a solid angle of  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

**Maximum Ratings** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Grenzwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	°C
Reverse voltage Sperrspannung	$V_R$	5	V
Forward current Durchlassstrom	$I_F$	100	mA
Surge current Stoßstrom ( $t_p = 200\text{ }\mu\text{s}$ , $D = 0$ )	$I_{FSM}$	1	A
Total power dissipation Verlustleistung	$P_{tot}$	180	mW
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ ESDA/ JEDEC JS-001 - HBM)	$V_{ESD}$	2	kV
Thermal resistance junction - ambient <sup>1) page 11</sup> Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung <small>1) Seite 11</small>	$R_{thJA}$	450	K / W
Thermal resistance junction - soldering point <sup>2) page 11</sup> Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle <sup>2) Seite 11</sup>	$R_{thJS}$	200	K / W

**Characteristics** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ( $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	(typ) $\lambda_{peak}$	860	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ( $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	(typ) $\lambda_{centroid}$	850	nm
Spectral bandwidth at 50% of $I_{max}$ Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{max}$ ( $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ )	(typ) $\Delta\lambda$	30	nm

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Half angle Halbwinkel (typ)	$\phi$	$\pm 60$	$^{\circ}$
Active chip area Aktive Chipfläche (typ)	A	0.09	mm <sup>2</sup>
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche (typ)	L x W	0.3 x 0.3	mm x mm
Rise and fall time of $I_e$ ( 10% and 90% of $I_{e\max}$ ) Schaltzeit von $I_e$ ( 10% und 90% von $I_{e\max}$ ) ( $I_F = 100$ mA, $R_L = 50$ $\Omega$ ) (typ)	$t_r, t_f$	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms) (typ (max))	$V_F$	1.5 ( $\leq 1.8$ )	V
Forward voltage Durchlassspannung ( $I_F = 1$ A, $t_p = 100$ $\mu$ s) (typ (max))	$V_F$	2.4 ( $\leq 3$ )	V
Reverse current Sperrstrom ( $V_R = 5$ V) (typ (max))	$I_R$	not designed for reverse operation	$\mu$ A
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ( $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms) (typ)	$\Phi_e$	60	mW
Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ ( $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms) (typ)	$TC_I$	-0.5	% / K
Temperature coefficient of $V_F$ Temperaturkoeffizient von $V_F$ ( $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms) (typ)	$TC_V$	-0.7	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ( $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms) (typ)	$TC_\lambda$	0.3	nm / K

Grouping ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

Gruppierung



Group Gruppe	Min Radiant Intensity Min Strahlstärke $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_{e, \min}$ [mW / sr]	Max Radiant Intensity Max Strahlstärke $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_{e, \max}$ [mW / sr]	Typ Radiant Intensity Typ Strahlstärke $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 25\text{ }\mu\text{s}$ $I_{e, \text{typ}}$ [mW / sr]
SFH 4255-R	10	20	120
SFH 4255-S	16	32	190

Note: measured at a solid angle of  $\Omega = 0.01\text{ sr}$

Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01\text{ sr}$


Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).

Relative Spectral Emission <sup>3) page 11</sup>Relative spektrale Emission <sup>3) Seite 11</sup> $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$ ,  $T_A = 25\text{ °C}$ Radiant Intensity <sup>3) page 11</sup>Strahlstärke <sup>3) Seite 11</sup> $I_e / I_e(100\text{ mA}) = f(I_F)$ , single pulse,  $t_p = 25\text{ }\mu\text{s}$ , $T_A = 25\text{ °C}$ 

**Max. Permissible Forward Current**

**Max. zulässiger Durchlassstrom**


$I_F = f(T_A)$ ,  $R_{thJA} = 450 \text{ K/W}$



**Forward Current** <sup>3) page 11</sup>

**Durchlassstrom** <sup>3) Seite 11</sup>


$I_F = f(V_F)$ , single pulse,  $t_p = 100 \mu\text{s}$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$



**Permissible Pulse Handling Capability**

**Zulässige Pulsbelastbarkeit**


$I_F = f(t_p)$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , duty cycle  $D = \text{parameter}$




Radiation Characteristics <sup>3)</sup> page 11

Abstrahlcharakteristik <sup>3)</sup> Seite 11

$I_{rel} = f(\varphi)$




Package Outline  
Maßzeichnung




GPLY6880

Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Package	SIDELED, clear resin
Gehäuse	SIDELED, klarer Verguss
Method of Taping Gurtung	



Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

**Recommended Solder Pad  
Empfohlenes Lötpadding**

OHLPY965


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).



## Reflow Soldering Profile

## Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



Profil-Charakteristik Profile Feature	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Einheit Unit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up Rate to Preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time $t_S$ $T_{Smin}$ to $T_{Smax}$	$t_S$	60	100	120	s
Ramp-up Rate to Peak*) $T_{Smax}$ to $T_P$			2	3	K/s
Liquidus Temperature	$T_L$	217			°C
Time above Liquidus temperature	$t_L$		80	100	s
Peak Temperature	$T_P$		245	250	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	$t_p$	10	20	30	s
Ramp-down Rate* $T_P$ to 100 °C			3	4	K/s
Time 25 °C to $T_P$				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

\* slope calculation  $DT/Dt$ :  $Dt$  max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

## Disclaimer

### Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

### Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components\* may only be used in life-support devices\*\* or systems with the express written approval of OSRAM OS.

\*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

\*\*) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

## Disclaimer

### Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

### Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

### Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile\* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen\*\* nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

\*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

\*\*) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

## Glossary

- 1) **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm<sup>2</sup> each
- 2) **Thermal resistance:** junction -soldering point, mounted on metal block
- 3) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

## Glossar

- 1) **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm<sup>2</sup>
- 2) **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Lötstelle, bei Montage auf Metall-Block
- 3) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com) © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Osram Opto Semiconductor:](#)

[SFH 4255-Z](#)