

"Hook and Loop" borrelåsstrips

Den omfattende serien med "hook and loop" borrelåsstrips gir pålitelighet ved å beskytte mot overstrømming av høyttelses fiber- og kobberkabler. Disse borrelåsstripsene kan justeres, åpnes og brukes om igjen for å gi effektiv støtte for hyppige flyttinger, tillegg og endringer (MAC-er). Et bredt utvalg av design, størrelser og farger gir fleksibilitet og et estetisk utseende.



Nøkkelegenskaper

Fordeler


"Hook and loop" med mykt materiale	Pålitelighet – Sikker og effektiv bunting av kabler samtidig som man bevarer nettverkets dataintegritet ved å beskyttet mot overstrømming. Minimal installasjonstid. Ingen verktøy nødvendig.
Design som åpnes enkelt	Skalerbarhet – Kan justeres, åpnes og brukes om igjen for å muliggjøre hyppige flyttinger, tillegg og endringer (MAC-er). Dette støtter endrede behov for utstyr og kabling for å sikre fremtidig vekst. Støtter rask distribusjon.
Et bredt utvalg av design, størrelser og farger	Estetikk – Gir designfleksibilitet og et profesjonelt, helhetlig utseende.
Plenumgodkjente utforminger	UL-klassifiserte borrelåsstrips som trygt kan brukes i ventilasjonsrom iht. NEC, avsnitt 300-22 (C) og (D).
Forhåndskuttede, perforerte eller kontinuerlige rullebånd	Kan tilpasses individuelle behov.
Stort produktutvalg	Støtter mange bruksområder. Gir maksimal installasjonsfleksibilitet.



Tak-Ty® borrelåsteip
Spor som muliggjør forhåndsbunting



Tak-Ty® stripsbånd
Ruller perforert i praktiske strips på 152, 203 eller 305 mm



Tak-Ty® strips i stabel
Eliminerer behov for kutting og oppsamling strips på 178 mm (100 stk.)



Tak-Ty®-ruller
Lengder: 4,6 og 22,9 m kan kuttes til hvilken som helst lengde



Tak-Ty® borrelås på rull – plenumgodkjente
UL-klassifisert løkke- og stripsutforming



Ultra-Cinch™-bånd
Strammering gir ekstra styrke



Tak-Tape™-ruller
Generell festeanordning

Tak-Ty® Hook & Loop borrelåsstrips

- Mykt materiale av førsteklasses kvalitet, som er sikkert å bruke på høyttelseskabler.
- Kan justeres, åpnes og brukes om igjen hundrevis av ganger.
- Bredt utvalg av solide utforminger og mange størrelser.
- Utvalgte bånd som er UL-klassifiserte for bruk i ventilasjonsrom eller ventilasjonsrom (som hulrom over nedforede tak og under gulv) iht. NEC, avsnitt 300-22 (C) og (D). Brannfareklassifisering: UL 94V-2.
- Leveres i mange ulike farger. Se fargedigrammet på side 4.



Anvendelse i rack X-Out
for linseskruer nr. 10
Borrelåsteip: HLT2I-X0



Finnes i åtte farger

Bestillingsinformasjon



Anvendelse under tak
Kontinuerlige ruller
HLS-15R6



Praktisk pakke (100 stk.)
HLB2S-C0



Under gulvet (bruk i ventilasjonsrom)
HLSP3S-X12
HLTP3I-X12



Anvendelse i rack
Kontinuerlige ruller
HLS-15R10, HLS-15R6

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. bunt diam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	Mm	Mm	Mm	N		

Borrelåsteip – Spor som muliggjør forhåndsbunting. X-Out kan brukes med linseskruer nr. 10

HLT2I-X0*	203,0	12,7	49,0	178	10	100
HLT3I-X0*	305,0	12,7	81,0	178	10	100

*Storpakke med 1000 bånd per rull tilgjengelig (HLT2I-M0 og HLT3I-M0).
Kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

UL-klassifisert borrelåsteip (rødbrun) for bruk i ventilasjonsrom

HLTP2I-X12	203,0	12,7	49,0	178	10	100
HLTP3I-X12	305,0	12,7	81,0	178	10	100

UL-klassifisert borrelåsteip (svart) for bruk i ventilasjonsrom

HLTP2I-X0	203,0	12,7	49,0	178	10	100
HLTP3I-X0	305,0	12,7	81,0	178	10	100

Stripsbånd – perforert i praktiske strips på 152, 305 og 457 mm

HLS1.5S-X0*	152,0	19,1	38,0	222	10	100
HLS3S-X0*	305,0	19,1	81,0	222	10	100
HLS5S-X0*	457,0	19,1	127,0	222	10	100

Stablede stripsbånd – eliminerer behovet for å kutte bånd i lengder og samle dem for hver jobb. Avrundede kanter for sikker installasjon – 100 stk.

HLB2S-C0*	178,0	19,1	41	222	1	10
------------------	-------	------	----	-----	---	----

UL-klassifiserte stripsbånd (rødbrune) for bruk i ventilasjonsrom

HLSP1.5S-X12	152,0	19,1	38,0	222	10	100
HLSP3S-X12	305,0	19,1	81,0	222	10	100
HLSP5S-X12	457,0	19,1	127,0	222	10	100

UL-klassifiserte stripsbånd (svarte) for bruk i ventilasjonsrom

HLSP1.5S-X0	152,0	19,1	38,0	222	10	100
HLSP3S-X0	305,0	19,1	81,0	222	10	100
HLSP5S-X0	457,0	19,1	127,0	222	10	100

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. bunt diam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	m	mm	mm	N		

Kontinuerlige ruller – Lengder på 4,6 og 22,9 m – kan kuttes til ønsket lengde for å eliminere spill

HLM-15R0*	4,6	8,4	Varierer	178	1	10
HLS-15R0*	4,6	19,1	Varierer	222	1	10
HLS-75R0*	22,9	19,1	Varierer	222	1	10

*Når du bestiller farger, bytt ut 0 (svart) med 2 (rød), 3 (oransje), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå), 10 (hvit). Se også fargedigrammet på side 4.

‡Minimum 50,8 mm overlappning nødvendig for å oppnå klassifisert løkke-strekkfasthet.

Ultra-Cinch™ Hook & Loop borrelåsstrips

- Mykt materiale av førsteklasses kvalitet, som er sikkert å bruke på høyttelseskabler.
- Kan justeres, åpnes og brukes om igjen mange ganger.
- Unikt materiale med "hook and loop" på samme side gjør det mulig for brukeren å feste bunter med flere diametere, inkludert bunter med mindre diametere.
- Lavprofilert, konturert stramming gir ekstra styrke og buntstramming, samtidig som den samlede buntstørrelsen reduseres.
- Maljeutformingen gir styrke og sikrer pålitelig installasjon som motstår uttrekking når kabler bntes og monteres i kabinetter.
- Avsmalnende spiss gir enkel, problemfri føring.
- Leveres i mange ulike farger. Se fargedigrammet på side 4.



Finnes i tre utforminger med åtte farger



Borrelåsstrips på bunt
UCT3S-X0

Utforminger		
Borrelåsstrips (UCT)	Borrelåsstrips – sentermontert malje (UGTC)	Borrelåsstrips – endemontert malje (UGTE)

Bestillingsinformasjon



Borrelåsstrips festet på rack
UGCTC3S-X0




Borrelåsstrips festet i kabinett
UGCTC3S-X10

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. bunt diam.	Min. løkke-strekkfasthet†	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	mm	mm	mm	N		
Borrelåsstrips						
UCT3S-X0*	305,0	21,6	76,0	222	10	100
UCT5S-X0*	457,0	21,6	127,0	222	10	100
Borrelåsstrips – sentermontert malje – bunten sentrerer over festepunktet						
UGCTCV1.5S-X0■	190,0	21,6	38,0	222	10	100
UGCTC3S-X0*	305,0	21,6	76,0	222	10	100
UGCTC5S-X0*	457,0	21,6	127,0	222	10	100
■UL 94V-2-klassifisert materiale.						
Borrelåsstrips – endemontert malje – bunten forskyves vekk fra festepunktet						
UGTE3S-X0*	305,0	21,6	76,0	222	10	100
UGTE5S-X0*	475,0	21,6	127,0	222	10	100

■UL 94V-2-klassifisert materiale.

*Når du bestiller farger for ovennevnte borrelåsstrips (inkludert senter- og endemonterte maljebånd), bytt ut 0 (svart) med 2 (rød), 3 (oransje), 4 (gul), 5 (grønn), 6 (blå), 10 (hvit). Se også fargedigrammet på side 4.
†Minimum 50,8 mm overlappning nødvendig for å oppnå klassifisert løkkestrekkfasthet.



Delenummer	Artikkelbeskrivelse	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
Flathodet skruer for borrelåsstrips med malje			
UCTGS1224-X	12-24 UNC x 5/8" flathodet stjerneskrue.	10	100
UCTGSM5-X	M5 x 16 mm flathodet stjerneskrue.	10	100
UCTGSM6-X	M6 x 16 mm flathodet stjerneskrue.	10	100

Tak-Tape™ ruller med Hook & Loop borrelåsstrips

- Sterkt, lavprofilert, fleksibelt materiale. Trygt å bruke på høyttelses kabler.
- Kan justeres, åpnes og brukes om igjen.
- Kostnadseffektivt for generell bunting.
- Kontinuerlige ruller kan enkelt kuttes i ønsket størrelse.
- Etterlater ingen reststoffer.
- Finnes i svart.



Praktisk emballasje



TTS-35RX0

Delenummer	Lengde	Bredde	Maks. bunt diam.	Min. løkke-strekkfasthet‡	Pakkebeskrivelse	Std. ant. i pk.	Std. ant. i kart.
	mm	mm	mm	N			
TTS-20R0	6,1	19,1	Varierer	178	En rull på 6,1 m i gjenbrukbar plastemballasje.	1	10
TTS-35R3-0	10,7	19,1	Varierer	178	En pakke med tre ruller på 10,7 m, pakket i krympeplast.	1	10
TTS-35RX0	10,7	19,1	Varierer	178	En pakke med ti ruller på 10,7 m, pakket i krympeplast. Inkluderer Panduit-kutter.	1	10
TTS-75R0	22,9	19,1	Varierer	178	En rull på 22,9 m	1	10

‡Minimum 50,8 mm overlapping nødvendig for å oppnå klassifisert løkkestrekkfasthet.

Fargedigram for "Hook and Loop" borrelåsstrips

	Svart	Rød	Oransje	Gul	Grønn	Blå	Grå	Hvit	Rødbrun
Artikkelprefiks	0	2	3	4	5	6	8	10	12
HLT, HLS, HLM, HLB, UCT, UGCTC, UGCTE	●	●	●	●	●	●	●	○	
HLTP, HLSP (Plenum)	●								●
TTS, UGCTCV1.5S-X0	●								

GLOBALE DATTERSELSKAPER OG SALGSKONTORER

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Telefon: 800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
London, Storbritannia
cs-emea@panduit.com
Telefon: 44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Republikken Singapore
cs-ap@panduit.com
Telefon: 65.6305.7575

PANDUIT JAPAN
Tokyo, Japan
cs-japan@panduit.com
Telefon: 81.3.6863.6000

PANDUIT LATIN-AMERIKA
Guadalajara, Mexico
cs-la@panduit.com
Telefon: 52.33.3777.6000

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Victoria, Australia
cs-aus@panduit.com
Telefon: 61.3.9794.9020

Gå til www.panduit.com/warranty for en kopi av Panduits produktgarantier.

PANDUIT®

For mer informasjon
Gå til www.panduit.com
Kontakt kundeservice via e-post: cs@panduit.com
eller via telefon: 800.777.3300

©2014 Panduit Corp.
MED ENERETT.
CTCB45--WW-NO
Erstatter WW-CTCB42
5/2014

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Panduit:

[HLSP1.5S-X0](#) [HLSP5S-X0](#) [HLSP3S-X0](#) [HLS1.5S-X0](#) [HLS5S-X0](#) [HLTP3I-X0](#) [TTS-35R3-0](#) [HLSP1.5S-X12](#)
[HLSP5S-X12](#) [HLTP2I-X12](#) [HLT2I-X10](#) [HLT2I-X4](#) [HLT2I-X5](#) [HLT3I-X5](#) [HLT3I-X6](#) [UCT5S-X0](#) [UCT5S-X6](#)
[UGCTC3S-X0](#) [UGCTC3S-X2](#) [UGCTC5S-X0](#) [UGCTE3S-X2](#) [HLM-15R6](#) [HLB2S-C10](#) [HLM-15R5](#) [HLS3S-X4](#) [HLS-](#)
[75R6](#) [HLS3S-X8](#) [HLM-15R8](#) [HLM-15R3](#) [HLS5S-X3](#) [HLS3S-X6](#) [HLT2I-M0](#) [HLT3I-X3](#) [HLS5S-X4](#) [HLT3I-X10](#)
[UGCTC3S-X5](#) [UGCTC5S-X2](#) [UGCTC5S-X4](#) [UGCTC5S-X5](#) [UCT3S-X2](#) [UGCTE5S-X10](#) [UGCTE5S-X2](#) [UGCTE5S-](#)
[X6](#)