


D



C

B

A



G-G



NOTES:

Bemerkungen:

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- 2 PACKAGING: BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND SHIPPING BOX
Verpackung: Schuettgut in Folienbeutel und Versandkarton
- 3 SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung

D

C

B

A

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
4	PRODUCT-SPEC . 108-94297 Produkt-Spez.
5	APPLICATION-SPEC . 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

0-2177058-1	INSULATION INSERT 8MM HV,180 DEG Isolierungseinsatz 8mm HV, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5% - 4% BATCH PN 0-1573806-1	3.57	1.36	4.86	ORANGE SIM. RAL 2003
TE-PART-NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	VOLUME [cm ³]	DENSITY [g/cm ³]	WEIGHT [g]	COLOUR



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12		TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN I.Salman 19MAY2011 CHK U.Hoeppepner 20MAY2011 APVD D.H. Yu 20MAY2011		NAME	
DIMENSIONS: MASSE IN HEIßEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±		ANGLES/WINKEL ±° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	
MATERIAL		WEIGHT GEWICHT		RESTRICTED TO NUR FÜR	
-		-		-	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 1 OF VON 2	
				REV C	

D



C

B

A



G-G



DISCONTINUED

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
4	PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produkt-Spez.
5	APPLICATION-SPEC. 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

9-2177058-1	2	INSULATION INSERT 8MM HV,180 DEG Isolierungseinsatz 8mm HV, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5% - 4% BATCH PN 0-4573806-1	3.54	1.36	4.81	ORANGE RAL 2003
TE-PART-NO.	REV	DESCRIPTION	MATERIAL	VOLUME [cm ³]	DENSITY [g/cm ³]	WEIGHT [g]	COLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.	
PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12	TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTQUELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.	
DIMENSIONS: MASSE IN HEITEN: [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN:
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±
MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE
-	-

TE Connectivity	
NAME INSULATION INSERT 8MM HV,180 DEG Isolierungseinsatz 8mm HV, 180 Grad	
SIZE A2	CAGE CODE 00779
DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2177058	RESTRICTED TO NUR FÜR -
SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 2 OF VON 2
Customer Drawing / KUNDENZEICHNUNG	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2177058-1](#)