

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION



COPYRIGHT

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

B




REVISED

FJB0-0166-03



11MAR03

H.H

T.K



SECT "A" - "A"



SECT "B" - "B"

注記



材料 : 銅合金



仕上げ : 材料めっき

全面ニッケル下地めっきの上に

接触部 : 金めっき

圧着部 : 半田めっき



仕上げ : 全面めっき



仕上げ : 材料めっき

全面ニッケル下地めっきの上に

接触部 : 金めっき

圧着部 : めっき



5. 使用コネクタ型番 : X-179323-X, X-179312-X



一般公差

10以下 : ±0.2

10を越え 30以下 : ±0.25

30を越え 100以下 : ±0.3

角度 : ±3°

NOTES:



MATERIAL : COPPER ALLOY.



FINISH : PRE-PLATED

NICKEL PL ALL OVER

CONTACT AREA : GOLD PL.

BARREL AREA : TIN-LEAD PL.



FINISH : TIN PL ALL OVER.



FINISH : PRE-PLATED

NICKEL PL ALL OVER

CONTACT AREA : GOLD PL.

BARREL AREA : TIN PL.



5. USED CONNECTOR P/N : X-179323-X, X-179312-X



GENERAL TOLERANCE

10 ≧ : ±0.2

30 ≧ >10 : ±0.25

100 ≧ >30 : ±0.3

ANGLES : ±3°



179317-4



1-179317-2



179317-2

仕上

P/N

FINISH

WIRE RANGE

適合電線断面積

0.2~0.5mm² (AWG20~24)

INSULATION DIA

被覆外径

φ 1.4~2.6 mm

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

K.IINO

28OCT98

CHK

J.TANIGAWA

28OCT98

APVD

S.KUBOUCHI

28OCT98

PRODUCT SPEC

製品規格


APPLICATION SPEC

取付適用規格

114-5182

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
単位 : 概
MMTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL

材料



FINISH

仕上



WIRE RANGE

適合電線断面積

0.2~0.5mm² (AWG20~24)

INSULATION DIA

被覆外径

φ 1.4~2.6 mm

NAME

名称

RECEPTACLE CONTACT

HYBRID MINI DRAWER CONNECTOR

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

番号

C-179317

RESTRICTED TO

—

SCALE

尺度

NTS

SHEET

1

OF

1

REV

B

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-179317-2](#)