

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG




RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
IR	—		C	CONTACT MATERIAL & PLATING CHANGE	20JUN2014	PS	JK


Pos.	L -0.9
-	-
3	7.62
4	10.16
5	12.7
6	15.24
7	17.78
8	20.32
9	22.86
10	25.4
11	27.94
12	30.48
13	33.02
14	35.56
15	38.1
16	40.64
17	43.18



1 MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + MIN 0.1µm GOLD FLASH IN ZONE "F" OVER 1.27µm NICKEL
SOLDER SIDE: 3.0 TO 5.0 µm TIN OVER 1.27µm NICKEL

2 PAY ATTENTION THE POSITION 1 CONTACT.

KONTAKTSTIFT / CONTACT PIN	CuZn	1	2
STIFTGEHÄUSE / PIN HOUSING	PCT	SCHWARZ / BLACK	1
BENENNUNG EINZELTEIL PART DESCRIPTION	WERKSTOFF MATERIAL	OBERFLÄCHE / FARBE SURFACE / COLOR	SI No

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN T.BERGNER 29-SEP-98	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSENGHEITEN mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN TOL. ± 0.2	APVD G.FELDMEIER	NAME AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW, SMD, PACKED IN BLISTER			
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012				
	ANGLES / WINKEL # -	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. —	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
		WEIGHT GEWICHT —	A2	00779	C=1241150	—
MATERIAL SEE TABLE SIEHE TABELLE		CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE SEE TABLE SIEHE TABELLE		SCALE MASSSTAB		1:5	SHEET BLATT	
		1 OF 3		REV	C	

1471-9 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION.
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


LOC	DIST	REVISIONS					
		AENDERUNGEN					
IR	—	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

D

C

B

A




1241150-7

1241150-6

1241150-5

1241150-4



1-1241150-7


1-1241150-6

1-1241150-5


1-1241150-4

1-1241150-3

1-1241150-2



1241150-3



1-1241150-1

1-1241150-0

1241150-9

1241150-8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENGHEITEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

MATERIAL -

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.1
2 PLC ± 0.1
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE -

DWN T.BERGNER 29-SEP-98
CHK M.SCHAARSCHMIDT 29-SEP-98
APVD G.FELDMER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ
108-18012

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ
-

WEIGHT
GEWICHT -

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

NAME

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR. C-1241150

RESTRICTED TO
NUR FÜR -

SCALE
MASSSTAB 1:1

SHEET
BLATT 3 OF 3

REV
C

TE Connectivity

AMPMODU II PIN HEADER, SINGLE ROW,
SMD, PACKED IN BLISTER

D

C

B

A

1241150

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241150-5](#)