

LOC		DIST		REVISIONS				DATE		DWN		APVD	
A1		—		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG							
				B		PLATING CHANGED TO PdNi+GOLD FLASH AT AREA "F"		15MAY2014		PS		JK	

POLZ. PRO REIHE	L±0.4	BESTELL-NR.
2	5.08	
3	7.62	
4	10.16	
5	12.70	1241164-5
6	15.24	
7	17.78	
8	20.32	
9	22.86	1241164-9
10	25.40	1-1241164-0
11	27.94	
12	30.48	
13	33.02	
14	35.56	
15	38.10	
16	40.64	
17	43.18	
18	45.72	1-1241164-8
19	48.26	
20	50.80	
21	53.34	
22	55.88	
23	58.42	
24	60.96	
25	63.50	
26	66.04	
27	68.58	
28	71.12	
29	73.66	
30	76.20	3-1241164-0
31	78.74	
32	81.28	
33	83.82	
34	86.36	
35	88.90	
36	91.44	
37	93.98	
38	96.52	
39	99.06	
40	101.60	
41	104.14	
42	106.68	
43	109.22	
44	111.76	
45	114.30	
46	116.84	
47	119.38	
48	121.92	
49	124.46	
50	127.00	5-1241164-0

LOCHBILD DER LEITERPLATTE (SICHT AUF LÖTSEITE)
M2.5:1

NOTES:

- 1 MIN 0.7µm PdNi + MIN 0.1µm GOLD FLASH IN ZONE "F"
MIN 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL IN ZONE "C"
- 2 GEBOHRTES LOCH 1.0±0.025 mm
Cu DICKE 25-50µm
Sn DICKE min. 4µm
FERTIGE BOHRUNG 0.9±0.07 mm

3. VERPACKT IN FALTSCHACHTEL

2	CONTACT PIN KONTAKTSTIFT	CuSn	1	GREEN GRÜN
1	PIN HOUSING STIFTGEHÄUSE	PBT		
POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	MATERIAL	SURFACE OBERFLÄCHE	
			COLOUR/FARBE	

DIMENSIONS: MASSENEHTEINHEITEN mm		DWN	09-SEP-98	MATERIAL	FINISH OBERFLÄCHE/FARBE
		M. STEIN		—	—
		CHK	09-SEP-98		
		F.REICHARDT			
		APVD	09-SEP-98		
		G. Feldmeier			
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.			
		108-18012			
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.			
		—			
		WEIGHT GEWICHT			
		—			

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		TE Connectivity	
0 PLC	± 0.2		
1 PLC	± 0.2		
2 PLC	± 0.1		
3 PLC	± —		
4 PLC	± —		
ANGLES / WINKEL ± —			

NAME			
AMPMODU II ACTION PIN HEADER, DUAL ROW			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A4	00779	1241164	—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
		4:1	1	1	B

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241164-5](#)