


DIMENSIONS SEE FIGURE "CONTACTS FOR FLR-CABLE"
Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung



Notes
Bemerkungen:

1 TO BE USED ON Flachstecker /TAB 2.8 $+0.3_{-0.1} \times 0.6_{-0.03}$
Geeignet fuer Flachstecker / TAB 2.8 $+0.3_{-0.1} \times 0.8 \pm 0.03$

2 ALTERNATIVELY LASERWELDED POINT OR LINE SHAPED (DIE CAUSED)
Laserschweißung wahlweise Punk- oder Linienförmig (Fertigungsbedingt)

3 DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS
Kennung fuer Werkzeug und Revisionsstand

4 MIN. 0.8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1.3µm NICKELPLATE;
MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA.
AS INDEX SEE HOLE AT SPRING
0.8µm Goldüberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelüberzug;
min. 1µm Zinnüberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder

5 FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP
Fuer Doppel- und Einzelcrimp

6 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser

7 MANUFACTURIN-CONDITIONED HOLE, IS STARTING FROM REV. C AT ALL VERSIONS
Fertigungsbedingtes Loch, befindet sich ab Rev. C an allen Kontakten

8 MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATE IN CONTACT AREA
Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberüberzug im Kontaktbereich

9 DIFFERENT FORM OF THE SERRATION POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung der Rillen moeglich

10 PN 1241386 AND 1241392 NOT FOR NEW APPLICATION. REPLACED BY PN 1564982 AND PN1564984.
PN 1241386 und 1241392 nicht fuer Neuanwendung. Ersatz durch PN 1564982 und 1564984


11 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

A16

12

"Ag-" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag-" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur

2.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH EIN REGISTRIERTES KONTROLLSTELLEN- ANWENDUNG DER ZUR TECHNOLOGIE FORTFÜHRT SOWIE VON VERFAHREN UND ANGABEN (KONTROLLIEREN) BEWERTET UND AUFGEWARTET.		DWN P. Liebing	06JUN2006	 TE Connectivity		PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -	RESTRICTED TO NUR FÜR		
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		CHK -	-						
		APVD -	-	NAME					
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/OWINKEL: °		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZ: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/OWINKEL: °		PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-18717 APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 116-18537	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO TECHNUNG-NR.	REV C 16	
MATERIAL see table siehe Tabelle		FINISH/OBERFLÄCHE/ARBE. see table siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT	A1	00779	C=1241437		
		Customer Drawing		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	10:1	SHEET BLATT	1 OF VON 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241394-2 \(Loose Piece\)](#)