






SINGLE WIRE SEALING SYSTEM


Einzelleiter- Dichtungs- System



WIRE- CRIMP Draht- Crimp	STANDARD- INSULATION CRIMP Standard Isolations- Crimp	SINGLE WIRE CRIMP Einzeldichtungs- Crimp
B-B	C-C	C-C

2177610-3	A	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinnt		A = 3.0	E = 2.6	H = 4.4	16.8	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem
-	-	-							B = 2.0	G = 2.9	K = 4.3		
2177610-1	A	-							C = 6.8	D _{br} = 1.35	D _{iso} = 2.9		
2141116-3	B	-	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinnt		A = 2.6	E = 2.0	H = 4.2	16.3	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem
-	-	-							B = 2.0	G = 2.1	K = 4.3		
2141116-1	A	-							C = 6.4	D _{br} = 1.1	D _{iso} = 2.7		
2141114-3	B	-	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn4	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinnt		A = 2.6	E = 1.8	H = 4.2	16.3	SINGLE WIRE SEALING SYSTEM Einzeldichtungssystem
-	-	-							B = 2.0	G = 1.8	K = 4.3		
2141114-1	A	-							C = 6.4	D _{br} = 0.8	D _{iso} = 2.6		
1718352-3	-	-	1.0-1.5	1.9-2.4	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinnt		A = 3.0	E = 2.6	H = 3.7	16.3	FLR CABLE Leitung
1718352-2	-	-							B = 2.0	G = 2.9	K = 3.9		
1718352-1	-	-							C = 6.1	D _{br} = 1.35	D _{iso} = 2.1		
1718350-3	B	1718390-3	0.5-0.75	1.4-1.9	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinnt		A = 3.0	E = 2.0	H = 2.7	16.3	FLR CABLE Leitung
1718350-2	B	1718390-2							B = 2.0	G = 2.1	K = 2.9		
1718350-1	B	1718390-1							C = 6.1	D _{br} = 1.1	D _{iso} = 1.6		
1718348-3	A	1703698-3	0.25-0.35	1.1-1.6	CuSn0.15/0.20	CuSn0.15/0.20	TIN PLATED verzinnt		A = 2.6	E = 1.8	H = 2.6	15.3	FLR CABLE Leitung
1718348-2	A	1703698-2							B = 2.0	G = 1.8	K = 2.6		
1718348-1	A	1703698-1							C = 5.7	D _{br} = 0.8	D _{iso} = 1.4		
ORDER NO. Bestell-Nr. STRIP Bandware	REV	ORDER NO. Bestell-Nr. LOOSE PIECE Einzelausführung	WIRE RANGE Drahtgrößen- bereich (mm ²)	INSULATION-Ø Isolation-Ø (mm)	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	BODY Kontaktkörper	TAB Flachstecker	LENGTH Laenge	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolationscrimp	DIMENSION MASS "L" (mm)	INSULATION CRIMP FOR Isolationscrimp für
					MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberfläche		CRIMP DIMENSIONS Crimpabmessungen (mm)				

- 1 LASER WELDED
Lasergeschweisst
- 2 REVISION STATUS
Revisionsstand
- 3 CONTACT AREA TAB MIN. 0.8µm SELECTIV GOLD OVER Ni
Kontaktzone selectiv vergoldet min.0.8µm ueber Ni
- 4 CONTACT AREA TAB MIN. 2.0µm SELECTIV SILVER
Kontaktzone selectiv versilbert min.2.0µm
- 5 RETENTION FORCE INSERT TAB PUSHED INSIDE BODY MIN. 40N
Haltekræfte Insertab in Body "gedrueckt" min. 40N
- 6 DIFFERENT FORM OF THE SERRATIONS AND WIRE-CRIMP POSSIBLE
unterschiedliche Ausfuehrung der Rillen und des Draht-Crimps moeglich
- 7 SEE APPLICATION SPECIFICATION TE-SPEC. 114-18464
siehe Verarbeitungsspezifikation



B10	PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP.EMEA.012 BESONDERE MERKMALE NACH QMP.EMEA.012	TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	NAME	MCON 1.2 TAB-CB-TERMINAL MCON 1.2 Tab-CB-Flachstecker
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERTES KONTROLLSISTEM ANGEGEBEN, ZUS. DEN IT-UND/ODER FORTSCHRITTSTRECKEN UND VERFAHREN DIE ANGABEN FÜR DIE VERFAHREN ANGEWANDEN WERDEN SIE AUF ANFORDERUNG	DWN J.SIENKIEWICZ 29APR2004	NAME W. Mueller 29APR2004	SIZE	A1
DIMENSIONS MASSENHEITEN (mm)	OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINE TOLERANZEN	PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ. 108-18782	CAGE CODE	00779
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/OWINEL FINISH/BOEFÄLICHE/FARBE	APPLICATION SPEC. VERABREITUNGSSPEZ. 114-18464	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	1718398
MATERIAL -	WEIGHT GEWICHT -	Customer Drawing	SCALE MASSSTAB	10:1
			SHEET BLATT	1 OF 1
			REV	B10

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2141116-1](#)