




SLIDE IN LOCKED POSITION
Schieber in Verriegelungsposition




CODING A
Kodierung
PN 1-1418437-1




CODING B
Kodierung
PN 2-1418437-1



CODING C
Kodierung
PN 3-1418437-1




CODING D
Kodierung
PN 4-1418437-1







DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand

SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung



SECTION A-A
Schnitt




1-1418437_1 AS SHOWN
1-1418437-1 wie gezeigt

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN						
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
		PROJECT NR.: EGATN08277						
		H1	NOTE 9 DELETED	22AUG2011	HO	Krauss		
		H2	NEW TE LOGO FRAME	23AUG2011	HO	Krauss		
		J	DETAILS SEE PCN E-12-007625	24MAY2012	MN	SKR		
	J1	ECR-15-007756	15MAY2015	SK	Krauss			

NOTES
Bemerkungen

- TE LOGO
TE Logo
- ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton
- CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- SUITABLE COVERS SEE DRAWING: 1670057, 1670364
Passende Kappen siehe Zeichnung: 1670057, 1670364
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18740-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18740-1
- 10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von Tyco Electronics.



4-1418437-1	J	6	1	D	BLUE blau	1	-	-	-	1	1	1	1	4
3-1418437-1	J	6	1	C	GREEN gruen	1	-	-	1	-	1	1	1	3
2-1418437-1	J	6	1	B	GREY grau	1	-	1	-	-	1	1	1	2
1-1418437-1	J	6	1	A	BLACK schwarz	1	1	-	-	-	1	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO.OF POS. Polzahl	QTY Stueck	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stueck				ITEM NO	ASSY			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSKOPF IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. ANSONSTEN, FÜR DIE TECHNISCHE VERFÜGBARKEIT, SIND VERBODEN. SON KÄSLES ZUTRITTSTZUGEN ANSONSTENSTAND BEFINDEN SIE AUF ANWIS.		DWN Shilpa Bhavikatti	11FEB2009	TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm		CHK J.Grandzow	12FEB2009	NAME 6POS. AMP MCP 2.8, REC HSG. ASSY 6pos. AMP MCP 2.8, Buchsengehaeuse HDSCS - GROUP C	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACCTO DIN 9130 P L C 2 P L C 3 P L C P L C		APVD F. Herwein	12FEB2009	SIZE A1	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		PRODUCT SPEC. 108-94.020		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
FINISH/SCHLACKE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle		APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18756		SCALE MASSSTAB 2:1	
		WEIGHT GEWICHT 17.8 g		SHEET BLATT 1 OF 1	
		Customer Drawing		REV J1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-1418437-1](#)