





AS SHOWN 0-2286014-1
wie gezeigt






NOTES


Bemerkungen

- 1 TE COMPONENT PART NO.
TE Bauteile Nr.
- 2 DATE CLOCK OF THE SINGLE PART
Datumuhr der Einzelteile
- 3 LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE COMPONENT MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Bauteil Werkzeuges
- 4 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung
- 5 SUITABLE COUNTERPART DT06-2S (LED), SEE DRAWING: 2286003
passendes Gegenstueck DT06-2S (LED), siehe Zeichnung: 2286003
- 6 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERD BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintrachtigung durch Lackieren, liegt nicht
im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 7 PACKAGING IN TUBES ACCORDING TO PACKAGING SPEC V2286014
Verpackung in Tuben gemäß Verpackungsspez V2286014

AS SHOWN 0-2286014-2
wie gezeigt



WIRING DIAGRAM FOR 0-2236711-1/-2 AS SHOWN
VARIANT 1 (12V / 24V DC)
Schaltplan Variante 1



12V VERSION	0-2286014-2	W 2S-SDT-12V	E	7	1	-	-	PCB LAMINATE Leiterplatte	2
				6	2	-	SILVER silber	TYP: SMD SPRING CONTACT SMD Federkontakt	
				5	4	-	-	SMD DIODE TS4148 TYP: 0805	
				4	1	-	-	RESISTOR SMD 470 OHM TYP:0805	
				3	2	-	RED rot	SMD-LED (RED) TYP: 0805	
				2	1	-	-	DIODE ZENER 3V TYP:0805	
				1	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	TPA (WEDGE) Verriegelungskeil	
24V VERSION	0-2286014-1	W 2S-SDT-24V	E	7	1	-	-	PCB LAMINATE Leiterplatte	1
				6	2	-	SILVER silber	TYP: SMD SPRING CONTACT SMD Federkontakt	
				5	4	-	-	SMD DIODE TS4148 TYP: 0805	
				4	1	-	-	RESISTOR SMD 1.2K OHM TYP:0805	
				3	2	-	RED rot	SMD-LED (RED) TYP: 0805	
				2	1	-	-	DIODE ZENER 13V TYP:0805	
				1	1	PBT-GF20	RED rot	TPA (WEDGE) Verriegelungskeil	
APPLICATION Anwendung	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	DEUTSCH-NO. Deutsch-Nr.	REV.	POS.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16001-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Toleranzen außer anders angegeben nach DIN 16001-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.			
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)			
DIMENSIONS: MASSENMESSEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8015 ALLE ANDERENFALLS ANDERS ANGEZEIGT +/-	DWN C. Goeltz CHK C. Finzer	05FEB2014 06FEB2014
PRODUCT SPEC 108-94.369	APPLICATION SPEC 114-94.237	APVD Ch. Eberwein	06FEB2014
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT -	SCALE MASSSTAB 5:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1
Customer Drawing			

TE Connectivity		NAME	
TPA LED ASSY TPA LED Baugruppe W2S, WEDGE WITH LED		SIZE	
A1		00779	
Customer Drawing		REV E2	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[W2S-SDT-24V](#)