


DIMENSIONS SEE FIGURE "CONTACTS FOR FLR-CABLE"
Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung



Notes
Bemerkungen:


- 1 TO BE USED ON Flachstecker / TAB 2.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix} \times 0.6 \begin{smallmatrix} -0.07 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$
Geeignet fuer Flachstecker / TAB 2.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix} \times 0.8 \pm 0.03$
- 2 ALTERNATIVELY LASERWELDED POINT OR LINE SHAPED (DIE CAUSED)
Laserschweißung wahlweise Punk- oder Linienförmig (Fertigungsbedingt)
- 3 DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS
Kennung fuer Werkzeug und Revisionsstand
- 4 MIN. 0.8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1.3µm NICKELPLATE;
MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA.
AS INDEX SEE HOLE AT SPRING
0.8µm Goldüberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelüberzug;
min. 1µm Zinnüberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
- 5 FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP
Fuer Doppel- und Einzelcrimp
- 6 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser
- 7 MANUFACTURIN-CONDITIONED HOLE. IS STARTING FROM REV. C AT ALL VERSIONS
Fertigungsbedingtes Loch, befindet sich ab Rev. C an allen Kontakten
- 8 MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATE IN CONTACT AREA
Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberüberzug im Kontaktbereich
- 9 DIFFERENT FORM OF THE SERRATION POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung der Rillen moeglich
- 10 PN 1241386 AND 1241392 NOT FOR NEW APPLICATION. REPLACED BY PN 1564982 AND PN1564984.
PN 1241386 und 1241392 nicht fuer Neuanwendung. Ersatz durch PN 1564982 und 1564984

A16


11

A12

"Ag-" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag-" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur



2.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DESSE ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMV INCORPORATED KONTROLLIERT. ANWENDER DER DESZ ZEICHNUNGSDOKUMENT SINDEN FÜR VERFAHREN UND STRECKENKONTROLLEN VERANTWORTLICH. VERÄNDERUNG DER AMV ANWENDER		OWN 06JUN2006 CHK R. Liebing		TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE IN MEINEN mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLOHME IN HALBANGEN			
		APVD		PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18717			
		APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 114-18367			
		WEIGHT GEWICHT			
MATERIAL siehe table siehe Tabelle		Customer Drawing		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. A1 00779 C-1241437	
RESTRICTED TO FÜR FÜR		SCALE MASSSTAB 10:1		SHEET 1 OF 1 REV C 16	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241394-3](#)