


DIMENSIONS SEE FIGURE "CONTACTS FOR FLR-CABLE"
Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung



Notes
Bemerkungen:

- 1 TO BE USED ON Flachstecker / TAB 2.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix} \times 0.6 \begin{smallmatrix} -0.07 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$
Geeignet fuer Flachstecker / TAB 2.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.1 \end{smallmatrix} \times 0.8 \pm 0.03$
- 2 ALTERNATIVELY LASERWELDED POINT OR LINE SHAPED (DIE CAUSED)
Laserschweißung wahlweise Punk- oder Linienförmig (Fertigungsbedingt)
- 3 DIE-IDENTIFICATION AND REVISION STATUS
Kennung fuer Werkzeug und Revisionsstand
- 4 MIN. 0.8µm GOLDPLATE IN CONTACT AREA OVER MIN. 1.3µm NICKELPLATE;
MIN. 1µm TINPLATE IN CRIMP AREA.
AS INDEX SEE HOLE AT SPRING
0.8µm Goldüberzug im Kontaktbereich ueber min. 1.3µm Nickelüberzug;
min. 1µm Zinnüberzug im Crimpbereich.
Zur Kennzeichnung siehe Loch an der Ueberfeder
- 5 FOR DOUBLE AND SINGLE CRIMP
Fuer Doppel- und Einzelcrimp
- 6 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser
- 7 MANUFACTURIN-CONDITIONED HOLE. IS STARTING FROM REV. C AT ALL VERSIONS
Fertigungsbedingtes Loch, befindet sich ab Rev. C an allen Kontakten
- 8 MARKING WITH "Ag" FOR SILVERPLATE IN CONTACT AREA
Kennzeichnung mit "Ag" bei Silberüberzug im Kontaktbereich
- 9 DIFFERENT FORM OF THE SERRATION POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung der Rillen moeglich
- 10 PN 1241386 AND 1241392 NOT FOR NEW APPLICATION. REPLACED BY PN 1564982 AND PN1564984.
PN 1241386 und 1241392 nicht fuer Neuanwendung. Ersatz durch PN 1564982 und 1564984


A16

11

A12

"Ag-" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag-" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur

2.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DESSE ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMV INCORPORATED KONTROLLIERT. ANWENDER DER DESSE ZEICHNUNGSDOKUMENT SINDEN FÜR VERÄNDERUNGEN STRECKENKETTENKONTROLLIERTEN VERFAHRENSSTADIEN VERANTWORTLICH.		OWN 06JUN2006 CHK R. Liebing		TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSE IN MEINEN mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALGEMEINE TOLERANZEN				NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -	
		0 PLC ± 1 PLC ± GENERAL- 2 PLC ± TITOLREANZ 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES UNLIMITED FINEINSTRUMENTIERUNG FINEINSTRUMENTIERUNG		APVD -			
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18717		NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -			
		APPLICATION SPEC VERABREITUNGSSPEZ. 116-18367				NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -	
		WEIGHT GEWICHT -					
MATERIAL siehe table siehe Tabelle		Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG		NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR AMP MCP 2.8K -			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1241388-1 \(Mouser Reel\)](#) [1241388-1 \(Cut Strip\)](#)