






- **
CD9 732-8260-16 X

Semaine/Week

Annee/Year

Rien= Non étamé/ no tinning
T= Etamage au plomb/ tinning with lead
R= Etamage sans plomb (ROHS)/ tinning without lead

Vue A view A



CARACTERISTIQUES:

Module suivant: EN4165

Température d'utilisation: -55°C à $+175^{\circ}\text{C}$

Matériaux: Thermoplastique et silicone

Tension de tenue: 1500 V eff; 50Hz

Contact à picot: Doré

Avant des contacts normalisés suivant: SAE/AS 39029

Masse: 8.44 g

Dimensions: Millimètres [pouces]

1 Marquage sur la face opposée aux clés

CHARACTERISTICS

Module according to: EN4165

Operating temperature range: -55°C à $+175^{\circ}\text{C}$

Materials: Thermoplastique et silicone

Withstanding voltage: 1500 V ; 50Hz (RMS)

PCB pin contact: Gold plated

Front part contact as per: SAE/AS 39029

Weight: 8.44 g

Dimension: Millimeters [inches]

1 Marking on the opposite keys side

Q	02-12-2014	OE2111114
Ø	09-11-2009	Création
Revision	Date	Observations
DÉSIGNATION MODULE S 08# 16 A PICOTS DROITS Socket Module 08# 16 with straight PCB contacts		
ORIGINE :	DL0601/09	
SERIE	DMC-M Série II	DATE 09-11-2009
REF :	P/N:	VISA Creation  VISA Approval 
732-8260-16 X		

Plan perçage circuit imprimé/PCB footprint

DEUTSCH

Connecteurs Electriques Deutsch

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET

204-119-A/10

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000114204](#)