



Ausführung / DESIGN
3




Au: vergoldet
GOLD
(a) PIN: min. 0.8 μ m Au ueber/OVER 1.0 μ m - 2.2 μ m Ni
(b) Kontaktkoeper/BODY: 0.8 μ m - 2.0 μ m Sn



NOTES
Bemerkungen

- 1 Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009)
und TE-Revision (z.B. Rev. A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- 2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 5 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION
- 6 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- 7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "--" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "--"
- 8 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden
Versionen von Design2 ersetzt
VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING
VERSIONS OF DESIGN2



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia	06JAN1999			TE Connectivity		
		CHK R.Jeffert	06JAN1999			NAME	MQS Tabellenzeichnung Stiftkontakt TABLE PIN CONTACT	
		APPROVED M.Bleicher	13AUG2003					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			PRODUCT SPEC			
mm		2 P.LC ± 2 P.LC ± 3 P.LC ± 4 P.LC ± ±0.2		108-18030				
		ANGLES ±°		116-18021 / -18025	APPLICATION SPEC			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
-		-		-	A1	00779	G=929453	-
CUSTOMER DRAWING					SCALE	10:1	SHEET	1 of 1
					REV. 29			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-965908-1](#)